



Maxos LED Recessed – punct luminos precis

Maxos LED, recessed

Maxos LED Recessed este un corp de iluminat încadrat semi-modular pentru iluminatul rafturilor și a standurilor de produse tip gondolă. Mulțumită sistemului optic reglabil, lumina poate fi orientată cu exactitate către produsele de pe rafturi sau către panouri informative. Forma specializată a fasciculului luminos are ca rezultat vizibilitatea sporită a produselor din vitrine și mai puțină lumină risipită. LED-urile individuale sunt ecranate de sisteme optice anti-orbire, astfel asigurând confortul vizual și creând un aspect inovator de „linie luminoasă”. Eficacitatea uimitoare a sistemului corpului de iluminat, în combinație cu funcționarea fără întreținere și cu absența materialelor periculoase, îl transformă într-un produs cu adevărat ecologic. Maxos LED Recessed este adecvat pentru orice tip de dispunere a spațiului comercial. Nu este necesar un profil suplimentar pentru tavan: placa pentru tavan poate fi așezată direct pe rama corpului de iluminat plat, reducând timpul de montaj și eliminând necesitatea utilizării materialelor.

Beneficii

- Vizibilitate maximă a mărfurilor
- Reducerea consumului de energie
- Instalare facilă; fără materiale periculoase; fără întreținere

Caracteristici

- Motor de lumină LED foarte eficient
- Sistem optic avansat
- Eficacitatea sistemului 79 lm/W
- Durată de viață de 50.000 de ore
- Conexiune electrică plug-and-play (de ex., Wieland)

Maxos LED, recessed

Cerere

- Magazine și supermarketuri
- Benzinării
- Depozite

Specificații

Tip	RC300B (varianțe cu fascicul luminos simplu și dublu)
Tip de tavan	Tavan cu profil T expus și ascuns simetric Tavan bandraster
Grilă pentru tavan	Lungimea modulului: 600 mm Lungimea modulului: 312.5 și 625 mm
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere	16,3 W (fascicul luminos simplu) 26 W (fascicul luminos dublu)
Unghi de distribuție a fluxului luminos	Înclinabil în pași de 5° (max. 40°) Fascicul luminos 1x20 de grade pentru variantele cu fascicul luminos simplu, înclinabil în pași de 5 grade (max. 40 de grade)
Flux luminos	1290 lm (4000 K) 2 x 1120 lm (4000 K)
Temperatură de culoare corelată	4000 K
Indicele de redare a culorii	> 80
Viață utilă medie L70B50	70.000 de ore

Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Rată de defectare balast	1% la fiecare 5000 de ore
Temperatură ambientală medie	+25 °C
Domeniu temperatură de funcționare	10°C < T
Balast	Încorporat
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50-60 Hz
Material	Carcasă: oțel, vopsit cu pulbere Sistem optic: aluminiu Capac optic: PMMA
Culoare	Carcasă: alb (RAL 9016)
Conexiune	Conector Wieland GST 18, 3 sau 4 pini (W)
Întreținere	Nu este necesară curățarea în interior
Instalarea	Individual; pozat în grile pentru tavan expus Alimentarea din corp în corp nu este posibilă

Versions



Maxos LED, recessed

Detalii produs

