



PowerBalance 2 – kestävää suorituskykyä

PowerBalance gen2

Kun toimistotila valaistaan LED-valaisimilla, kestävyteen ollaan yleensä halukkaita panostamaan, kunhan sijoitus maksaa itsensä takaisin. Järjestelmän tulisi kuitenkin täyttää toimistovalaisuksen normit, jotta työympäristö pysyy viihtyisenä. Toisen sukupolven PowerBalance on Philipsin energiatehokkain toimistostandardit ja -vaatimukset täyttävä ledivalaisin. Se puolittaa energiakustannukset T5-ratkaisuun verrattuna, ja valonlähteen käyttöikä on pidempi. Tämä tarkoittaa huomattavasti pienempiä käyttökustannuksia, mikä takaa erityismarkkinoiden tarpeet täyttävän takaisinmaksun. Toisen sukupolven Gen 2 -valaisimen rakenne mahdollistaa laajan valikoiman monipuolisia modulaarisia ja semimodulaarisia valaistusratkaisuja. Malliston valaisimet voidaan asentaa helposti kattoihin, joissa on paljas tai peitetty T-profiilikatto, kipsilevykatto tai nauharasterikatto. PowerBalance on saatavana myös pinta-asennettavana versiona.

Hyödyt

- Erittäin tehokas toimistostandardit ja -vaatimukset täyttävä LED-valaisin
- Laadukas valaistusratkaisu, joka korvaa suoraan T5-valaisimet useimmissa sisätiloissa
- Pienentää merkittävästi käyttökustannuksia, joten takaisinmaksuaika on lyhyt

Ominaisuudet

- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Edistyksellinen LED-tekniikka
- Saatavilla kaksi eri mallia ja kokoa
- Täyttää toimistovalaisuksen vaatimukset

Käyttökohteet

- Toimistot
- Muut sisätilat

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojaluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Spesifikaatiot

Tyyppi	RC460B / RC461B (moduulin koko 600 x 600 mm)
Kattotyyppi	Näkyvät ja symmetriset peitetyt T-profilikatot ja kipsilevykatot Epäsymmetriset peitetyt T-profilikatot, kulmikas profiili Nauharasterikatot
Kattoristikko	RC460B / RC461B: moduulin pituus: 600 mm
Valonlähde	Philipsin ledimoduuli PP
Teho	RC461B - LED40S: 35 W (4 000 K) - LED34S: 29 W (4 000 K) - LED28S: 25 W (4 000 K)
Keilakulma	90°
Valovirta	2 800, 3 400 tai 4 000 lm (kokoonpanon mukaan)

Väriämpötila	3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	>80 Ra
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	50 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	25 000 tuntia
Ohjaimen vikamäärä	1 % / 5000 h
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	+10...+40 °C

Spesifikaatiot

Virtalähde	Sisäänrakennettu: Ei-himmennettävä (PSU) DALI, himmennettävä (PSD) DALI, himmennettävä, Touch and Dim -toiminto (PSD-T)
Jännite	220–240 V / 50 Hz
Himmennys	Yhteensopiva DALI-ohjaimien kanssa
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	DALI
Lisävarusteet	Turvavalaistus (integroitu): 1 tunti (EL1) tai 3 tuntia (EL3) Ilmankierto (vain VPC, nauharasterikatto) Ohjausjärjestelmät: - Actilume (ACL)
Materiaali	Runko: pinnoitettua terästä ja muovia Kehys: jauhepinnoitettua terästä Optiikka: muovia

Väri	Valkoinen tai hopeanharmaa
Liitäntä	Wieland-liitin GST tai 18, 3 tai 4 napaa (W, W4) Pistoliitin ja vedonpoistaja (PIP)
Huolto	Optinen moduuli suljettu koko käyttöiän ajaksi. Sisäpuolen puhdistusta ei tarvita.
Asennus	Paljas profilikatot -versio (VPC): upotus, kiinnikkeitä ei tarvita Peitetty profilikatot -versio (CPC): erillisen asennuskehiksen ja -kiinnikkeiden avulla (sisältyvät toimitukseen) (ei koske malleja RC467B / RC468B) Kipsilevykatot -versio (PCV): erillisen asennuskehiksen ja -kiinnikkeiden avulla (sisältyvät toimitukseen) (vain mallit RC460B / RC461B)

Spesifikaatiot

Tyyppi	RC415B (moduulikoko 600 x 600 mm)
Kattotyyppi	Näkyvä T-profilikatot Nauharasterikatto
Kattoristikko	RC41B: moduulin pituus: 600 mm
Valonlähde	Philipsin ledimoduuli PP
Teho	LED34S: 30 W (4000 K) LED20S: 17 W (4000 K)

Keilakulma	90°
Valovirta	2 000 tai 3 400 lm (kokoonpanon mukaan)
Väriämpötila	3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	> 80 Ra
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70 000 tuntia

PowerBalance gen2

Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	50 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	25.000 tuntia


Spesifikaatiot

Virtalähde	Sisäänrakennettu: Ei-himmennettävä (PSU) DALI, himmennettävä (PSD) DALI, himmennettävä Touch and Dim -toiminto (PSD-T)
Jännite	220–240 V / 50 Hz
Himmennys	Yhteensopiva DALI-ohjaimien kanssa
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	DALI
Lisävarusteet	Turvavalaistus (integroitu): 1 tunti (EL1) tai 3 tuntia (EL3) Ilmankierto (vain nauharasterikatto) Ohjausjärjestelmät: - Actilume (ACL)




Ohjaimen vikamäärä	1 % / 5000 h
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	+10...+25 °C

Materiaali	Runko: pinnoitettua terästä ja muovia Kehys: jauhepinnoitettua terästä Optiikka: muovia
Väri	Valkoinen tai hopeanharmaa
Liitäntä	Wieland-liitin GST tai 18, 3 tai 4 napaa (W, W4) Pistoliitin ja vedonpoistaja (PIP)
Huolto	Optinen moduuli suljettu koko käyttöiän ajaksi. Sisäpuolen puhdistusta ei tarvita.
Asennus	Paljas profilrikatto -versio (VPC): upotus, kiinnikkeitä ei tarvita Nauharasterikatto

Versions



PowerBalance recessed -
Generation 2 - LED Module,
system flux 3400 lm



PowerBalance gen2

Tuotetiedot



Paikat valituille tunnistimille



Modulaarinen rakenne



Erikoisoptiikka



Upotettava PowerBalance gen2
RC460B/RC461B -ledivalaisin,
(paljaan profiilikaton malli)



ActiLume-tunnistin



Upotettava PowerBalance gen2
RC460B/RC461B -ledivalaisin
ActiLume-tunnistimella (paljaan
profiilikaton malli)




IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo




Tuotetiedot



IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



Upotettava PowerBalance gen2
RC460B/RC461B -ledivalaisin,
(paljaan profilikatton malli)



Upgradable sensor

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	1%
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK02
IP-luokka	IP20/40
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila toimistokäyttöön
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovuotoleranssi	+/-10%
Valon tekniset tiedot	
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	0,4
Mekaaniset tiedot ja runko	
Väri	Valkoinen RAL 9003

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Ei
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	Kyllä
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Kyllä
10056500	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	Kyllä
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Kyllä
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Ei
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Ei
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Ei
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Ei
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Ei
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Kyllä
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Kyllä
10055800	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Kyllä
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Kyllä
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Ei
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Ei
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Ei
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Ei
10051000	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	Kyllä
10058900	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	Kyllä
10053400	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	Kyllä
10060200	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	Kyllä

Yleistä tietoa (1/2)

		Valonlähteen	Optisen		
		valokeilan	kuvun/		
Order Code	Full Product Name	kulma	linssin	Liitäntälaite	Häikäisysuojan lisävarusteet
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	120 °	PC	-	No
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA	120 °	-	-	-

		Valonlähteen	Optisen		
		valokeilan	kuvun/		
Order Code	Full Product Name	kulma	linssin	Liitäntälaite	Häikäisysuojan lisävarusteet
	W30L120 VPC IA4 PIPSC				
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	120 °	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optisen kuvun/ linssin		Häikäisysoojan lisävarusteet
			tyyppi	Liitäntälaite	
10056500	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	120 °	-	-	-
10059600	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	120 °	-	-	-
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	120 °	PC	-	No
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	120 °	PC	-	No
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	120 °	PC	-	No
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	120 °	PC	-	No
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	120 °	-	-	-
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	120 °	-	-	-
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	120 °	-	-	-
10055800	RC461B LED80S/TWBU	120 °	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optisen kuvun/ linssin		Häikäisysoojan lisävarusteet
			tyyppi	Liitäntälaite	
	SIA W60L60 VPC U4 PIP				
10057200	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	120 °	-	-	-
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	120 °	PC	-	No
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	120 °	PC	-	No
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	- °	-	-	-
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	- °	-	-	-
10051000	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	120 °	-	-	-
10058900	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	120 °	-	-	-
10053400	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	120 °	-	-	-
10060200	RC463B 80S/ TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	120 °	-	-	-

Yleistä tietoa (2/2)

Order Code	Full Product						UL Code	Full Product						UL-merkintä
	Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Tuoteperheen koodi	Huoltotunniste	m		Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Tuoteperheen koodi	Huoltotunniste	m	
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP		1	RC461B	Kyllä	Ei	10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120	-	-	RC461B	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Tuoteperheen koodi	Huoltotunniste	UI Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähteiden määrä	Tuoteperheen koodi	Huoltotunniste	UL-merkintä
10052700	VPC IA4						W60L60					
	PIPSC						VPC U4					
	RC461B	-	-	RC461B	-	-	PIP					
	LED80S/					10050300	RC461B	-	-	RC461B	-	-
	TW9 SIA						80S/TW					
10056500	W30L120						9 SIA					
	VPC						W60L60					
	IA4PIP						VPC U4					
	RC461B	-	-	RC461B	-	-	PIP SC					
	80S/					10055800	RC461B	-	-	RC468B	-	-
10059600	TWBU						LED80S/					
	SIA						TWBU					
	W30L120						SIA					
	VPC						W60L60					
	IA4PIPSC						VPC U4					
96451100	RC461B	-	-	RC461B	-	-	PIP					
	80S/					10057200	RC461B	-	-	RC461B	-	-
	TWBU						80S/					
	SIA						TWBU					
	W30L120						SIA					
96455900	VPC IA4						W60L60					
	PIP						VPC U4					
	RC461B	LED34S	1	RC461B	Kyllä	Ei	PIP SC					
	LED34S/					96471900	RC461B	LED34S	1	RC461B	Kyllä	Ei
	940 PSD						LED34S/					
96456600	W60L60						940 PSD					
	VPC PIP						W60L60					
	RC461B	LED40S	1	RC461B	Kyllä	Ei	CPC W					
	LED40S/					96483200	RC461B	LED34S	1	RC461B	Kyllä	Ei
	940 PSD						LED34S/					
96462700	W60L60						940 PSD					
	VPC W						W60L60					
	RC461B	LED40S	1	RC461B	Kyllä	Ei	PCV PIP					
	LED40S/					98037500	RC461B	-	-	RC461B	-	-
	940 PSD						LED34S/					
97998000	W60L60						930 SRD					
	VPC PIP						W60L60					
	RC461B	LED34S	1	RC461B	Kyllä	Ei	VPC U4					
	LED34S/					98038200	RC461B	-	-	RC461B	-	-
	940 PSD						LED34S/					
10048000	W60L60						940 SRD					
	VPC PIP						W60L60					
	RC461B	-	-	RC461B	-	-	VPC U4					
	LED80S/					10051000	RC463B	-	-	RC463B	-	-
	TW9 SIA						LED80S/					

Full							Full					
Order	Product	Lamppuperheen	Valonlähteiden	Tuoteperheen	UL	Order	Product	Lamppuperheen	Valonlähteiden	Tuoteperheen	UL-	
Code	Name	koodi	määrä	koodi	Huoltotunniste	m Code	Name	koodi	määrä	koodi	Huoltotunniste	merkintä
10058900	VPC U4						TW9 SIA					
	PIP						W31L125					
	RC463B	-	-	RC463B	-	-	VPC					
	LED80S/						IA4PIP					
	TWBU					10060200	RC463B	-	-	RC463B	-	-
	SIA						80S/					
	W62L62						TWBU					
	VPC U4						SIA					
10053400	PIP						W31L125					
	RC463B	-	-	RC463B	-	-	VPC IA4					
	LED80S/						PIP					

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full					LED-valaisimen tehokkuus
	Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	Alun värintoistoindeksi	Alun vast. värilämpötila	
96447400	RC461B	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	≥90		139 lm/W
	LED34S/	<3				
	940 PSD					
	W30L120					
	VPC PIP					
10049700	RC461B	Tunable, SDCM <3	Tunable	>90		125 lm/W
	80S/TW		white			
	9 SIA		2700-6500			
	W30L120					
	VPC IA4					
	PIPSC					
10052700	RC461B	Tunable, SDCM <3	Tunable	>90		125 lm/W
	LED80S/		white			
	TW9 SIA		2700-6500			
	W30L120					
	VPC					
	IA4PIP					
10056500	RC461B	Tunable, SDCM <3	Tunable	>90		125 lm/W
	80S/		white			
	TWBU		2700-6500			
	SIA					
	W30L120					
	VPC					
10059600	RC461B	Tunable, SDCM <3	Tunable	>90		125 lm/W
	80S/		white			
	TWBU		2700-6500			
	SIA					
	W30L120					
	VPC IA4					
96451100	RC461B	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	≥90		139 lm/W
	LED34S/	<3				
	940 PSD					
	W60L60					
	VPC PIP					
96455900	RC461B	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	≥90		143 lm/W
	LED40S/	<3				
	940 PSD					
	W60L60					
	VPC W					
96456600	RC461B	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	≥90		143 lm/W
	LED40S/	<3				
	940 PSD					
	W60L60					
	VPC PIP					
96462700	RC461B	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	≥90		139 lm/W
	LED34S/	<3				
	940 PSD					
	W60L60					
	VPC W					
97998000	RC461B	(0.38, 0.38) SDCM	Tunable	>90		128 lm/W
	LED80S/	<3	white			
	TW9 DIA		2700-6500			
	W60L60					
	VPC PIP					
10048000	RC461B	Tunable, SDCM <3	Tunable	>90		125 lm/W
	LED80S/		white			
	TW9 SIA		2700-6500			
	W60L60					
	VPC U4					
	PIP					

Order Code	Full Product Name	Alun vast. Alukromaattisuus	Alun värilämpötila	Alun värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa
10050300	RC461B 80S/TW 9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Tunable, SDCM <3	Tunable white 2700-6500	>90	125 lm/W
10055800	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3	Tunable white 2700-6500	>90	125 lm/W
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Tunable, SDCM <3	Tunable white 2700-6500	>90	125 lm/W
96471900	RC461B LED34S/ 940 PSD W60L60 CPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥90	139 lm/W
96483200	RC461B LED34S/ 940 PSD W60L60 PCV PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥90	139 lm/W
98037500	RC461B LED34S/ 930 SRD W60L60	(0.38, 0.38) SDCM >3	3000 K	>90	133 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alun vast. Alukromaattisuus	Alun värilämpötila	Alun värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa
98038200	VPC U4 PIP RC461B LED34S/ 940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3	4000 K	>90	142 lm/W
10051000	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3	Tunable white 2700-6500	>90	125 lm/W
10058900	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3	Tunable white 2700-6500	>90	125 lm/W
10053400	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	Tunable, SDCM <3	Tunable white 2700-6500	>90	125 lm/W
10060200	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	Tunable, SDCM <3	Tunable white 2700-6500	>90	125 lm/W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	3400 lm	24 W
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	8000 lm	64 W
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	8000 lm	64 W
10056500	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	8000 lm	64 W
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	8000 lm	64 W

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	3400 lm	24 W
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	4000 lm	28 W
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	4000 lm	28 W
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	3400 lm	24 W
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	7700 lm	60 W

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	8000 lm	64 W
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	8000 lm	64 W
10055800	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	8000 lm	64 W
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	8000 lm	64 W
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	3400 lm	24 W
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	3400 lm	24 W

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	3400 lm	25.5 W
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	3400 lm	24 W
10051000	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	8000 lm	64 W
10058900	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	8000 lm	64 W
10053400	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	8000 lm	64 W
10060200	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	8000 lm	64 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Geometria
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Leveys 0,30 m, pituus 1,20 m
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	-
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	-
10056500	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	-
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	-
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	-
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	-
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	-
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	-
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	-
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	-

Order Code	Full Product Name	Geometria
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	-
10055800	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	-
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	-
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	-
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	-
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	-
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	-
10051000	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	-
10058900	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	-
10053400	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	-
10060200	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	-

