



PowerBalance gen2 — równowaga w wydajności

PowerBalance gen2

W przypadku oświetlania pomieszczeń biurowych źródłami w oprawach LED inwestorzy są zwykle skłonni wydać pieniądze na ekologiczne rozwiązania, ale tylko pod warunkiem zwrotu tych inwestycji. Jednocześnie system powinien spełniać normy oświetlenia biurowego, które gwarantują odpowiednią jakość miejsca pracy. PowerBalance gen2 firmy Philips to najbardziej wydajna oprawa oświetleniowa LED spełniająca biurowe normy. Pozwala obniżyć zużycie energii o ponad połowę w porównaniu z rozwiązaniami typu T5. Ma także o wiele dłuższy okres eksploatacji. Powoduje to duże ograniczenie kosztów operacyjnych, gwarantując zwrot inwestycji, jakiego oczekują inwestorzy działający na rynku. Architektura ta to serce rodziny uniwersalnych, modułowych i częściowo modułowych opraw. Z łatwością można je mocować do sufitów z widocznymi lub ukrytymi profilami T, a także sufitów kartonowo-gipsowych i sufitów typu bandraster.

Korzyści

- Wysoce wydajna oprawa oświetleniowa LED spełniająca biurowe normy w zakresie ograniczenia oślnienia.
- Rozwiązanie dobrej jakości stanowiące w większości zastosowań wewnętrznych bezpośredni zamiennik opraw na świetlówki T5
- Pozwala w istotny sposób zmniejszyć wydatki operacyjne, skracając okres zwrotu kosztów inwestycji

Cechy

- Duże możliwości montażu
- Zaawansowana technologia LED
- Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach
- Zgodność z normami dla biur

Zastosowanie

- Biura
- Inne zastosowania wewnętrzne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IP20 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Wersje



IPPR RC460Bi 0025











IPPR_RC460Bi_0027-Product photo




IPPR_RC460Bi_0043-Product photo

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Więcej o produkcie




IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0073-Detail
photo

Więcej o produkcie

IPDP_RC460Bi_0081-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Osprzęt	-
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Typ optyki	Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20/40
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Informacje ogólne

			Kod rodziny lamp	Rodzina produktów
Order Code	Full Product Name	Test rozżarzoným drutem		
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
96677500	RC463B LED34S/930 PSD W62L62 CPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
96678200	RC463B LED40S/930 PSD W62L62 CPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED28S	RC463B
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC463B
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED40S	RC463B
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC468B
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC468B
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC468B
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC468B
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED40S	RC461B
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED40S	RC461B
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	Temperatura 850°C, czas 30 s	LED40S	RC461B
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED40S	RC461B

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem	Kod rodziny lamp	Rodzina produktów
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED40S	RC461B
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED40S	RC463B
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC463B
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED40S	RC461B
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED40S	RC461B
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	LED34S	RC461B
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCIPSC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem	Kod rodziny lamp	Rodzina produktów
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC461B

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Typ klosza	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	139 lm/W
96677500	RC463B LED34S/930 PSD W62L62 CPC PIP	3000 K	-	≥90	133 lm/W
96678200	RC463B LED40S/930 PSD W62L62 CPC PIP	3000 K	-	≥90	136 lm/W
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	139 lm/W
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	147 lm/W
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	139 lm/W
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	143 lm/W
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	4000 K	-	≥90	147 lm/W
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	4000 K	-	≥90	139 lm/W
96676800	RC463B LED28S/930	3000 K	-	≥90	137 lm/W

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Typ klosza	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
	PSD W62L62 VPC PIP				
98000900	RC463B LED80S/TW 9 DIA W62L62 VPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
98001600	RC468B LED80S/TW 9 DIA W67L67 VPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
98008500	RC463B LED80S/TW 9 DIA W62L62 CPC W	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
98009200	RC468B LED80S/TW 9 DIA W67L67 VPC W	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	4000 K	-	≥80	119 lm/W
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD	4000 K	-	≥80	119 lm/W

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
		(Nom)	Typ klosza		
	W67L67 VPC W				
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	139 lm/W
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	143 lm/W
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	143 lm/W
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	143 lm/W
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	139 lm/W
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	3000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	136 lm/W
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	143 lm/W
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	3000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	133 lm/W
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	139 lm/W
97998000	RC461B LED80S/TW	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
		(Nom)	Typ klosza		
	9 DIA W60L60 VPC PIP				
97999700	RC461B LED80S/TW 9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	4000 K	-	≥80	122 lm/W
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	4000 K	-	≥80	119 lm/W
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	4000 K	-	≥80	119 lm/W
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	143 lm/W
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	4000 K	-	≥90	143 lm/W
97988100	RC463B LED80S/TW 9 DIA W31L125 VPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
		(Nom)	Typ klosza		
97994200	RC463B LED80S/TW 9 DIA W31L125 CPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	139 lm/W
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	3000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	133 lm/W
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	143 lm/W
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	128 lm/W
96447400	RC461B LED34S/940 PSD	4000 K	Klosz z poliwęglanu	≥90	139 lm/W

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	3 400 lm	1
96677500	RC463B LED34S/930 PSD W62L62 CPC PIP	3 400 lm	-
96678200	RC463B LED40S/930 PSD W62L62 CPC PIP	4 000 lm	-
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	3 400 lm	1
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	2 800 lm	1

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
		(Nom)	Typ klosza		
	W30L120 VPC PIP				
97986700	RC461B LED80S/TW 9 DIA W30L120 VPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
97987400	RC461B LED80S/TW 9 DIA W30L120 VPC PIP SC	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	4000 K	-	≥80	122 lm/W
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	4000 K	-	≥80	122 lm/W

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	3 400 lm	1
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	4 000 lm	1
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	2 800 lm	-
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	3 400 lm	-
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP	2 800 lm	-

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	7 700 lm	-
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	7 700 lm	-
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	2 800 lm	-
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	2 800 lm	-
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	7 700 lm	-
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	7 700 lm	-
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	4 000 lm	-
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	4 000 lm	-
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	3 400 lm	1
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	4 000 lm	1
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	4 000 lm	1
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	4 000 lm	1
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	3 400 lm	1
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	4 000 lm	1
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	4 000 lm	1
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	3 400 lm	1
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	3 400 lm	1
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	7 700 lm	-
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	7 700 lm	-
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	2 800 lm	-

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	2 800 lm	-
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	4 000 lm	-
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	4 000 lm	-
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	4 000 lm	1
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	4 000 lm	-
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	7 700 lm	-
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	2 800 lm	-
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	7 700 lm	-
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	2 800 lm	-
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	3 400 lm	1
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	3 400 lm	1
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	4 000 lm	1
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	4 000 lm	1
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	3 400 lm	1
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	7 700 lm	-
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	7 700 lm	-
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	2 800 lm	-
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIPSC	2 800 lm	-
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	2 800 lm	-
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIPSC	2 800 lm	-

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	24 W
96677500	RC463B LED34S/930 PSD W62L62 CPC PIP	25,5 W
96678200	RC463B LED40S/930 PSD W62L62 CPC PIP	29,5 W
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	24 W
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	19 W
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	24 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	28 W
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	19 W
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	24 W
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP	20,5 W
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	64 W
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	64 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	23 W
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	23 W
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	64 W
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	64 W
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	33,5 W
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	33,5 W
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	24 W
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	28 W
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	28 W
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	28 W
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	24 W
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	29,5 W
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	28 W
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	25,5 W
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	24 W
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	64 W
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	64 W
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	23 W
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	23 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	33,5 W
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	33,5 W
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	28 W
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	28 W
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	64 W
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	23 W
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	64 W
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	23 W
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	24 W
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	25,5 W
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	28 W
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	28 W
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	24 W
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	64 W
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	64 W
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	23 W
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	23 W
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	23 W
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	23 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Tak
96677500	RC463B LED34S/930 PSD W62L62 CPC PIP	Tak
96678200	RC463B LED40S/930 PSD W62L62 CPC PIP	Tak
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Tak
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	Tak
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	Tak
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Tak
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Tak
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Tak
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP	Tak
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	Tak
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	Tak
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	Tak
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	Tak
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	Tak
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	Tak
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	Tak
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	Tak
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Tak
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Tak
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Tak
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	Tak
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Tak
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	Tak
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	Nie
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	Tak
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Tak
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Tak
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	Tak
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	Tak
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	Tak
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	Tak
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	Tak
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	Tak
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	Tak
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	Tak
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	Tak
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	Tak
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	Tak
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	Tak
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Tak
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	Tak
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Tak
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	Tak
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	Tak
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	Tak
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	Tak
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	Tak
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	Tak

