



Tempo 1 – kompakt und vielseitig

Tempo 1 kleine Bauform

Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus. Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von Außenanwendungen. So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden. Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein. Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung. Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen. Sowohl die Lampe als auch das Vorschaltgerät sind über mit Edelstahlclips fixierte, aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und kostengünstig durchgeführt werden können. Je nach gewünschter Leistungsklasse sehen Tempo 1, Tempo 2 oder Tempo 3 zur Verfügung.

Vorteile

- Abklappbare Frontscheibe (thermisch gehärtetes Glas) für schnellen Lampenwechsel
- Hochwertiger Reflektor aus eloxiertem Aluminium für effiziente Lichtverteilung
- Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Merkmale

- Breite Auswahl an Lampentypen
- Symmetrische und asymmetrische Reflektoren
- Kompaktes Gehäuse in Metallic-Grau
- Ausrichtungsmechanismus mit Gradskala
- Universelle Verwendung durch schwenkbaren Montagebügel

Tempo 1 kleine Bauform

Anwendung


- Flächenbeleuchtung
- Fassaden und Werbetafeln
- Architektonische Beleuchtung

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	RVP151
Leuchtmittel	HID: - 1 x MASTER Colour CDM-TD Plus / RX7s / 70 W - 1 x MHN-TD / RX7s / 70 W - 1 x SON-T / E27 / 70 W Kompaktleuchtstofflampe: - 1 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W
Lampe inklusive	Ja (K oder Lichtfarbe 830) 230 V
Vorschaltgerät und Kompensation	Integriert, Elektromagnetisch (verlustarm), 230 V / 50 Hz: - Induktiv (IN) - Induktiv, parallel kompensiert (IC)
Optik	Asymmetrisch (A) Symmetrisch (S)
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss Montagebügel: Stahl Reflektor: hochreines eloxiertes Aluminium Frontglasscheibe: thermisch gehärtetes Glas Kappe der Ausrichtvorrichtung: Nylon Befestigungsclips: Edelstahl

Gehäusefarbe	Grau (RAL 9007), pulverbeschichtet
Installation	Decken-, Wand- oder Bodenmontage Kabeinführung über M20-Kabelverschraubung Umgebungstemperatur außen: 35 °C Max. SCx-Wert: 0,08 m Max. Neigungsverstellung aus der horizontalen Position: 175°
Wartung	Abklappbare Frontscheibe mit Schnellverschlussclips; Öffnen ohne Änderung der fest eingestellten Ausrichtung Keine Innenreinigung erforderlich
Anwendungsbereich	Flächenbeleuchtung, Fassaden, Werbetafeln, architektonische Beleuchtung

Versions



Tempo 1 RVP151 – Scheinwerfer

Tempo 1 kleine Bauform

Produktdetails




Rückansicht



Einstellungsvorrichtung zur einfachen Anpassung und Ausrichtung

Tempo 1 - RVP151

Tempo 2 - RVP251



Tempo 3 - RVP351



Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schlagfestigkeit (IK)	IK07
Allgemeine Eigenschaften	
CE-Zeichen	ja
Typ optische Abdeckung/Linse	FG
ENEC-Zeichen	Nein
Betriebsgerät	Herkömmlich
Anzahl Lichtquellen	1
Lichttechnische Daten	
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Mechanische Kenndaten	
Farbe	Grau

Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Order Code	Full Product Name	Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-
80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	- kV
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	- kV

Dimmen

Tempo 1 kleine Bauform

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	Nein
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	-
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamilien	Order Code	Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamilien
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	842 Neutralweiß	-	MHN-TD	80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	-	220 Gold	NO	SON-TPP
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-	842 Neutralweiß	-	MHN-TD	80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	220 Gold	NO	SON-TPP

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Anzahl					Anzahl				
Order Code	Full Product Name	Lampenleistung	Vorschaltgeräte	Optiktyp	Order Code	Full Product Name	Lampenleistung	Vorschaltgeräte	Optiktyp
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	70 W	-	Symmetrisch	80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	-	1 Einheit	Symmetrisch
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	70 W	-	Asymmetrisch	80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	1 Einheit	Asymmetrisch

Initialkennwerte (IEC konform)

		Init. Kor.	
Order Code	Full Product Name	Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	4200 K	80
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	4200 K	80
80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	2000 K	25

		Init. Kor.	
Order Code	Full Product Name	Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex
80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	2000 K	25
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A		

Lichttechnische Daten

		Standardaufneigung	Standardaufneigung
Order Code	Full Product Name	Ansatzmontage	Aufsatzmontage
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	-
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-	-
80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	-	-

		Standardaufneigung	Standardaufneigung
Order Code	Full Product Name	Ansatzmontage	Aufsatzmontage
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	-

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	1 %
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	1 %

Tempo 1 kleine Bauform

