



Tempo 1 – kompakt og stabil

Tempo 1 RVP151

Tempo 1 kompletterer Tempo flombelysningsserie med en rekke lyskildetyper og symmetriske og asymmetriske reflektorer. Den passer ideelt til mange bruksområder utendørs, alt fra arkitektonisk, fasade- og oppslagstavlebelysning til område- og (fritids-) sportsbelysning. Vi har nå utvidet serien med Tempo 1, en mindre 70 W-modell som kan brukes med forskjellige lyskilder. Det kompakte huset og den metallgrå finishen garanterer optimal visuell integrering. De anodiserte aluminiumreflektorene sørger for høyeffektiv strålefordeling. Nylondekslene har en goniometrisk sikteinnetning for enkel justering og innretning. Enkel og hurtig tilgang til lyskilde og forkobling via det hengslede frontglasset med hurtigutløsningsklips av rustfritt stål. Tempo 1, 2 og 3 samsvarer med RoHS.

Fordeler

- Komplette flombelysningsserie med et bredt utvalg av lyskildetyper og symmetriske eller asymmetriske reflektorer for høyeffektiv strålespredning
- Perfekt for en rekke bruksområder utendørs fra arkitektonisk belysning, belysning av fasader og reklametavler til område- og sportsbelysning
- Optimal visuell integrasjon med kompakt hus og metallisk grå overflatebehandling

Funksjoner

- Et stort utvalg av lampetyper
- Symmetriske og asymmetriske reflektorer
- Kompakt innfatning med metallisk grå overflate
- Satser
- Hengslet frontglass med hurtigklemmer

Søknad

- fasader
- Reklametavler
- Arkitektonisk belysning


spesifikasjoner

Tempo 1 RVP151

Type	RVP151
Lyskilde	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 W - 1 x MHN-TD / RX7s / 70 W - 1 x SON-T / E27 / 70 W Kompakt lysrør: - 1 x MASTER PL-C 2-pin / G24d-3 / 26 W
Lyskilde inkludert	Ja (K eller lysfarge 830) Nei
Nettspenning	230 eller 240 V
Forkobling og kompensasjon (integreert)	Elektromagnetisk (begrenset tap), 230 V / 50 Hz: - Induktiv (IN) - Induktiv, parallellkompensert (IC)
Optikk	Asymmetrisk (A) Symmetrisk (S)
Materialer og overflatebehandling	Hus: Presstøpt aluminium, korrosjonsbestandig, pulverlakkert overflate Glass: varmeherdet, 4 mm tykt Pakning: Kvalitetsbundet silikon Monteringsbrakett: stål Sikteenhetshette: Nylon Festeklemmer: rustfritt stål Reflektor: Anodisert aluminium med høy renhet

Farge	Grå, RAL9007, pulverlakkert Brakett, malje og hengsler har matchende farge
Montering	Monteres i tak, vegg eller gulv Kabelinnføring via kabelnippel M20 Omgivelsestemperatur utendørs: 35 °C Motstandsfaktor (SCx): 0,08 m Maks. justering fra horisontalen: 175°
Vedlikehold	Hengslet frontglass med fester for hurtigåpning ved utskiftning av lyskilde på stedet Behøver ikke å rengjøres på innsiden
Hovedbruksområder	Område-, fasade-, reklametavle- og arkitektonisk belysning

Versions



Produkt detaljer



Tempo 1 RVP151

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK07

Overspenningsvern (vanlig/differensiell) - kV

Kontroller og dimming

Dimmbar -

Generell informasjon

Lysstrålespredning fra armatur -

CE-merke CE mark

Optisk deksel-/linsetype FG

ENEC-merke -

Brennbarhetsmerke NO

Forkobling Tradisjonell

Antall forkoblingsenheter 1 unit

Antall lyskilder 1

Teknisk belysning

Standardvinkel sidemontering -

Standardvinkel på stolpetoppen -

Lysspredning oppover 0

Mekanisk og innfatning

Farge grå

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	lyskildeseriekode	Optikktype
80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	220 gull	SON-TPP	symmetrisk
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	220 gull	SON-TPP	asymmetrisk
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	842 nøytralhvit	MHN-TD	symmetrisk

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Oppr. Fargegjengivelsesindeks
80668600	RVP151 SON-TPP70W K IC S	2000 K	25
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	2000 K	25

Order Code	Full Product Name	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Oppr. Fargegjengivelsesindeks
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	4200 K	80

