




Темпо – компактный и надежный

Темпо 1 RVP151

Темпо это модельный ряд прожекторов заливающего света, предлагает широкий выбор ламп и симметричных или асимметричных отражателей. Они идеально подходит для наружного применения: как для архитектурной подсветки фасадов и рекламных щитов, так и для освещения общественных мест и спортивных площадок. Недавно в модельный ряд был добавлен новый светильник Темпо 1, более компактный, работающий с лампами мощностью 70 Вт. Компактный корпус Темпо, окрашенный в серый металлик, позволяет ему вписываться в визуальную среду любого объекта. Отражатель из анодированного алюминия гарантирует высокоэффективное светораспределение. Пластиковые головки винтов, регулирующих наклон прожектора, облегчают нацеливание. Доступ к лампе и ПРА осуществляется очень просто и быстро - путем открывания переднего стекла, закрепленного защелками из нержавеющей стали. Все модели Темпо соответствуют стандартам RoHS.

Преимущества

- Полный модельный ряд прожекторов заливающего света с широким выбором типов ламп и симметричных либо асимметричных отражателей, обеспечивающих высокоэффективное светораспределение
- Идеально подходят для наружного освещения от архитектурной подсветки фасадов и высвечивания рекламных щитов до освещения территорий и спортивных площадок
- Оптимальная визуальная интеграция в окружающую среду за счет компактного корпуса, окрашенного в серый металлик

Темпо 1 RVP151

Характеристики

- Широкий выбор типов ламп
- Симметричный и асимметричный отражатели
- Компактный корпус с покрытием цвета "серый металлик"
- Регулировочное устройство
- Открывающееся переднее стекло с быстросъемными зажимами

Применение

- Фасады
- Рекламные щиты
- Архитектурное освещение

Спецификации

Тип	RVP151
Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 Вт - 1 x MHN-TD / RX7s / 70 Вт - 1 x SON-T / E27 / 70 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W
Лампа в комплекте	Да (К или цветные характеристики 830)
Напряжение питания	230 или 240 В
ПРА (встроенный)	Электромагнитный (низкие потери), 230 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) - Индуктивный, параллельная компенсация (IC)
Оптика	Асимметричная (A) Симметричная (S)
Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под давлением Стекло: закаленное, толщина 4 мм Уплотнитель: силикон Кронштейн: сталь Колпачки винтов нацеливающего устройства: пластик Фиксирующие скобы: нержавеющая сталь Отражатель: анодированный алюминий, высокая чистота

Цвет	Серый, RAL 9007, порошковая краска Кронштейны, уплотнители и петли того же цвета
Установка	На потолок, стены или пол Кабельный ввод M20 Наружная температура окружающей среды: 35°C Коэффициент сопротивления (SCx): 0.08 м Максимальная регулировка по горизонтали: 175°
Обслуживание	Переднее стекло на петлях с быстросъемными скобами для быстрой и удобной замены ламп Не требуется внутренняя чистка
Области применения	Освещение площадок, фасадов, рекламных щитов и архитектурной подсветки

Versions



Прожектор Tempo 1 RVP151 для заливающего освещения

Tempo 1 RVP151

Сведения о продукте

