



Compacto e robusto

Tempo 4 RVP451

O projetor Contempo tem um design extremamente inovador. Construído em alumínio injetado, com revestimento em pó, o que garante maior resistência quando aplicado em áreas externas. Possui alojamento dedicado para os equipamentos auxiliares (reator, ignitor e capacitor), montados em chassi de alumínio, o que garante excelente dissipação térmica ao conjunto.

Benefícios

- Leve, compacto
- Solução Philips: lâmpada, reator e luminária
- IP65: garante maior segurança à instalação e proteção aos equipamentos dentro da luminária
- Refletor em alumínio anodizado garante excelente distribuição da luz
- Vidro frontal temperado
- Clips de fixação em aço inoxidável
- Duas opções de fecho: maior flexibilidade ao projetista

Características

- Perfeita integração com a arquitetura do local
- Extremamente robusto e resistente às aplicações externas
- Equipado com lâmpada
- Disponível nas versões simétrico e assimétrico
- Fácil manutenção e acesso às partes

Aplicação

- Funcional: portos, áreas de armazenamento, áreas de estacionamento, canteiros de obras
- Recreação / esportes: campos de treinamento, quadras de jogos, piscinas
- Decorativo: fachadas, edifícios, outdoors, jardins, pátios, fontes, pontes, paisagens

Especificações

Tempo 4 RVP451

Tipo	RVP451
Alimentação	220 V
Frequência	60 Hz
Número de lâmpadas	1 ou 2

Potência e modelos de lâmpada	1 x SON-T / E40 /400, 600W
	2 x SON-T / E40 /400, 600W
	1 x SON-T / E40 /1000W
	1 x HPI-T / E40 /1000W

Versions



Detalhes do produto



General Information

Potência da lâmpada 1000 W

Light Technical

Proporção de fluxo luminoso ascendente 0

General Information

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas	Tipo de ótica
919306015171	RVP451 HPI-TP1000W K A-WB	HPI-T	Facho largo assimétrico
919306015191	RVP451 HPI-TP1000W K S-WB	HPI-T	Simétrica facho largo
919306015201	RVP451 SON-T1000W K A-NB	SON-T	Facho fechado assimétrico

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas	Tipo de ótica
919306015211	RVP451 SON-T1000W K A-WB	SON-T	Facho largo assimétrico
919306015221	RVP451 SON-T1000W K S-NB	SON-T	Simétrica facho fechado
919306015231	RVP451 SON-T1000W K S-WB	SON-T	Simétrica facho largo

