




Attractive, dimmable LED alternative to popular incandescents.

A-Shape LED

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Advantages

- 12.5W and 8W A19 lamps are ENERGY STAR[®] qualified
- Long life properties-- lowers maintenance costs by reducing re-lamp frequency
- Will not fade colors, avoids inventory spoilage
- Contains no mercury
- Emits virtually no UV/IR light in the beam
- 3-year or 5-year limited warranty depending upon operating hours

Fonctions


- 12.5W A19, 8W A19 and 17W A21 versions available
- Smooth dimming to 10% of full light levels*
- Remote phosphor (yellow) disappears when energized to create even, soft white light
- 25,000-hour rated average life⁺
- Instant-on light
- ^{*}Dimmable when using leading edge dimmers (see Philips Website: www.philips.com/ledtechguide for compatible leading edge dimmers.)
- ⁺Rated average life based on engineering testing and probability analysis.

A-Shape LED


Application

- Ideal for decorative and ambient lighting in retail outlets, hotels, restaurants, multi-unit residences and government buildings.

Versions



Single Contact Medium Screw







Single Contact Medium Screw



A-Shape LED

Schéma dimensionnel



Product	D	C
5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm




Product	D	C
8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	60 mm	108 mm
5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	60 mm	108 mm

Product	D	C
8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	60 mm	106 mm

Product	D	C
16A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 mm	112 mm
16A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 mm	112 mm
16A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 mm	112 mm
16A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 mm	112 mm

A-Shape LED

Schéma dimensionnel



Product	D	C
8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB	60 mm	104 mm
8.5A19/LED/930/FR/P/ND 4/1FB	60 mm	104 mm
8.5A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB	60 mm	104 mm
8A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	60 mm	104 mm
8A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	60 mm	104 mm
8A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	60 mm	104 mm
8A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	60 mm	104 mm

Product	D	C
8A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	60 mm	105 mm
8A19/LED/930/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	60 mm	105 mm
8A19/LED/950/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	60 mm	105 mm

Product	D	C
14A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	60 mm	117 mm
14A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	60 mm	117 mm
14A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	60 mm	117 mm
14A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	60 mm	117 mm

Fonctionnement et électricité	
Tension (nom.)	120 V
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Données techniques sur l'éclairage	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	A19 (A19)

Approbation et utilisation

A-Shape LED

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie en kWh/1000 h
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	- kWh
549493	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	- kWh
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
561019	16A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
561068	16A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
561076	16A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
561456	16A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	- kWh
557660	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	-

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Yes
549493	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Yes
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
561019	16A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
561068	16A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
561076	16A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
561456	16A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Yes
557660	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	Yes
565119	8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB	No
565127	8.5A19/LED/930/FR/P/ND 4/1FB	No
565135	8.5A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB	No
581751	8A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	Uniquement avec certains gradateurs

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Équivalent de puissance	Puissance (nom.)
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	50 à 60 Hz	40 W	5 W
549493	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	50 à 60 Hz	60 W	8 W

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie en kWh/1000 h
565119	8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB	-
565127	8.5A19/LED/930/FR/P/ND 4/1FB	-
565135	8.5A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB	-
581751	8A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	-
581785	8A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	-
581769	8A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	-
581777	8A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	-
578567	8A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	-
578575	8A19/LED/930/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	-
578641	8A19/LED/950/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	-
581801	14A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	-
581827	14A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	-
581835	14A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	-
581868	14A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	-

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
581785	8A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	Uniquement avec certains gradateurs
581769	8A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	Uniquement avec certains gradateurs
581777	8A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	Uniquement avec certains gradateurs
578567	8A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	Uniquement avec certains gradateurs
578575	8A19/LED/930/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	Uniquement avec certains gradateurs
578641	8A19/LED/950/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	Uniquement avec certains gradateurs
581801	14A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	Uniquement avec certains gradateurs
581827	14A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	Uniquement avec certains gradateurs
581835	14A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	Uniquement avec certains gradateurs
581868	14A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	Uniquement avec certains gradateurs

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Équivalent de puissance	Puissance (nom.)
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	40 W	5 W
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	40 W	5 W

A-Shape LED

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Équivalent de puissance	Puissance (nom.)
547042	5A19/PER/940/P/E26/DI M 6/1FB T20	60 Hz	40 W	5 W
550426	5A19/PER/950/P/E26/DI M 6/1FB T20	60 Hz	40 W	5 W
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/D IM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/D IM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/D IM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
561019	16A19/PER/950/P/E26/DI M 6/1FB T20	60 Hz	100 W	16 W
561068	16A19/PER/927/P/E26/DI M 6/1FB T20	60 Hz	100 W	16 W
561076	16A19/PER/930/P/E26/DI M 6/1FB T20	60 Hz	100 W	16 W
561456	16A19/PER/940/P/E26/DI M 6/1FB T20	60 Hz	100 W	16 W
557660	8.8A19/PER/930/P/ GU24/DIM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
565119	8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB	60 Hz	60 W	8,5 W
565127	8.5A19/LED/930/FR/P/N D 4/1FB	60 Hz	60 W	8,5 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie (nom.)	Cycle de commutation
549485	5A19/PER/ 927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	E26	15000 h	20 000 x
549493	8A19/PER/ 927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	E26	15000 h	20 000 x
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
561019	16A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Équivalent de puissance	Puissance (nom.)
565135	8.5A19/LED/950/FR/P/N D 4/1FB	60 Hz	60 W	8,5 W
581751	8A19/PER/827/FR/P/E26/ D 4/4CT	60 Hz	60 W	8 W
581785	8A19/PER/850/FR/P/E26 /D 4/4CT	60 Hz	60 W	8 W
581769	8A19/PER/830/FR/P/E26 /D 4/4CT	60 Hz	60 W	8 W
581777	8A19/PER/840/FR/P/E26 /D 4/4CT	60 Hz	60 W	8 W
578567	8A19/LED/927/FR/ Glass/E26/DIM 1FB T20	60 Hz	60 W	8 W
578575	8A19/LED/930/FR/ Glass/E26/DIM 1FB T20	60 Hz	60 W	8 W
578641	8A19/LED/950/FR/ Glass/E26/DIM 1FB T20	60 Hz	60 W	8 W
581801	14A19/PER/827/FR/P/E26 /D 4/4CT	60 Hz	100 W	14 W
581827	14A19/PER/830/FR/P/E26 /D 4/4CT	60 Hz	100 W	14 W
581835	14A19/PER/840/FR/P/E2 6/D 4/4CT	60 Hz	100 W	14 W
581868	14A19/PER/850/FR/P/E26 /D 4/4CT	60 Hz	100 W	14 W

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie (nom.)	Cycle de commutation
561068	16A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
561076	16A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
561456	16A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	E26	15000 h	50000
557660	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	GU24	15000 h	50 000 x
565119	8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB	E26	11000 h	50000
565127	8.5A19/LED/930/FR/P/ND 4/1FB	E26	11000 h	50000
565135	8.5A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB	E26	11000 h	50000
581751	8A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	E26	15000 h	50000
581785	8A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	E26	15000 h	50000
581769	8A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	E26	15000 h	50000
581777	8A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	E26	15000 h	50000
578567	8A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	E26	15000 h	20 000 x
578575	8A19/LED/930/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	E26	15000 h	20 000 x
578641	8A19/LED/950/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	E26	15000 h	20 000 x

A-Shape LED

Order Code	Full Product Name	Durée de vie		Cycle de commutation
		Culot	(nom.)	
581801	14A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	E26	15000 h	50000
581827	14A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	E26	15000 h	50000

Order Code	Full Product Name	Durée de vie		Cycle de commutation
		Culot	(nom.)	
581835	14A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	E26	15000 h	50000
581868	14A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	E26	15000 h	50000

Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température selon la couleur		Indice de rendu des couleurs	
			Code de couleur	corrélée (nom.)	(nom.)	Flux lumineux (nom.)
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	300 °	927-922	2700, 2200 K	90	450 lm
549493	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	300 °	927-922	2700, 2200 K	90	800 lm
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	940	4000 K	90	800 lm
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	927	2700 K	90	450 lm
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	930	3000 K	90	450 lm
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	940	4000 K	90	450 lm
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	950	5000 K	90	450 lm
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	927	2700 K	90	800 lm
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	930	3000 K	90	800 lm
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	950	5000 K	90	800 lm
561019	16A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	950	5000 K	90	1600 lm
561068	16A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	927	2700 K	90	1600 lm
561076	16A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	930	3000 K	90	1600 lm
561456	16A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	940	4000 K	90	1600 lm
557660	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	250 °	930	3000 K	90	800 lm
565119	8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB	150 °	927	2700 K	90	800 lm
565127	8.5A19/LED/930/FR/P/ND 4/1FB	150 °	930	3000 K	90	800 lm
565135	8.5A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB	150 °	950	5000 K	90	800 lm
581751	8A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	-	827	2700 K	80	800 lm
581785	8A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	-	850	5000 K	80	800 lm
581769	8A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	-	830	3000 K	80	800 lm
581777	8A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	-	840	4000 K	80	800 lm
578567	8A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	320 °	927	2700 K	90	800 lm
578575	8A19/LED/930/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	320 °	930	3000 K	90	800 lm
578641	8A19/LED/950/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	320 °	950	5000 K	90	800 lm
581801	14A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	-	827	2700 K	80	1600 lm
581827	14A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	-	830	3000 K	80	1600 lm
581835	14A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	-	840	4000 K	80	1600 lm
581868	14A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	-	850	5000 K	80	1600 lm

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finis de l'ampoule
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Transparent
549493	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Transparent
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli

Order Code	Full Product Name	Finis de l'ampoule
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
561019	16A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
561068	16A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
561076	16A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli
561456	16A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli

A-Shape LED


Order Code	Full Product Name	Fini de l'ampoule
557660	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	Dépoli
565119	8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB	Dépoli
565127	8.5A19/LED/930/FR/P/ND 4/1FB	Dépoli
565135	8.5A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB	Dépoli
581751	8A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	Dépoli
581785	8A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	Dépoli
581769	8A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	Dépoli
581777	8A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	Dépoli

Order Code	Full Product Name	Fini de l'ampoule
578567	8A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	Dépoli
578575	8A19/LED/930/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	Dépoli
578641	8A19/LED/950/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	Dépoli
581801	14A19/PER/827/FR/P/E26/D 4/4CT	Dépoli
581827	14A19/PER/830/FR/P/E26/D 4/4CT	Dépoli
581835	14A19/PER/840/FR/P/E26/D 4/4CT	Dépoli
581868	14A19/PER/850/FR/P/E26/D 4/4CT	Dépoli











Température

Order Code	Full Product Name	Température ambiante (max.)	Température ambiante (min.)	T boîtier maximum (nom.)
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	-	-	50 °C
549493	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	-	-	60 °C
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	75 °C
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	75 °C
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	75 °C
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	75 °C
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
561019	16A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
561068	16A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
561076	16A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
561456	16A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
557660	8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20	-	-	90 °C
565119	8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB	-	-	85 °C
565127	8.5A19/LED/930/FR/P/ND 4/1FB	-	-	85 °C
565135	8.5A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB	-	-	85 °C

Order Code	Full Product Name	Température ambiante (max.)	Température ambiante (min.)	T boîtier maximum (nom.)
581751	8A19/PER/827/FR/P/E26 /D 4/4CT	45 °C	-20 °C	90 °C
581785	8A19/PER/850/FR/P/E26 /D 4/4CT	45 °C	-20 °C	90 °C
581769	8A19/PER/830/FR/P/E26 /D 4/4CT	45 °C	-20 °C	90 °C
581777	8A19/PER/840/FR/P/E26 /D 4/4CT	45 °C	-20 °C	90 °C
578567	8A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	45 °C	-20 °C	-
578575	8A19/LED/930/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	45 °C	-20 °C	-
578641	8A19/LED/950/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20	45 °C	-20 °C	-
581801	14A19/PER/827/FR/P/E26 /D 4/4CT	45 °C	-20 °C	90 °C
581827	14A19/PER/830/FR/P/E26 /D 4/4CT	45 °C	-20 °C	90 °C
581835	14A19/PER/840/FR/P/E26 /D 4/4CT	45 °C	-20 °C	90 °C
581868	14A19/PER/850/FR/P/E26 /D 4/4CT	45 °C	-20 °C	90 °C



A-Shape LED



A-Shape LED

