



Velocity SGP338 系列

SGP338 速度

Velocity 路灯由道路专家精心设计，选用优质材料，外形美观新颖，照明高效均匀，安装维护简单方便。可与各种灯杆及使用环境协调匹配，增加道路环境的和谐气氛，获得安全高效的道路照明效果。特别适合 400W 及以下的管状高压钠灯光源。

优点

- 提供分级调光选项 (最高 SON-T 250 W 灯型号)

特点

- 流线型外观设计，获专利保护
- 为匹配管状光源专业设计的单片多刻面冲压高品质高纯阳极氧化铝反射器，配光均匀
- 光源位置可水平和垂直调节，能获得多种配光，满足不同的道路照明要求
- 高防水防尘等级，无需内部清洁
- 后盖向上开启设计，维护更换光源和电器无需工具，安全方便
- 可拆卸电器底板，插拔式电气连接
- 可采用变功率 Step Dimming(SD)调光系统，无需控制电缆或其它配件
- 低含铜抗腐蚀高压铸铝灯体和安装套管
- 可反转的安装套管，能轻松实现侧装或顶装
- 标准颜色为铝本色(ALU)，其它颜色可选
- 透明小曲面(GB)或平板(FG)钢化玻璃透光罩，FG 仅适合 250W 及以下光源

应用

- 高速公路
- 主干道
- 桥梁
- 住宅区、工业区
- 适合 50-65mm 顶装或侧装

SGP338 速度

Versions



基本信息	
国家/地区型号	NO
光罩/透镜类型	GB
灯具系列代码	SON-T

基本信息

Order Code	Full Product Name	底盖	装置	照明功率	光源数量
911400997580	SGP338 SON-T150W 220V-50Hz GB RAL7040	E40	SGR	150 W	1
911400997680	SGP338 SON-T250W 220V-50Hz GB RAL7040	E40	SGR	250 W	1

Order Code	Full Product Name	底盖	装置	照明功率	光源数量
911400997780	SGP338 SON-T400W 220V-50Hz GB RAL7040	E40	SGR	400 W	1
911400998280	SGP338 SON-T250W 220V-50Hz GB SD RAL7040	-	-	250 W	-

机械和壳体

Order Code	Full Product Name	颜色
911400997580	SGP338 SON-T150W 220V-50Hz GB RAL7040	-
911400997680	SGP338 SON-T250W 220V-50Hz GB RAL7040	-

Order Code	Full Product Name	颜色
911400997780	SGP338 SON-T400W 220V-50Hz GB RAL7040	-
911400998280	SGP338 SON-T250W 220V-50Hz GB SD RAL7040	否

