



Selenium SGP340

Selenium

Selenium er det nyeste produktet i Philips' veibelysningsserie. Det er den nyeste i en lang rekke effektive, pålitelige og ergonomisk utformede lamper som kombinerer en ekstremt holdbar aluminiumskasse med T-POT-reflektorens enestående optiske funksjon. Dets enkle design hjelper integreringen i hver miljøtype.

Fordeler

- Tidløs design i et effektivt, ergonomisk veibelysningsarmatur med en enkel, avrundet form som reduserer det visuelle inntrykket på dagtid
- Gjør bruk av den anerkjente T-POT-reflektoren for enestående optisk ytelse
- Energibesparelser er mulig ved hjelp av dimming med bryter eller frittstående Chronosense-system uten pilotledning

Funksjoner

- Tidløst design
- T-POT-optikk
- Dimming med bryter eller frittstående Chronosense-system (uten pilotledning)
- Tre vinkler for optimal montering på mast eller brakett

Søknad

- Industriområder
- Vei og tunneler
- Overganger, rundkjøringer

spesifikasjoner

Type	SGP340
Lyskilde	HID: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W

Lyskilde inkludert	Yes (K) Nei
Nettspenning	230 eller 240 V
Utstyr	Elektromagnetisk (begrenset tap), 230 eller 240 V / 50 Hz: - Induktiv (IN) - Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronisk (EB)


Optikk	Fasettert, delvis lukket T-POT (TP)
Glass	Flatt glass (FG) reduserer blanding, og gir mindre forstyrrelser om natten Polykarbonatkuppel (PC) vandalsikker
Tenner	Serie (SI) Serie, selvstoppende (SS) Semiparallell (SP) Semiparallell, selvstoppende (ST)
Valgmuligheter	Lystyring: Chronosense (CH) Lysregulering: - Dimmebryter (SW) - Dimmebryter med reversfunksjon (SWR) Fotocelle: NEMA-stikkontakt (P1), Minicelle (P3) Sikring (FU) inkludert Knivkobling (KC) inkludert
Materialer og overflatebehandling	Kuppel og ramme: formstøpt aluminium Monteringsmodul: formstøpt aluminium Optiske deksler: Polykarbonatkule eller forsterket glass Reflektor: Aluminium med høy renhet Lukkelemme: rustfritt stål

Farge	Grå (RAL 7035) Andre RAL-farger på forespørsel
Montering	Sidemontering: Sideinnføring Ø 48/60 mm (48/60) Montering på stolpe: Aksialinnføring Ø 48/60 mm (48/60) Pluggen er vendbar for sidemontering og montering på stolpetopp Anbefalt monteringshøyde: 10 m Standardvinkel på stolpetoppen: 5 ° Justerbar vinkel: 0,5 og 15° Justerbar lysfordeling: 5 posisjoner Maks. vindpåvirkningsområde: 0,14 m Maks. SCx-verdier på siden: 0,077 m
Vedlikehold	Fra oversiden ved å åpne huset med én hurtigklemme Verktøy er ikke nødvendig for forkoblingsbrett og frakobling av støpsel og stikkontakt
Tilbehør	Plugger for 34 mm sidemontering, ZGP340 SP34S, og 76 mm stolpetopp, ZGP340 SP76P
Hovedbruksområder	Industriområder, veier, overganger, rundkjøringer

Versions



Målskisse



Product
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T100W K II FG SKD 76
SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T400W K I FG SKD 76
SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60
SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 SON-T50/70W II PC SUD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60
SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T250W K II FG SKD 76
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/
SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6
SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60
SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 76
SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48
SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60

Produkt detaljer

Selenium SGP340 road-lighting
luminaire with flat glass



Selenium SGP340 road-lighting
luminaire with polycarbonate bowl



Selenium SGP340 road-lighting
luminaire with polycarbonate bowl



Generell informasjon

CE-merke	CE mark
Belegg	-
Antall lyskilder	1
Produktseriekode	SGP340

Teknisk belysning

Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	5°

Mekanisk og innfatning

Farge	grå
-------	-----

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode
62615500	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	IK10
62617900	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	IK10
62619300	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	IK10
62621600	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	IK10
62623000	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/	IK10
62627800	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	IK10
12750700	SGP340 SON-T50/70W II PC SUD 48/60	IK08
12681400	SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60	IK08
12682100	SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60	IK08
12683800	SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6	IK08

Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode
63272900	SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	IK08
63276700	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	IK08
63280400	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	IK08
63284200	SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	IK08
63544700	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	IK08
63551500	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	IK08
63558400	SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	IK08
63567600	SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60	IK08
62616200	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	IK08
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	IK08
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	IK08
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	IK08
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	IK08
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	IK08
12751400	SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60	IK08
06238700	SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	IK08
06240000	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	IK08
06241700	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	IK08
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	IK08
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	IK08
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	IK08
63548500	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	IK08
12656200	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 76	IK08
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	IK08
63560700	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	IK08
63566900	SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	IK08
63571300	SGP340 SON-T400W K I FG SKD 76	IK08

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste	Optisk deksel-/linsetype	Forkobling	lyskildeseriekode	lyskildestrøm	Optikktype
62615500	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	Elektronisk	CPO-TW	45 W	Åpen CT-POT
62617900	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	Elektronisk	CPO-TW	60 W	Åpen CT-POT
62619300	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	Elektronisk	CPO-TW	90 W	Åpen CT-POT
62621600	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	Elektronisk	CPO-TW	140 W	Åpen CT-POT
62623000	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/	PGZ12	PC	Elektronisk regulert	CPO-TW	60 W	Åpen CT-POT
62627800	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	PGZ12	PC	Elektronisk regulert	CPO-TW	140 W	Åpen CT-POT
12750700	SGP340 SON-T50/70W II PC SUD 48/60	E27	PC	Tradisjonell	SON-T	50, 70 W	Åpen T-POT
12681400	SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60	E27	PC	Tradisjonell	SON-T	50, 70 W	Åpen T-POT
12682100	SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60	E40	PC	Tradisjonell	SON-T	70, 100 W	Åpen T-POT
12683800	SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6	E40	PC	Tradisjonell	SON-T	100, 150 W	Åpen T-POT
63272900	SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	E27	PC	Tradisjonell	CDO-TT	50 W	Åpen CT-POT
63276700	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	E27	PC	Tradisjonell	CDO-TT	70 W	Åpen CT-POT
63280400	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Tradisjonell	CDO-TT	100 W	Åpen T-POT
63284200	SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Tradisjonell	CDO-TT	150 W	Åpen T-POT
63544700	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	E27	PC	Tradisjonell	SON-T	70 W	Åpen T-POT
63551500	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Tradisjonell	SON-T	100 W	Åpen T-POT
63558400	SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Tradisjonell	SON-T	150 W	Åpen T-POT
63567600	SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Tradisjonell	SON-T	250 W	Åpen T-POT
62616200	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	Elektronisk	CPO-TW	45 W	Åpen CT-POT
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	Elektronisk	CPO-TW	60 W	Åpen CT-POT
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	Elektronisk	CPO-TW	90 W	Åpen CT-POT
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	Elektronisk	CPO-TW	140 W	Åpen CT-POT
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	FG	Elektronisk regulert	CPO-TW	60 W	Åpen CT-POT
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	FG	Elektronisk regulert	CPO-TW	90 W	Åpen CT-POT
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	PGZ12	FG	Elektronisk regulert	CPO-TW	140 W	Åpen CT-POT
12751400	SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60	E27	FG	Tradisjonell	SON-T	50, 70 W	Åpen T-POT
06238700	SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	E27	FG	Tradisjonell	SON-T	50, 70 W	Åpen T-POT
06240000	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	E40	FG	Tradisjonell	SON-T	70, 100 W	Åpen T-POT
06241700	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	E40	FG	Tradisjonell	SON-T	100, 150 W	Åpen T-POT
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	E27	FG	Tradisjonell	CDO-TT	70 W	Åpen CT-POT
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	E40	FG	Tradisjonell	CDO-TT	100 W	Åpen T-POT
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	E40	FG	Tradisjonell	CDO-TT	150 W	Åpen T-POT
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	E27	FG	Tradisjonell	SON-T	50 W	Åpen T-POT
63548500	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	E27	FG	Tradisjonell	SON-T	70 W	Åpen T-POT
12656200	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 76	E40	FG	Tradisjonell	SON-T	100 W	Åpen T-POT
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	E40	FG	Tradisjonell	SON-T	100 W	Åpen T-POT
63560700	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	E40	FG	Tradisjonell	SON-T	150 W	Åpen T-POT

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste	Optisk deksel-/linsetype	Forkobling	lyskildeseriekode	lyskildestrøm	Optikktype
63566900	SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	E40	FG	Tradisjonell	SON-T	250 W	Åpen T-POT
63571300	SGP340 SON-T400W K I FG SKD 76	E40	FG	Tradisjonell	SON-T	400 W	Åpen T-POT

