

Selenium – design intemporal

Selenium

Selenium SGP340 é uma luminária de iluminação rodoviária eficiente e ergonómica. A sua forma arredondada simples reduz o impacto visual durante o dia, permitindo a integração em qualquer tipo de ambiente. Selenium incorpora o conhecido reflector T-POT, o qual é conhecido pelo seu excelente desempenho óptico. São possíveis poupanças energéticas através de regulação com um interruptor ou sistema Chronosense autónomo (sem cabo piloto). Selenium é adequada para montagem na entrada lateral ou no topo do poste, com opção de três ângulos de inclinação para uma instalação optimizada (0, 5, 15°).

Benefícios

- Design intemporal numa luminária de iluminação rodoviária eficiente e ergonómica, com uma forma simples e arredondada que reduz o impacto visual durante o dia
- Incorpora o conhecido reflector T-POT, o qual é conhecido pelo seu excelente desempenho óptico
- São possíveis poupanças energéticas através de regulação com um interruptor, ou sistema Chronosense autónomo sem cabo piloto

Características

- Design intemporal
- Óptica T-POT
- Regulação com comutador ou sistema Chronosense autónomo (sem cabo piloto)
- Três ângulos de inclinação para instalação optimizada no poste ou suporte


Aplicação

- Áreas industriais
- Rodoviária
- Passagens, rotundas

Versions



Desenho dimensional



Product
SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K EBD II PC D9 48/60
SGP340 CDO-TT150W K I FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60
SGP340 CDO-TT70W K I OR FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60
SGP340 SON-T70W K EBD II FG D9 48/60
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60
SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T100W K EBD II PC D9 48/60
SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60
SGP340 SON-T400W K I FG SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60
SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60
SGP340 SON-T70W K EBD II PC D9 48/60
SGP340 SON-T250W K EBD II FG D9 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T100W K EBD II FG RF 48/60
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60
SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48

Detalhes do produto



Informações gerais

Marca CE	CE
Revestimento	Não
Número de fontes de luz	1
Código da família de produtos	SGP340

Dados técnicos de luminosidade

Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	5°

Dados mecânicos e de revestimento

Cor	GR
-----	----

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
62615500	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	IK10
62617900	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	IK10
62619300	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	IK10
62621600	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	IK10
62627800	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	IK10
05960800	SGP340 SON-T70W K EBD II PC D9 48/60	IK10
05961500	SGP340 SON-T100W K EBD II PC D9 48/60	IK10
05962200	SGP340 SON-T150W K EBD II PC D9 48/60	IK10
05987500	SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60	IK10
63272900	SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	IK08
63276700	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	IK08
63280400	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	IK08
63284200	SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	IK08
63544700	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	IK08
63551500	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	IK08
63558400	SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	IK08
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	IK08
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	IK08
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	IK08
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	IK08
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	IK08
05951600	SGP340 SON-T70W K EBD II FG D9 48/60	IK08
05952300	SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60	IK08
05953000	SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60	IK08
05988200	SGP340 SON-T250W K EBD II FG D9 48/60	IK08
06566100	SGP340 SON-T100W K EBD II FG RF 48/60	IK08
63273600	SGP340 CDO-TT70W K I OR FG SKD 48/60	IK08
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	IK08
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	IK08
63281100	SGP340 CDO-TT150W K I FG SKD 48/60	IK08
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	IK08
63430300	SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60	IK08
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	IK08
63546100	SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60	IK08
63548500	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	IK08
63553900	SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60	IK08
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
63560700	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	IK08
63564500	SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
63566900	SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	IK08
13220400	SGP340 SON-T400W K I FG SKD 48/60	IK08

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de		Código da família das			
		Casquilho	lente/difusor ótico	Equipamento	lâmpadas	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
62615500	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	EB	CPO-TW	45 W	aberto CT-pot
62617900	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	EB	CPO-TW	60 W	aberto CT-pot
62619300	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	EB	CPO-TW	90 W	aberto CT-pot
62621600	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	EB	CPO-TW	140 W	aberto CT-pot
62627800	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	PGZ12	PC	EBR	CPO-TW	140 W	aberto CT-pot
05960800	SGP340 SON-T70W K EBD II PC D9 48/60	E27	PC	EBD	SON-T	70 W	Aberto T-pot
05961500	SGP340 SON-T100W K EBD II PC D9 48/60	E40	PC	EBD	SON-T	100 W	Aberto T-pot
05962200	SGP340 SON-T150W K EBD II PC D9 48/60	E40	PC	EBD	SON-T	150 W	Aberto T-pot
05987500	SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60	E40	PC	EBD	SON-T	250 W	Aberto T-pot
63272900	SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	E27	PC	CONV	CDO-TT	50 W	aberto CT-pot
63276700	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	E27	PC	CONV	CDO-TT	70 W	aberto CT-pot
63280400	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	E40	PC	CONV	CDO-TT	100 W	Aberto T-pot
63284200	SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	E40	PC	CONV	CDO-TT	150 W	Aberto T-pot
63544700	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	E27	PC	CONV	SON-T	70 W	Aberto T-pot
63551500	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	E40	PC	CONV	SON-T	100 W	Aberto T-pot
63558400	SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	E40	PC	CONV	SON-T	150 W	Aberto T-pot
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	EB	CPO-TW	60 W	aberto CT-pot
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	EB	CPO-TW	90 W	aberto CT-pot
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	EB	CPO-TW	140 W	aberto CT-pot
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	FG	EBR	CPO-TW	60 W	aberto CT-pot
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	FG	EBR	CPO-TW	90 W	aberto CT-pot
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	PGZ12	FG	EBR	CPO-TW	140 W	aberto CT-pot
05951600	SGP340 SON-T70W K EBD II FG D9 48/60	E27	FG	EBD	SON-T	70 W	Aberto T-pot
05952300	SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60	E40	FG	EBD	SON-T	100 W	Aberto T-pot
05953000	SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60	E40	FG	EBD	SON-T	150 W	Aberto T-pot
05988200	SGP340 SON-T250W K EBD II FG D9 48/60	E40	FG	EBD	SON-T	250 W	Aberto T-pot
06566100	SGP340 SON-T100W K EBD II FG RF 48/60	E40	FG	EBD	SON-T	100 W	Aberto T-pot
63273600	SGP340 CDO-TT70W K I OR FG SKD 48/60	E27	FG	CONV	CDO-TT	70 W	aberto CT-pot
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	E27	FG	CONV	CDO-TT	70 W	aberto CT-pot
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	CDO-TT	100 W	Aberto T-pot
63281100	SGP340 CDO-TT150W K I FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	CDO-TT	150 W	Aberto T-pot
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	CDO-TT	150 W	Aberto T-pot
63430300	SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60	PGZ12	FG	EBD	CPO-TW	60 W	aberto CT-pot
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	E27	FG	CONV	SON-T	50 W	Aberto T-pot
63546100	SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60	E27	FG	CONV	SON-T	70 W	Aberto T-pot
63548500	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	E27	FG	CONV	SON-T	70 W	Aberto T-pot
63553900	SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	SON-T	100 W	Aberto T-pot
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	SON-T	100 W	Aberto T-pot
63560700	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	SON-T	150 W	Aberto T-pot
63564500	SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	SON-T	150 W	Aberto T-pot
63566900	SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	SON-T	250 W	Aberto T-pot
13220400	SGP340 SON-T400W K I FG SKD 48/60	E40	FG	CONV	SON-T	400 W	Aberto T-pot

