



# Iridium<sup>2</sup> – fény az úton

## Iridium<sup>2</sup> Medium

Az Iridium<sup>2</sup> lámpatest kifejlesztésekor a teljesítmény és a környezettudatosság volt a két legfontosabb szempont. Az alkalmazástól és a költségvetéstől függően a felhasználók megvalósíthatnak LED-es vagy elektronikus HID rendszert, de a két technológiát vegyíthetik is egyazon lámpatestet alkalmazva. Az Iridium<sup>2</sup> moduláris felépítése lehetővé teszi a felhasználói számára, hogy az első döntés meghozatala után is bármikor fejlesszék/lecseréljék rendszerük elemeit (LED-et LED-re vagy e-HID megoldást LED-re), és ehhez elegendő a világítóegységet cserélni. A LEDGINE beépítése, a vadonatúj HID-optika, az elektronikus szerelvények és vezérlők bevezetése egyaránt válaszlépés az energiatakarékosság iránti egyre erősödő igényre. Az új Iridium<sup>2</sup> HID optika kialakítása kategóriájának legjobb világítási teljesítményét nyújtja, miközben rendkívüli rugalmasságot biztosít az alkalmazások terén.

### Előnyök

- Időtálló világítótest: kifejezetten könnyen karbantartható – a LED cseréjéhez nincs szükség szerszámra
- Kiemelkedő hatásfokú világítási platform – kompromisszummentes fényminőség a síkűvegnek köszönhetően
- Teljes rugalmasság az összes alkalmazási terület lefedése érdekében, miközben az ár és az alkalmazott technológia is választható

### Szolgáltatások

- LEDGINE rendszerű
- A kategóriájában legkiválóbb optika
- Elektronikus szerelvény
- Beépített vezérlők

# Iridium<sup>2</sup> Medium

## Alkalmazás

- Autóutak: autópályák, településközi és településen belüli autóutak
- Utcák: közutak és lakóövezeti utcák vegyesen
- Gyalogutak, kerékpárutak, parkolók, körforgalmak

## termékjellemzők

<b>Típus</b>	SGP352
<b>Fényforrás</b>	HID: <ul style="list-style-type: none"><li>- MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 140 W</li><li>- MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W</li><li>- MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150 W</li><li>- MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W</li></ul>
<b>Tartalmazza a fényforrást</b>	Igen (K) Nem
<b>Előtét (integrált)</b>	Elektronikus, nagyfrekvenciás, 220–240 V / 50–60 Hz: <ul style="list-style-type: none"><li>- Elektronikus (EB)</li></ul>
<b>Hálózati feszültség</b>	220–240 V / 50–60 Hz
<b>Optika</b>	Optika hajlékony (FX1) a Cosmopolis lámpákhoz Optika hajlékony (FX2) a Cosmopolis lámpákhoz Optika hajlékony (FX1) a SON lámpákhoz Optika hajlékony (FX2) a SON lámpákhoz
<b>Optikai burra</b>	Üveg, sík (FG) Síküveg DynaClean bevonattal (FGD) Üveg, sík, különlegesen átlátszó
<b>Opciók</b>	Fényszabályozás: <ul style="list-style-type: none"><li>- Különálló fényerő-szabályozás a Lumistep segítségével</li><li>- Különálló fényerő-szabályozás a Dynadimmer segítségével</li><li>- Külső fényerő-szabályozás, Dali</li><li>- Fényerő-szabályozás Telemangement Dali segítségével</li><li>- Fényerő-szabályozás Telemangement RF segítségével</li></ul> Fotocella: NEMA aljzat, Minicell Biztosítékok Elővezetékezett világítótest

<b>Anyagok és felületi kiképzés</b>	Ház: öntött alumínium Magas fényvisszaverési tényezőjű optika (összeállított optika) Üveg: extra fehér, hőkezelt, 5 mm vastag
<b>Szín</b>	RAL 7035 vagy ezüstszürke (RAL 9006) alapesetben Egyéb RAL- vagy AKZO-színek külön kérésre kaphatók
<b>Felszerelés</b>	Oszlopfejre történő rögzítés: axiális bemenet Ø 60/76 mm Oldalsó bemenetes rögzítés: oldalirányú bemenet Ø 48/60 mm Működési környezeti hőmérséklet: -25 °C < T Ajánlott rögzítési magasság: 5–10 m Normál dőlésszögű oszlopfej: 0 vagy 5° Állítható dőlésszög: 0 vagy 5° Maximális SCx: .. m <sup>2</sup>
<b>Karbantartás</b>	Szerszám nélkül nyitható felülről az egyszerű karbantartás érdekében Szerszám nélkül is karbantarthatók a szerelvények és a lámpák
<b>Tartozékok</b>	Hátsó káprázáskorlátozó rács (ZGP352)
<b>Megjegyzések</b>	Könnyen LED-es megoldássá fejleszthető az EGP352 készletnek köszönhetően

## Versions



# Iridium<sup>2</sup> Medium

## Termék részletei



# Iridium<sup>2</sup> Medium

## Termék részletei



### Általános információ

Az alkatrészek színe	AL
Bevonat	-
Termécsalád kódja	SGP352

### Mechanika és tokozás

Szín	GR
------	----

## Általános információ

Order Code	Full Product Name	Színes keret	Optika/ lencse típusa	Működtető szerelvény	Fényforráscsalád kódja	A lámpa teljesítménye	Az optika típusa
97569400	SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR	-	FG	EB	CPO-TW	60 W	Flexible distribution version

1

## Iridium<sup>2</sup> Medium

Order Code	Full Product Name	Színes keret	Optika/ lencse típusa	Működtető szerelvény	Fényforráscsalád kódja	A lámpa teljesítménye	Az optika típusa
97574800	SGP352 CPO-TW60W K EB II FX1 AL GR	-	FG	EB	CPO-TW	60 W	Flexible distribution version 1
97575500	SGP352 CPO-TW90W K EB FX1 AL GR	-	FG	EB	CPO-TW	90 W	Flexible distribution version 1
97579300	SGP352 CPO-TW90W K II FX1 FG AL GR	-	FG	-	CPO-TW	90 W	Flexible distribution version 1
97581600	SGP352 CPO-TW140W K EB FX1 AL GR	-	-	EB	CPO-TW	140 W	Flexible distribution version 1
97585400	SGP352 CPO-TW140W K EB II FG AL GR	-	FG	EB	CPO-TW	140 W	-
97586100	SGP352 SON-TPP70W K EB FX1 AL GR	-	-	EB	SON-TPP	70 W	Flexible distribution version 1
97591500	SGP352 SON-TPP70W K EB II FX1 AL GR	-	-	EB	SON-TPP	70 W	Flexible distribution version 1
97593900	SGP352 SON-TPP100W K EB FX1 AL GR	-	-	EB	SON-TPP	100 W	Flexible distribution version 1
97597700	SGP352 SON-TPP100W K EB II FX1 AL GR	-	-	EB	SON-TPP	100 W	Flexible distribution version 1
97602800	SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR	-	-	EB	SON-TPP	150 W	Flexible distribution version 2
97603500	SGP352 CPO-TW60W K EB II FX2 AL GR	-	-	EB	CPO-TW	60 W	Flexible distribution version 2
97604200	SGP352 CPO-TW90W K II FX2 AL GR	-	-	EB	CPO-TW	90 W	Flexible distribution version 2
97605900	SGP352 CPO-TW140W K II FX2 AL GR	-	-	EB	CPO-TW	140 W	Flexible distribution version 2
97606600	SGP352 SON-TPP70W K II FX2 AL GR	-	-	EB	SON-TPP	70 W	Flexible distribution version 2
97607300	SGP352 SON-TPP100W K II FX2 AL GR	-	-	EB	SON-TPP	100 W	Flexible distribution version 2
97608000	SGP352 SON-TPP150W K II FX1 AL GR	-	-	EB	SON-TPP	150 W	Flexible distribution version 1
97628800	SGP352 SON-TPP70W EB FX1 AL GR	-	FG	EB	SON-TPP	70 W	Flexible distribution version 1
97630100	SGP352 SON-TPP150W K FX1 FG AL GR	-	FG	EB	SON-TPP	150 W	Flexible distribution version 1
97650900	SGP352 CPO-TW45W K II FX1 FGD AL GR D11	-	FGD	-	CPO-TW	45 W	Flexible distribution version 1

