



Iridium² – lyser opp veien fremover

Iridium² Medium

Iridium² er en serie med veibelysningsarmaturer som er designet for optimal ytelse og lang levetid. Avhengig av bruksområde og budsjett kan kundene begynne med LED, elektronisk HID eller en blanding av begge teknologier med samme armatur. Uansett hva som velges til å begynne med, gjør modulariteten til Iridium² at kundene kan oppgradere installasjonene sine (LED til LED eller e-HID til LED) når som helst, bare ved å bytte lyskilde. LEDGINE, en helt ny HID-optikk, elektronisk forkobling og lysstyring er responsen på den økende etterspørselen etter energibesparelser. Den nye Iridium² HID-optikken er designet for å levere markedsledende lyseffekt samtidig som den er svært fleksibel i bruk. Alle disse egenskapene, sammen med enkel montering og enkelt vedlikehold², sikrer en lav total kostnad.

Fordeler

- Fremtidssikkert armatur: Svært enkelt vedlikehold – ingen verktøy kreves for LED-oppgradering
- Svært effektiv belysningsplattform – ingen kompromisser i lyskvaliteten, takket være flatt glass
- Full fleksibilitet for å dekke alle bruksområder, med valgmuligheter for pris og teknologi

Funksjoner

- LEDGINE innvendig
- Optikk av høyeste kvalitet
- Elektroniske forkoblinger
- Integreerte kontroller

Søknad

- Veier: motorveier og motortrafikk innenfor og mellom byer
- Gater: Blandet trafikk og boligområder
- Gang-/sykkelstier, parkeringsplasser, rundkjøringer

Iridium² Medium

spesifikasjoner

Type	SGP352
Lyskilde	HID: - MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W - MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150 W - MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Optikk	FX1 & FX2 optikk for SON-lyskilder
Deksel	Flatt glass (FG) Flatt glass med DynaClean-overflate (FGD)
Ved forespørsel	Lysregulering: - Statisk dimming med Lumistep - Programmerbar dimming med Dynadimmer - Dimming via nettspenning - Dimming via SDU - Ekstern dimming Dali - Lystyring for dynamisk vegbelysning Sikringer Forhåndskablet armatur

Materialer og overflatebehandling	Hus: presstøpt aluminium Høyreflekterende optikk (montert optikk) Glass:hvitt, herdet, 5 mm tykt
Farge	RAL 7035 eller sølvgrå (tilsvarende RAL 9006) som standard Andre RAL- eller AKZO-farger kan fås om ønskelig
Tilbehør	Baklouver ZGP352

Versions



Produkt detaljer



Produkt detaljer



Produkt detaljer



Generell informasjon	
Farget ramme	-
Farge på deler	All parts colored
Belegg	-
Produktseriekode	SGP352
Mekanisk og innfatning	
Farge	grå

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Optisk deksel-/linsetype	Forkobling	lyskildeseriekode	lyskildestrøm	Optikktype
97579300	SGP352 CPO-TW90W K II FX1 FG AL GR	FG	-	CPO-TW	90 W	Flexible distribution version 1
97591500	SGP352 SON-TPP70W K EB II FX1 AL GR	-	Elektronisk	SON-TPP	70 W	Flexible distribution version 1
97597700	SGP352 SON-TPP100W K EB II FX1 AL GR	-	Elektronisk	SON-TPP	100 W	Flexible distribution version 1
97602800	SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR	-	Elektronisk	SON-TPP	150 W	Flexible distribution version 2

