



Malaga – moderní styl

Malaga SGS101

Malaga je všestranné svítidlo veřejného osvětlení. Nabízí moderní styl a kvalitní osvětlení komunikací pro bezpečné a pohodlné řízení vozidel. Ale také pro plošné osvětlení s nízkými pořizovacími náklady i nízkými náklady na údržbu. Optický systém byl navržen tak, aby umožňoval kvalitní řízení světla a dobrou účinnost. Svítidlo Malaga poskytuje optimální osvětlení a dobrou rovnoměrnost, pokud se montážní výška přibližně rovná šířce silnice a rozteče sloupů představují zhruba 3,5násobek šířky silnice. Je vhodné pro montáž na sloup i výložník; k dispozici je také konzola pro montáž na stěnu.

Výhody

- Versatile road lighting luminaire offering modern styling and quality lighting for safe, comfortable driving and for area illumination
- Optical system delivers good beam control and light output, with optimal illuminance and good uniformity
- Designed for low investment and maintenance costs

Vlastnosti

- Moderní styl
- Účinné řízení paprsku a stejnoměrný rozptyl světla
- Vhodné pro montáž na vrchol sloupu a montáž s bočním vstupem; k dispozici je také konzola pro montáž na stěnu

Aplikace

- Obytné čtvrti
- Pozemní komunikace
- Parkoviště
- Průmysl

Specifikace

Typ	SGS101 (malá verze)	Světelný zdroj	Výbojky: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W
-----	---------------------	----------------	--

Malaga SGS101

	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x HPL-N / E27 / 80, 125 W
Včetně zdroje	Ano (K)
	Ne
Předřadník	Elektromagnetický (nízkoztrátový), 230 nebo 240 V / 50 Hz: - Indukční (IN)
Napájecí napětí	230 nebo 240 V
Optika	Trojdielná optika z hliníku s povrchovou úpravou stucco
Kryt optiky	Polykarbonátová kryt
Zapalovač	Semiparalelní (SP) Semiparalelní, se samočinným odpojovačem (ST)
Volitelné	Fotobuňka: zásuvka NEMA (P1), Minicell (P3)
Materiály a povrchové úpravy	Kryt: polypropylen vyztužený skelným vláknem, UV stabilizovaný Kryt optiky: polykarbonát Montážní třmen: hliník litý pod tlakem, nekorodující Nosník předřadníku: polykarbonát vyztužený skelným vláknem

Barva	Šedá, RAL 7035
Instalace	Montáž na výložník: boční vstup ø 42 / 60 mm Montáž na sloup: osový vstup ø 42 / 60 mm Montážní třmen jak pro montáž na výložník tak i na sloup Doporučená montážní výška: 6 m Standardní úhel sklonu na vrcholu sloupu: 15° Nastavitelný úhel sklonu: není k dispozici Nastavitelná vyzařovací charakteristika: není k dispozici Max. plocha náporu větru: 0,09 m Max. hodnoty Cx ze strany: 0,04 m
Údržba	Zavěšený kryt s rychloupínacími sponami a snadno odnímatelný plech předřadníku
Příslušenství	Redukce pro výložník 34–42mm a sloup 76mm Konzola pro montáž na stěnu
Hlavní použití	Obytné zóny, silnice, parkoviště, průmyslové zóny

Versions



MALAGA - E27

Detaily o výrobku

OPDP_SGS101k_0001-Detail
photo



