



Malaga – preiswert und funktionell

Malaga

Die Malaga ist eine vielseitige Straßenleuchte in modernem Design für eine hochwertige Beleuchtung von Industriestraßen und kleineren Flächen. Sie zeichnet sich außerdem durch niedrige Anschaffungs- und Wartungskosten aus. Das an die Straßengeometrie anpassbare optische System ist auf eine gute Lichtverteilung ausgelegt. Die Malaga sorgt für eine optimale Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit auf der zu beleuchtenden Fläche, wenn die Montagehöhe in etwa der Straßenbreite entspricht und der Mastabstand ca. das 3,5 Fache der Straßenbreite beträgt. Dieses Modell ist sowohl für die Mastaufsatz- als auch für die Mastansatzmontage geeignet. Optional ist eine Halterung für die Wandmontage erhältlich.

Vorteile

- Kleine bzw. große Bauform für unterschiedliche Lichtpunkthöhen
- Werkzeugloser Lampenwechsel; einfacher Zugang zum Elektroblock
- Hohe Energieeffizienz mit SON-T Bestückung

Merkmale

- Optimale Lichtverteilung
- Verstellbarer Aluminium-Reflektor für optimale, gleichmäßige Lichtverteilung
- Für Mastaufsatz- und Mastansatzmontage geeignet, Halterung für Wandmontage erhältlich

Anwendung

- Straßen und Wohngebiete
- Parkplätze
- Industrie

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	SGS101 (kleine Bauform)
Leuchtmittel	HID: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
Lampe inklusive	Ja
Vorschaltgerät	Elektromagnetisch (verlustarm), 230 oder 240 V / 50 Hz: - Induktiv (IN)
Netzspannung	230 oder 240 V
Optik	3-fach verstellbare Optik aus Hochglanz-Aluminium
Optische Abdeckung	Polycarbonatwanne
Zündgerät	Semiparallel (SP) Semiparallel, selbststoppend (ST)
Option	Fotozelle: NEMA-Sockel (P1), Minizelle (P3)
Material	Leuchtengehäuse: glasfaserverstärktes Polypropylen, UV-beständig Optische Abdeckung: Polycarbonat Mastansatz-/aufsatzstück: Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig Geräteträger: glasfaserverstärktes Polycarbonat

Gehäusefarbe	Grau (RAL 7035)
Installation	Mastansatzmontage: Ø 42 - 60 mm Mastaufsatzmontage: Ø 42 - 60 mm Drehbares Masteinschublager für Mastansatz- oder Mastaufsatzmontage Empfohlene Montagehöhe: 6 m Standardneigungswinkel Aufsatzmontage: 15° Einstellbarer Neigungswinkel: n. v. Einstellbare Lichtverteilung: n. v. Max. Windangriffsfläche: 0,09 m Max. SCx-Werte (seitlich): 0,04 m
Wartung	Eingehängte Polycarbonatwanne, über Schnellverschlussclips zu öffnen Einfach zu öffnender Geräteraum für Wartung von Zünd- und Vorschaltgerät
Zubehör	Masteinschublager für Mastansatzmontage (34 - 42 mm) oder Mastaufsatzmontage (76 mm) Halterung für Wandmontage
Anwendungsbereich	Gewerbegebiete, Industriestraßen, Parkplätze

Versions



Produktdetails

**Malaga SGS101 – Straßenleuchte,
Mastansatzmontage**



Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK08
-----------------------	------

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27
CE-Zeichen	ja
Typ optische Abdeckung/Linse	PC
Betriebsgerät	Herkömmlich
Anzahl Lichtquellen	1
Optiktyp	Beweglicher Reflektor (Inbus)
Produktfamiliencode	SGS101

Lichttechnische Daten

Standardaufneigung Ansatzmontage	15°
Standardaufneigung Aufsatzmontage	15°

Mechanische Kenndaten

Farbe	Grau
-------	------

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lampenleistung
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	SON-T	50 W
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	SON-T	70 W
26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	SON-I	70 W

