



Malaga – moderne stil

Malaga SGS101

Malaga er en allsidig veibelysningsarmatur. Den har en moderne stil og gir kvalitetsbelysning for sikker og komfortabel kjøring og for områdebelysning med lave investerings- og vedlikeholdskostnader. Det optiske systemet er utformet for god lyskjennekontroll og lyseffekt. Malaga gir optimal belysning og god uniformitet når monteringshøyde omtrent tilsvarer veibredden og masteavstanden er ca. 3,5 ganger veibredden. Velegnet til montering på stolpe og sidemontering – monteringsbrakett til vegger er også tilgjengelig.

Fordeler

- Allsidig veibelysningsarmatur med en moderne stil som gir kvalitetsbelysning for sikker, komfortabel kjøring samt områdebelysning
- Optisk system som gir god lyskjennekontroll og lyseffekt med optimal belysningsstyrke og god uniformitet
- Designet for lave investerings- og vedlikeholdskostnader

Funksjoner

- Moderne stil
- Effektiv strålekontroll og ensartet lysfordeling
- Velegnet til montering på stolpe og sidemontering – monteringsbrakett til vegger også tilgjengelig

Søknad

- Boligområder
- Vei og tunneler
- parkeringsplasser
- Industri

spesifikasjoner

Type	SGS101 (liten versjon)	Lyskilde	HID:
			- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W
			- 1 x SON / E27 / 50, 70 W

Malaga SGS101

	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x HPL-N / E27 / 80, 125 W
Lyskilde inkludert	Yes (K)
	Nei
Utstyr	Elektromagnetisk (begrenset tap), 230 eller 240 V / 50 Hz:
	- Induktiv (IN)
Nettspenning	230 eller 240 V
Optikk	Optikk i tre deler av høykvalitets stukkaturaluminium
Glass	Polykarbonatdeksel
Tenner	Semiparallell (SP)
	Semiparallell, selvstoppende (ST)
Valgmuligheter	Fotocelle: NEMA-stikkontakt (P1), Minicelle (P3)
Materialer og overflatebehandling	Innfatning: Glassfiberforsterket polypropylen, UV-stabilisert
	Optisk deksel: Polykarbonat
	Monteringsmodul: Presstøpt aluminium, ikke-korroderende
	Forkoblingsbeholder: Glassfiberforsterket polykarbonat

Farge	Grå, RAL 7035
Montering	Sidemontering: Sideinnføring Ø 42/60 mm
	Montering på stolpe: Aksialinnføring Ø 42/60 mm
	Pluggen er vendbar for sidemontering og montering på stolpe
	Anbefalt monteringshøyde: 6 m
	Standardvinkel på stolpetoppen: 15°
	Justerbar vinkel: i/t
	Justerbar lysfordeling: i/t
	Maks. vindpåvirkningsområde: 0,09 m
	Maks. SCx-verdier på siden: 0,04 m
Vedlikehold	Hengslet kuppel med hurtigåpningsfester og forkoblingsbrett som lett kan fjernes
Tilbehør	Plugger for 34–42 mm sidemontering og montering på 76 mm stolpetopp
	Veggmonteringsbrakett
Hovedbruksområder	Boligområder, veier, parkeringsplasser, industri

Versions



MALAGA - E27

Produkt detaljer

OPDP_SGS101k_0001-Detail
photo



