



Malaga 1 – najprostszy wybór

Malaga SGS101

Malaga1 to uniwersalna oprawa oświetlenia drogowego o nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakości oświetlenie dla bezpiecznej i wygodnej jazdy, a także oświetlenie terenu przy niskich kosztach inwestycji i konserwacji. System optyczny został zaprojektowany z myślą o dobrej kontroli rozsyłu strumienia świetlnego. Malaga zapewnia optymalne natężenie oświetlenia oraz dobrą jego równomierność, kiedy wysokość montażowa równa się w przybliżeniu szerokości drogi, a rozstaw słupów wynosi około 3,5 x szerokość drogi. Oprawa ta nadaje się do montażu bezpośrednio na słupie lub bocznie na wysięgniku.

Korzyści

- Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wyglądzie.
- Optyka pozwala na osiągnięcie dobrych parametrów oświetleniowych za niewysoką cenę.
- Niskie koszty inwestycji i utrzymania.

Cechy

- Nowoczesne wzornictwo
- Możliwość sterowania wiązką i jednorodny rozsył strumienia świetlnego
- Nadaje się do montażu na szczycie słupa i bocznego; dostępny także ścienny zaczep montażowy

Zastosowanie

- Tereny mieszkaniowe
- Drogi
- Parkingi samochodowe
- Przemysł, warsztaty, magazyny, itp.

Specyfikacje

Malaga SGS101

Typ	SGS101/SGS102
Źródło światła	HID: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W (SGS101) - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250 W (SGS102)
Zawiera lampę	Nie
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 / 50 Hz
Napięcie	230 V
Optyka	3-częściowa optyka z wysokiej jakości aluminium młotkowanego Regulowany rozsył światła: 3 pozycje odbłyśnika (SGS101), 5 pozycji odbłyśnika (SGS102)
Klosz	Klosz z poliwęglanu
Zapłonnik	Szeregowo-równoległy (SP)
Materiały i wykończenie	Korpus: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym, z zabezpieczeniem przeciwko promieniowaniu UV Klosz: poliwęglan Zaczepek montażowy: odlew aluminiowy, niekorodujący

Kolor	Szary RAL 7035
Instalacja	Zamocowanie szczytowe lub boczne do każdego słupa lub wysięgnika o średnicy końcówki 42-60 mm Zintegrowany zaczepek montażowy Zalecana wysokość montażowa: 6-10m Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 15° Regulowany rozsył światła: 3 pozycje odbłyśnika (SGS101), 5 pozycji odbłyśnika (SGS102) Maksymalna powierzchnia boczna: 0,09 m2 Maksymalna wartość SCx: 0,04 m2
Konserwacja	Klosz na zamki oraz łatwo demontowana płyta zamykająca
Główne zastosowania	Tereny mieszkalne, drogi, parkingi, przemysł

Wersje

Malaga 1 - montaż bezpośredni na słupie



MALAGA - SON-T - 50 W



Więcej o produkcie

Malaga SGS101 z kloszem z poliwęglanu i montażem bocznym



Malaga SGS101 road-lighting luminaire with flat glass, post-top mounting



Więcej o produkcie



Malaga SGS101 road-lighting
luminaire with flat glass, side-
entry mounting

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod mechanicznej odporności na
uderzenia IK08

Informacje ogólne

Trzonek E27
Znak CE CE
Rodzina produktów SGS101

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Typ pokrywy optycznej/ soczewki	Kod rodziny źródła		Moc źródła światła	Liczba źródeł światła	Typ optyki
			Osprzęt	światła			
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	-	-	-	-	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	50 W	1	ruchomy odbłyśnik
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	ruchomy odbłyśnik
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	PC	CONV	SON-TPP	70 W	1	ruchomy odbłyśnik
11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	PC	CONV	SON-I	70 W	1	ruchomy odbłyśnik
11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	ruchomy odbłyśnik
63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	70 W	1	ruchomy odbłyśnik
63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	70 W	1	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor	Order Code	Full Product Name	Kolor
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	GR
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	GR	11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	GR
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	SA	11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	GR
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	GR	63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	GR
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	GR	63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	GR

Dane techniczne oświetlenia

Malaga SGS101

Order Code	Full Product Name	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	-
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	15°	15°
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	15°	15°
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	15°	15°
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°

Order Code	Full Product Name	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie
11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	0°	0°
11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	0°	0°
11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	15°	15°
63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°

