



Malaga – moderný štýl

Malaga SGS101

Malaga je univerzálne uličné svietidlo ponúkajúce moderný štýl a kvalitné svetlo pre bezpečné a komfortné riadenie auta, ako aj pre osvetlenie plôch s nízkymi investičnými a prevádzkovými nákladmi. Optický systém bol navrhnutý tak, aby poskytoval dobré vyžarovanie svetla a svetelný tok. Použitím svietidla Malaga sa dosiahne optimálny jas a rovnomernosť osvetlenia, ak sa výška inštalácie svietidla rovná šírke cesty a rozostup medzi svietidlami je približne 3,5 násobok šírky cesty. Svietidlo je určené pre montáž na vrchol stĺpa alebo výložník; k dispozícii je tiež nástenná montážna konzola.

Výhody

- Versatile road lighting luminaire offering modern styling and quality lighting for safe, comfortable driving and for area illumination
- Optical system delivers good beam control and light output, with optimal illuminance and good uniformity
- Designed for low investment and maintenance costs

Vlastnosti

- Modern styling
- Effective beam control and uniform light distribution
- Suitable for post-top and side-entry mounting; wall-mounting bracket also available

Aplikácie

- Residential areas
- Roads
- Car parks
- Industry

Špecifikácia

Typ	SGS101 (malá verzia)
Svetelný zdroj	Vysokotlakové výbojky: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x HPL-N / E27 / 80, 125 W
Vrátane svetelného zdroja	Áno (K) Nie
Predradník	Elektromagnetický (nízkostratový), 230 V / 50 Hz: - Indukčný (IN)
Napájanie	230 V
Optika	3 časti z vysokolesklého hliníka
Optický kryt	Polykarbonátový
Zapaľovač	Semiparalelný (SP) Semiparalelný s poistkou (ST)
Možnosti	Fotočlánok: zásuvka NEMA (P1), miničlánok (P3)
Materiál a povrchová úprava	Kryt: UV-stabilizovaný polypropylén spevnený sklenenými vláknami Optický kryt: polykarbonát Montážny modul: nehrdzavejúci tlakový odliatok hliníka Predradníková časť: polykarbonát spevnený sklenenými vláknami

Farba	Sivá, RAL 7035
Montáž	Na výložník: priemeru Ø 42 / 60 mm Na vrchol stĺpa: priemeru Ø 42 / 60 mm Univerzálna príruha pre montáž na výložník a na vrchol stĺpa Odporúčaná montážna výška: 6 m Štandardný sklon oproti vertikále: 15° Uhol nastavenia sklonu: nie je možný Nastaviteľný uhol vyžarovania: nie je možný Max. aerodynamický odpor: 0,09 m Najviac bočne namáhaný povrch: 0,04 m
Údržba	Zvesením čelného krytu pomocou rýchlo uvoľniteľných svoriek a jednoduchou výmenou predradníka
Príslušenstvo	Príruba pre 34 - 42 mm výložník a 76 mm vrchol stĺpa Nástenná montážna konzola
Hlavné aplikácie	Obytné štvrte, cesty, parkoviská, priemysel

Versions



MALAGA - E27



MALAGA - SON-T - 50 W

Podrobnosti o produkte

OPDP_SGS101k_0001-Detail photo



Malaga SGS101 road-lighting luminaire with flat glass, post-top mounting



Podrobnosti o produkte



Malaga SGS101 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK08

Všeobecné informácie

Pätica E27
Značka CE CE mark
Kód radu produktov SGS101

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu/šošovky	Predradník	Kód radu svetelného zdroja	Výkon svetelného zdroja	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	-	-	-	-	Moveable reflector with Allen screw
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-	-	-	-	1	Moveable reflector
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	PC	E	-	-	1	Moveable reflector
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	50 W	1	Moveable reflector
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	50 W	1	Moveable reflector with Allen screw
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw
63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw
11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	PC	CONV	SON-TPP	70 W	1	Moveable reflector
63460000	SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-TPP	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw
11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector
11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector
26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw
63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector
63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw

Mechanické časti a teleso

Malaga SGS101

Order Code	Full Product Name	Farba
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	Šedá
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	Šedá
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	Šedá
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	Piesková
63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	Piesková
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	Šedá

Order Code	Full Product Name	Farba
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	Šedá
11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	Šedá
63460000	SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60	Šedá
11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	Šedá
11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	Šedá
26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	Šedá
63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	Šedá
63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	Šedá

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	-
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-	-
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	15°	15°
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	15°	15°
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	15°	15°
63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	15°	15°
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	0°	0°
63460000	SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	0°	0°
11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	15°	15°
26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	15°	15°
63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°

