

**PHILIPS**

Lighting



# Malaga – contemporary style

## Malaga SGS101

Malaga is a versatile road-lighting luminaire. It offers modern styling and quality lighting for safe and comfortable driving, and for area illumination, with low investment and maintenance costs. The optical system has been designed to deliver good beam control and light output. Malaga provides optimal illuminance and good uniformity when the mounting height approximately equals the road width and the mast spacing is approximately 3.5 times the road width. It is suitable for post-top and side-entry mounting; a wall-mounting bracket is also available.

### Faydaları

- Versatile road lighting luminaire offering modern styling and quality lighting for safe, comfortable driving and for area illumination
- Optical system delivers good beam control and light output, with optimal illuminance and good uniformity
- Designed for low investment and maintenance costs

### Özellikler

- Modern stil
- Etkin ışın kontrolü ve eşdüzey ışık dağılımı
- En üst ve yandan montaj için uyumludur; duvara montaj desteği de mevcuttur

### Uygulama

- Konut alanları
- Yol
- Araç park yerleri
- Endüstri

# Malaga SGS101

## Versions



MALAGA - E27

## ÜRÜN BİLGİLERİ

OPDP\_SGS101k\_0001-Detail  
photo



Malaga SGS101 road-lighting  
luminaire with flat glass, side-  
entry mounting



Malaga SGS101 road-lighting  
luminaire with flat glass, post-top  
mounting



### Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08

### Genel Bilgiler

Kapak Tabanı E27  
CE işareti CE mark  
Ürün Ailesi Kodu SGS101

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/lens türü	Tertibat	Lamba ailesi kodu	Lamba gücü	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	-	-	-	-	Moveable reflector with Allen screw

## Malaga SGS101

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/lens türü	Tertibat	Lamba ailesi kodu	Lamba gücü	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-	-	-	-	1	Moveable reflector
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	PC	E	-	-	1	Moveable reflector
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	50 W	1	Moveable reflector
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	50 W	1	Moveable reflector with Allen screw
72105700	SGS101 SON-TPP50W K 240V II MR SKD P1	PC	CONV	SON-TPP	50 W	1	Moveable reflector
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw
63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw
26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk	Order Code	Full Product Name	Renk
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	Sand
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-	63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	Sand
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	Gray	63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	Gray
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	Gray	63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	Gray
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	Gray	26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	Gray
72105700	SGS101 SON-TPP50W K 240V II MR SKD P1	Gray			

### Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Standart devirme açısı yandan giriş	Direk üstü standart eğim açısı	Order Code	Full Product Name	Standart devirme açısı yandan giriş	Direk üstü standart eğim açısı
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	-	63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	15°	15°
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-	-	63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	15°	15°	63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	15°	15°
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	15°	15°	63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°	26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	15°	15°
72105700	SGS101 SON-TPP50W K 240V II MR SKD P1	15°	15°				

