



Malaga – estilo contemporáneo

Malaga SGS102

Malaga es una versátil luminaria de alumbrado viario. Ofrece una iluminación de calidad para permitir una conducción cómoda y segura y para la iluminación de áreas, con bajos costes de mantenimiento e inversión. Su sistema óptico se ha diseñado para conseguir un correcto control del haz de luz y del flujo luminoso. Proporciona una luminancia óptima y una correcta uniformidad cuando la altura de montaje es equivalente al ancho de la carretera y la interdistancia entre columnas es 3,5 veces mayor. Resulta adecuada para su montaje post-top y de acceso lateral.

Beneficios

- Versátil luminaria de alumbrado viario que ofrece una iluminación de calidad para permitir una conducción cómoda y segura y para la iluminación de áreas.
- Su sistema óptico se ha diseñado para conseguir un correcto control del haz de luz y del flujo luminoso.
- Diseñada para bajos costes de mantenimiento e inversión.

Características

- Estilo moderno
- Control de haz eficaz y distribución de luz uniforme
- Adecuada para su montaje post-top y de acceso lateral; también disponible soporte de montaje en pared

Aplicaciones

- Áreas residenciales
- Alumbrado vial
- Aparcamientos
- Industria

Especificaciones

Malaga SGS102

Tipo	SGS102 (versión grande)
Tipo de lámpara	HID: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, - 250 W - 1 x SON-T/ E40 / 100, 150, 250 W
Lámpara incluida	No
Equipo	Electromagnético (baja pérdida), 230 V / 50 Hz
Tensión de red	230 V
Óptica	de tres piezas en aluminio de gran acabado
Arrancador	Semiparalelo (SP)
Opciones:	Doble nivel con y sin hilo de mando
Materiales y acabado	Carcasa: polipropileno reforzado con fibra de vidrio, estabilizado frente a UV Cierre óptico: policarbonato Módulo de montaje: aluminio fundido, resistente a la corrosión Carcasa equipo: policarbonato reforzado con fibra de vidrio

Color	Gris, RAL 7035
Instalación	Montaje de acceso lateral: acceso lateral Ø 42 / 60 mm Montaje post-top: entrada axial Ø 42 / 60 mm La guía de fijación es reversible para montaje de acceso lateral y de tipo post-top Altura de montaje recomendada: 10 m Ángulo estándar de orientación post-top: 15° Área de máxima resistencia aerodinámica: 0,15 m Valores SCx por lateral: 0,06 m
Mantenimiento	Cierre abatible con clips de rápida liberación y bandeja de equipo extraíble
Accesorios	Guía de fijación para montaje de acceso lateral de 34 - 42 mm y de tipo post-top de 76 mm
Aplicaciones principales	Áreas residenciales, carreteras, aparcamientos, zonas industriales

Versions



Detalles del producto



Luminaria de alumbrado viario Malaga
SGS102, montaje de acceso lateral
con cuenco de policarbonato

Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
---	------

Información general

Base de casquillo	E40
Marca CE	Marcado CE
Equipo	Convencional
Código familia de lámparas	SON-T
Número de fuentes de luz	1
Tipo de óptica	Reflector móvil con rosca Allen
Código de gama de producto	SGS102

Datos técnicos de la luz

Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	15°
Post-top en ángulo de inclinación estándar	15°

Información general

Order Code	Full Product Name	Tipo lente/ cubierta óptica	Certificado ENEC	Potencia de la lámpara
63652900	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	-	100 W
63461700	SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	Marcado ENEC	100 W
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	PC	Marcado ENEC	100 W
63463100	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	Marcado ENEC	150 W
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	PC	Marcado ENEC	150 W
63465500	SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	Marcado ENEC	250 W
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	PC	Marcado ENEC	250 W
63655000	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	Marcado ENEC	150 W
63658100	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	Marcado ENEC	250 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color
63652900	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	GR
63461700	SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	SA
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	GR
63463100	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	SA
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	GR

Order Code	Full Product Name	Color
63465500	SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	SA
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	GR
63655000	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	GR
63658100	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	GR

