



Malaga – modern stil

Malaga SGS102

Malaga är en mångsidig vägbelysningsarmatur. Den erbjuder modern formgivning och kvalitetsbelysning för säker och bekväm körning, samt områdesupplysning, med låg investerings- och underhållskostnad. Det optiska systemet har utformats för att ge en god strålkontroll och ett bra ljusflöde. Malaga tillhandahåller optimal belysningsstyrka och en god enhetlighet när monteringshöjden ungefärligt motsvarar vägens bredd och avståndet mellan armaturstolparna är ungefär 3,5 gånger vägbredden. Passande för stolptopps- och sidingångsmontage.

Fördelar

- En mångsidig vägbelysningsarmatur i modern stil, vars kvalitetsljus ökar säkerheten och är behagligt både för trafikanter och som områdesbelysning
- Optiska system som ger en perfekt ljuskägla och ett bra ljusflöde, optimal ljusstyrka och ett enhetligt ljus
- Låga investerings- och underhållskostnader

Funktioner

- Modern utformning
- Effektiv och enhetlig ljusfördelning
- Lämplig för stolptoppsmontage och montage med ingång från sidan; finns även för montage på arm

Användning

- Bostadsområden
- Vägar
- parkeringar
- Industri

specifikationer

Armatur	SGS102 (stor version)	Ljuskälla	Urladdningslampor:
			- 1 x MASTER SON-T PIA Plus/E40/100, 150, 250 W
			- 1 x SON-T/E40/100, 150, 250 W

Malaga SGS102

	- 1 x HPL-N/E40/250 W
Levereras med ljuskälla	Yes (K) Nej
Driftdon	EM-don (låg förlustutförande), 230 eller 240 V/50 Hz: - Induktiv (IN)
Nätspänning	230 eller 240 V
Optik	Tredelad optik av högkvalitativ stucc, aluminium
Tändare	Seriekopplad (SI) Semiparallell (SP) Semi-parallell, självstoppande (ST)
Tillval	Fotocell: NEMA-uttag (P1)
Material och ytbehandling	Armaturtak: glasfiberförstärkt polypropylen, UV-stabiliserad Glas: polykarbonat Monteringsmodul: pressgjutet aluminium, korrosionståligt Driftdonshus: glasfiberförstärkt polykarbonat
Färg	Grått, RAL 7035 Välj mellan ljusgrått, klart orange, rött eller blått armaturtak

Installation	Montering med ingång från sidan: sidoingång Ø 42/60 mm För montage på stolptopp: axiell ingång Ø 42/60 mm Stolparmen är vändbar och kan antingen sidomonteras eller monteras på stolptopp Rekommenderad montagehöjd: 10 m Standardvinkel för stolptoppsmontage: 15° Justerbar riktningsvinkel: – Justerbar ljusfördelning: – Maximal vindyta: 0,15 m Maximalt SCx-värde per sida: 0,06 m
Underhåll	Kupa med gångjärn, snabböppningsklämmor och enkelt löstagbart driftdon
Tillbehör	Stolparmar för 34–42 mm sidoingång och 76 mm stolptopp Väggfäste
Användningsområden	Bostadsområden, vägar, parkeringar, industri

Versions

Malaga SGS102, svítidlo veřejného
osvětlení, montáž na výložník



Produktinformation



Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
---------------------------------	------

Allmän information

Sockel	E40
CE-märkning	CE märkning
Optikavskärmning/optiktyp	PC
Driftdon	Konventionell
Lampfamiljskod	SON-T
Antal ljuskällor	1
Optiktyp	Flyttbar reflektor med Allenskruv
Produktfamiljskod	SGS102

Ljusteknik

Standardvinkel för sidoingång	15°
Standardvinkel för stolptoppsmontage	15°

Mekanik och armaturhus

Färg	grå
------	-----

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampeffekt
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	100 W
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	150 W
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	250 W

