



Malaga — modern tarz

Malaga SGS102

Malaga, çok yönlü bir yol aydınlatma armatürüdür. Güvenli ve rahat sürüş koşullarının yanı sıra alan aydınlatma için modern tarzda ve kaliteli aydınlatmayı düşük yatırım ve bakım maliyetleriyle sağlar. Optik sistem, yüksek ışın kontrolü ve ışık çıkışı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Malaga, hemen hemen yolun genişliğine eşit montaj yüksekliği ve yolun genişliğinin 3,5 katı çubuk boşluğunda optimum ve tek biçimli aydınlatma sağlar. Direk üzeri ve yan giriş montajı için uygundur; duvara montaj braketi de bulunmaktadır.

Faydaları

- Güvenli ve rahat sürüş koşullarının yanı sıra alan aydınlatma için modern tarzda ve kaliteli aydınlatma sunan çok yönlü yol aydınlatma armatürü
- Optik sistem, optimum aydınlatma ve tek biçimliliği yüksek ışın kontrolü ve ışık çıkışıyla sağlar
- Düşük yatırım ve bakım maliyetleri için tasarlanmıştır

Özellikler

- Modern stil
- Etkin ışın kontrolü ve eşdüzey ışık dağılımı
- En üst ve yandan montaj için uyumludur; duvara montaj desteği de mevcuttur

Uygulama

- Konut alanları
- Yol
- Araç park yerleri
- Endüstri

Şartlar

Tür	SGS102 (büyük model)	Işık kaynağı	HID:
			- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250 W
			- 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W
			- 1 x HPL-N / E40 / 250 W

Malaga SGS102

Lamba dahil	Evet(K) Hayır
Balast	Elektromanyetik (düşük kayıp, 230 veya 240 V / 50 Hz: - Endüktif (IN)
Şebeke gerilimi	230 veya 240 V
Optik	Yüksek kaliteli alüminyum dış kaplamalı 3 parçalı optik
Ateşleyici	Seri(SI) Yan paralel (SP) Yan paralel, otomatik durdurmalı (ST)
Seçenekler	Fotosel: NEMA soket (PI)
Malzeme ve kaplama	Siperlik: cam-fiber güçlendirilmiş polipropilen, UV stabilize Optik kapak: polikarbon Montaj modülü: dökme alüminyum, paslanmaz Balast taşıyıcı: cam-fiber güçlendirilmiş polikarbon
Renk	Gri, RAL 7035 ChSiperlik için açık gri, canlı turuncu, kırmızı veya mavi seçeneği

Kurulum	Yan giriş montajı: yan giriş Ø 42 / 60 mm Direk üzerine montaj: eksenel giriş Ø 42 / 60 mm Yandan giriş ve direk üzeri montaj için tıkaç ters çevrilebilir Tavsiye edilen montaj yüksekliği: 10 m Direk üstü standart eğim açısı: 15° Ayarlanabilir yatırma açısı: yok Ayarlanabilir ışık dağılımı: yok Maks. rüzgarlama alanı: 0.15 m Yandan maks. SCx değerleri: 0.06 m
Bakım	Hızlı çıkarma klipsi ve çıkarılabilir balast kutulu menteşeli çanak
Aksesuarlar	34 - 42 mm yan giriş ve 76 mm direk üzeri için tıkaçlar Duvara montaj aparatı
Ana uygulamalar	Konut alanları, yollar, otoparklar, endüstri

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



Malaga SGS102 road-lighting
luminaire with flat glass, post-top
mounting



ÜRÜN BİLGİLERİ



Malaga SGS102 road-lighting
luminaire with flat glass, side-
entry mounting

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	E40
CE işareti	CE mark
Işık kaynağı sayısı	1
Ürün Ailesi Kodu	SGS102

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/lens türü	Tertibat	Lamba ailesi kodu	Lamba gücü	Optik sistem türü
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-	-	-	Moveable reflector with Allen screw
63461700	SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector with Allen screw
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector with Allen screw
63463100	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector with Allen screw
63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector with Allen screw
72112500	SGS102 SON-TPP150W K 240V II MR SKD	PC	CONV	SON-TPP	150 W	Moveable reflector
72113200	SGS102 SON-TPP150W K 240V II MR SKD P1	PC	CONV	SON-TPP	150 W	Moveable reflector
63465500	SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector with Allen screw
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector with Allen screw
72114900	SGS102 SON-TPP250W K 240V II MR SKD	PC	CONV	SON-TPP	250 W	Moveable reflector
72115600	SGS102 SON-TPP250W K 240V II MR SKD P1	PC	CONV	SON-TPP	250 W	Moveable reflector

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-
63461700	SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	Sand
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	Gray
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	Gray
63463100	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	Sand
63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	Gray
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	Gray

Order Code	Full Product Name	Renk
72112500	SGS102 SON-TPP150W K 240V II MR SKD	Gray
72113200	SGS102 SON-TPP150W K 240V II MR SKD P1	Gray
63465500	SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	Sand
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	Gray
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	Gray
72114900	SGS102 SON-TPP250W K 240V II MR SKD	Gray
72115600	SGS102 SON-TPP250W K 240V II MR SKD P1	Gray

Işık Teknik Ayrıntıları

Malaga SGS102

Order Code	Full Product Name	Standart devirme açısı yandan giriş	Direk üstü standart eğim açısı
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-
63461700	SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	15°	15°
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
63463100	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°
63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	15°	15°
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
72112500	SGS102 SON-TPP150W K 240V II MR SKD	15°	15°

Order Code	Full Product Name	Standart devirme açısı yandan giriş	Direk üstü standart eğim açısı
72113200	SGS102 SON-TPP150W K 240V II MR SKD P1	15°	15°
63465500	SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	15°	15°
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
72114900	SGS102 SON-TPP250W K 240V II MR SKD	15°	15°
72115600	SGS102 SON-TPP250W K 240V II MR SKD P1	15°	15°

