



Iridium – osvetľuje cestu vpred

Iridium SGS253/453

Rad svetidiel Iridium má elegantný, oblý tvar. Široký výber kombinácií optických, elektrických a mechanických prvkov predurčuje tieto svetidlá pre všetky aplikácie uličného osvetlenia. Navyše ich modularita umožňuje integráciu nových optických alebo elektronických komponentov pre prispôsobenie sa novým požiadavkám na uličné osvetlenie, ako napríklad rastúci dopyt po bielom osvetlení a riadení osvetlenia. Svetidlo Iridium ponúka nízke náklady na montáž a údržbu ako aj prevádzku vďaka kvalitným optickým prvkom, možnosti stmievania a riadenia systémom Telemangement. Rad svetidiel Iridium ponúka tri rôzne veľkosti pre tri hlavné aplikácie – obytné štvrte a vedľajšie cesty; hlavné cesty; diaľnice – a je vhodný pre montáž na výložník a na vrchol stĺpa. Pre komplexnosť riešenia a zaistenie vizuálnej zhody sú svetidlá Iridium doplnené radom špeciálnych konzol.

Výhody

- Najnovšie vyvinuté pouličné osvetlenie, ktoré významne posúva ekologické riešenie osvetlenia pre mesto „Green City light solution“ o krok vpred
- Umožňuje inštitúciám zodpovedným za vonkajšie osvetlenie uviesť najpokrokovejšie ekologické inovácie a súčasne garantovať najnižšie možné prevádzkové náklady.
- Celosvetovo používaný dizajn a vysoký stupeň prispôsobenia, široká paleta veľkostí, materiálov a možností

Vlastnosti

- Family includes MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis and LED-enabled versions
- Superior optics
- Dimming and Telemangement capability
- Four different sizes, suitable for side-entry and post-top mounting; also full range of brackets
- Fully recyclable; only light source and driver have to be recycled separately

Aplikácie

- Residential and industrial areas
- Roads
- Crossings
- Roundabouts

Špecifikácia

Typ	SGS253 (teleso z polyesteru spevneného sklenenými vláknami) SGS453 (teleso z hliníka)
Svetelný zdroj	Vysokotlakové výbojky: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150 W - 1 x CDO-ET / E27 / 70 W - 1 x CDO-ET / E40 / 100, 150 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON / E40 / 100, 150 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W Kompaktné žiarivky: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3, 4 alebo 5* / 32, 42, 57 W - *v závislosti od príkonu Indukčné výbojky: - 1 x MASTER QL system / 55, 85 W
Vrátane svetelného zdroja	Áno (K) Nie
Predradník a kompenzácia	Elektromagnetický (nízkostratový), 230 V / 50 Hz: - Indukčný (IN) - Kapacitný (C) Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronický (EB)

Špecifikácia

Optika	Uzavretá CT-POT (CR) optika pre CosmoPolis (všetky ME-triedy), CDO a SON výbojky, "Opti-C" koncepcia s dvojítm krytím IP66 uľahčuje čistenie optiky a umožňuje presnejšie umiestnenie svetelného zdroja Otvorená CT-POT (OR) "Opti-O" umožňuje ľahký prístup k CDO a SON výbojkám Otvorená XT-POT (OX) pre SON výbojky, umožňuje veľmi široké rozstupy pri pomere výšky stĺpa/šírky cesty napr. 10/7 alebo viac. "Opti-O" koncepcia Uzavretá XT-POT (CX) rovnaká aplikácia ako v "Opti-C" Uzavretá V-POT (CV) odráža svetlo späť pomocou V-mriežky Otvorená T-POT (TP) optika "Opti-O" pre SON výbojky
Optický kryt	Polykarbonátový guľový (PC) odolný voči vandalizmu Sklenený guľový (GB) pre dosiahnutie širších rozstupov a zachovanie nočnej oblohy Sklenený plochý (FG), znižuje oslnenie a vylepšuje zachovanie nočnej oblohy Sklenený plochý s DynaClean povrchom (FGD)
Zapaľovač	Sériový (SI) Sériový s poistkou (SS) Sériový, digitálny (SUD) Semiparalelný (SP) Semiparalelný s poistkou (ST) Semiparalelný, digitálny (SND)

Možnosti	Riadenie osvetlenia: Chronosense (CH)
	Ovládacie prvky:
	- Lumistep pre CosmoPolis (LS-6 / 8 / 10)
	- Stmievací spínač (SW)
	- Stmievací spínač so spätnou funkciou (SWR)
	- Stmievanie pomocou SDU01S (D4)
	- Stmievanie pomocou SDU11S (D5)
	- Stmievanie cez Telemanagement Starsense 1-10V DC (D6)
	- Stmievanie cez externý signál 1-10V DC (D7)
	Fotočlánok:
	- zásuvka NEMA (P1), miničlánok (P3)
	Vrátane odrušovacej cievky
Materiál a povrchová úprava	Vrátane poistky (FU)
	Vrátane nožového konektora (KC)
	Bezpečnostný kábel (SC) pre polyesterovú verziu, znižuje riziká pri údržbe
	Teleso svetidla: polyester spevnený sklenenými vláknami s In-Mould Coating* (SGS253) alebo hliník (SGS453)
	Rám: pieskovaný hliníkový odliatok
	Optické kryty: polykarbonátové guľové tienidlo, UV-stabilizované alebo tvrdené ploché sklo IK08
Farba	Reflektor: hliník vysokej čistoty
	Teleso predradníka: polyamid
	Predné svorky: nehrdzavejúca oceľ
	Sivá (GR)
	Ďalšie RAL alebo AKZO farby sú k dispozícii na požiadanie (napr. 7035)
	Metalizovaný rám (FM) pre lepší vzhľad počas prevádzky svetidla

Montáž	Na výložník: priemeru Ø 34 / 60 mm
	Na vrchol stĺpa: priemeru Ø 60 / 76 mm (60/76)
	Odporúčaná montážna výška: 10 m
	Štandardný sklon oproti vertikále: 5°
	Uhol nastavenia sklonu: nie je možný
	Nastaviteľný uhol vyžarovania: 7 polôh
	Max. aerodynamický odpor: 0,15 m
	Najviac bočne namáhaný povrch: 0,063 m
Údržba	Najviac bočne namáhaný povrch: 0,081 m
	Zhora bez použitia nástrojov a odpojenia napájania
Príslušenstvo	Predné a zadné mriežky, ZGS253 L-FRONT a L-BACK
	K dispozícii sú špeciálne stĺpové a nástenné konzoly pre rôzne typy montáže
Poznámky	* In-Mould Coating (IMC) ochraňuje sklenené vlákna
	Použitím systému CosmoPolis (CPO-TW zdroj, vysokoúčinný reflektor, elektronický predradník) sa dajú dosiahnuť širšie rozostupy medzi stĺpmi (pri nových inštaláciách) a nižšia spotreba elektrickej energie (v nových a existujúcich inštaláciách)
	CR optika má dvojité IP66 krytie optickej jednotky
	V súlade s normou EN 60598-2-3
Hlavné aplikácie	Obytné a priemyselné zóny, cesty, križovatky, kruhové objazdy

Versions

IRIDIUM - SON-T - 70 W



IRIDIUM - MASTER CityWhite
CDO-TT - 150 W




Iridium SGS253/453

Versions

IRIDIUM - MASTER CityWhite
CDO-TT - 150 W



Rozmerový obrázok



Product	A
SGS253 SON-T150W K I CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS453 SON-T100W K II CR GB AL 7035 SND	224 mm
SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND	190 mm
SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND	190 mm
SGS253 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T250W K II CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W I OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T100W K II OR FG GR SND	190 mm
SGS253 SON-T50W K II OR FG GR SND	190 mm
SGS253 SON-T150W II CR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND	289 mm
SGS453 CDO-TT150W K II CR FG AL 7035 SND	190 mm
SGS253 SON-T70W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W K II OR FG GR SND	190 mm
SGS453 SON-T100W K II CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W I CR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND	289 mm
SGS453 SON-T100W K II CR FG GR SND	190 mm
SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND	190 mm
SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND	190 mm
SGS253 SON-T100W I CR PC GR SND	289 mm
SGS453 SON-T150W K II CR GB AL 7035 SND	224 mm
SGS253 SON-T100W K II TP FG GR SND	190 mm
SGS253 SON-T100W K II CR GB GR SND	224 mm
SGS253 CDO-TT100W K II OR FG GR SND	190 mm
SGS253 SON-T100W I OR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T150W K II CR GB GR SND	224 mm
SGS453 CDO-TT150W K II CR PC AL 7035 SND	289 mm
SGS453 SON-T150W K II CR FG AL 7035 SND	190 mm
SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T100W II CR PC GR SND	289 mm
SGS253 CDO-TT150W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T100W K I CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T70W K II CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T100W II CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND	224 mm
SGS453 SON-T150W K II CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND	289 mm
SGS453 SON-T150W I CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T100W K I OR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T250W K I OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W K II CR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T150W II CR GB GR SND	224 mm
SGS453 SON-T150W K II OR GB GR SND	224 mm

Rozmerový obrázok

Product	A
SGS453 SON-T250W K II CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND	289 mm
SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND	190 mm
SGS253 SON-T150W K II OR PC GR SND	289 mm
SGS453 SON-T70W I CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T70W K II OR PC GR SND	289 mm
SGS453 SON-T100W I CR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T150W K II CR FG GR SND	190 mm
SGS253 SON-T150W II OR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND	224 mm
SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS453 CDO-TT150W K II CR GB AL 7035 SND	224 mm
SGS253 SON-T150W II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T100W K II CR PC GR SND	289 mm
SGS253 SON-T70W II OR PC GR SND	289 mm
SGS453 SON-T100W I OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T250W K I CR GB GR SND	224 mm
SGS453 SON-T250W K II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND	224 mm
SGS253 SON-T70W K I OR PC GR SND	289 mm

Podrobnosti o produkte



"Opti-O" reflektor je pripojený k telesu svetidla. Má jednoduchú údržbu vďaka ľahkému prístupu.



"Opti-C" reflektor je súčasťou optickej jednotky a objímka svetelného zdroja je pripojená k reflektoru.

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
24951300	SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND	IK08
24952000	SGS253 SON-T70W II OR PC GR SND	IK08
24279800	SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND	IK08
24956800	SGS253 SON-T100W I OR PC GR SND	IK08
24289700	SGS253 SON-T100W I CR PC GR SND	IK08
24290300	SGS253 SON-T100W II CR PC GR SND	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
24961200	SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND	IK08
24962900	SGS253 SON-T150W II OR PC GR SND	IK08
24297200	SGS253 SON-T150W I CR PC GR SND	IK08
24298900	SGS253 SON-T150W II CR PC GR SND	IK08
84262200	SGS253 SON-T100W K II CR PC GR SND	IK08
84268400	SGS253 SON-T150W K II CR PC GR SND	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
84456500	SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND	IK08
84457200	SGS253 SON-T100W K I OR PC GR SND	IK08
84460200	SGS253 SON-T70W K I OR PC GR SND	IK08
84837200	SGS253 SON-T70W K II OR PC GR SND	IK08
84838900	SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND	IK08
84839600	SGS253 SON-T150W K II OR PC GR SND	IK08
84943000	SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND	IK08
84950800	SGS453 CDO-TT150W K II CR PC AL 7035 SND	IK08
82832900	SGS253 SON-T100W II CR GB GR SND	IK08
47645200	SGS453 SON-T100W I OR GB GR SND	IK08
84070300	SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND	IK08
84071000	SGS253 SON-T150W II OR GB GR SND	IK08
84072700	SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND	IK08
84073400	SGS253 SON-T150W I OR GB GR SND	IK08
84232500	SGS253 SON-T250W K II CR GB GR SND	IK08
84263900	SGS253 SON-T100W K II CR GB GR SND	IK08
84269100	SGS253 SON-T150W K II CR GB GR SND	IK08
84272100	SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	IK08
84274500	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	IK08
84275200	SGS453 SON-T250W K II OR GB GR SND	IK08
84277600	SGS453 SON-T250W K II CR GB GR SND	IK08
84337700	SGS453 SON-T100W K II CR GB GR SND	IK08
84343800	SGS453 SON-T150W K II CR GB GR SND	IK08
84346900	SGS453 SON-T150W K II OR GB GR SND	IK08
84467100	SGS253 SON-T70W K II OR GB GR SND	IK08
84468800	SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	IK08
84469500	SGS253 SON-T70W K II CR GB GR SND	IK08
84474900	SGS253 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	IK08
84475600	SGS253 CDO-TT150W K II OR GB GR SND	IK08
84478700	SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND	IK08
84747400	SGS253 SON-T150W II CR GB GR SND	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
84859400	SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND	IK08
84945400	SGS453 SON-T100W K II CR GB AL 7035 SND	IK08
84948500	SGS453 SON-T150W K II CR GB AL 7035 SND	IK08
84951500	SGS453 CDO-TT150W K II CR GB AL 7035 SND	IK08
85171600	SGS253 SON-T100W K I CR GB GR SND	IK08
85172300	SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND	IK08
85174700	SGS253 SON-T150W K I CR GB GR SND	IK08
85175400	SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND	IK08
85176100	SGS253 SON-T250W K I OR GB GR SND	IK08
85177800	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	IK08
85178500	SGS253 SON-T250W K I CR GB GR SND	IK08
47649000	SGS453 SON-T70W I CR GB GR SND	IK08
47650600	SGS453 SON-T100W I CR GB GR SND	IK08
47651300	SGS453 SON-T150W I CR GB GR SND	IK08
47658200	SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND	IK08
86421800	SGS253 SON-T150W K II CX GB GR SND	-
84264600	SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND	IK08
84267700	SGS253 SON-T100W K II OR FG GR SND	IK08
84270700	SGS253 SON-T150W K II CR FG GR SND	IK08
84273800	SGS253 SON-T150W K II OR FG GR SND	IK08
84338400	SGS453 SON-T100W K II CR FG GR SND	IK08
84341400	SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND	IK08
84344500	SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND	IK08
84480000	SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND	IK08
84852500	SGS253 SON-T100W K II TP FG GR SND	IK08
84946100	SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND	IK08
84949200	SGS453 SON-T150W K II CR FG AL 7035 SND	IK08
84952200	SGS453 CDO-TT150W K II CR FG AL 7035 SND	IK08
47661200	SGS253 SON-T50W K II OR FG GR SND	IK08
47662900	SGS253 CDO-TT100W K II OR FG GR SND	IK08

Všeobecné informácie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Značka CE	Farebný rám	Farba dielov	Typ optického krytu/šošovky	Cievka	Predradník	Kód radu svetelného zdroja
24951300	SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24952000	SGS253 SON-T70W II OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24279800	SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24956800	SGS253 SON-T100W I OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24289700	SGS253 SON-T100W I CR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24290300	SGS253 SON-T100W II CR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24961200	SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24962900	SGS253 SON-T150W II OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24297200	SGS253 SON-T150W I CR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
24298900	SGS253 SON-T150W II CR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
84262200	SGS253 SON-T100W K II CR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
84268400	SGS253 SON-T150W K II CR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
84456500	SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
84457200	SGS253 SON-T100W K I OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
84460200	SGS253 SON-T70W K I OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T

Order Code	Full Product Name	Značka CE	Farebný rám	Farba dielov	Typ optického krytu/šošovky	Cievka	Predradník	Kód radu svetelného zdroja
84837200	SGS253 SON-T70W K II OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
84838900	SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
84839600	SGS253 SON-T150W K II OR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	SON-T
84943000	SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND	CE mark	-	-	PC	-	CONV	CDO-TT
84950800	SGS453 CDO-TT150W K II CR PC AL 7035 SND	CE mark	-	Všetky diely sú farebné	PC	-	CONV	CDO-TT
82832900	SGS253 SON-T100W II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
47645200	SGS453 SON-T100W I OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84070300	SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84071000	SGS253 SON-T150W II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84072700	SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84073400	SGS253 SON-T150W I OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84232500	SGS253 SON-T250W K II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84263900	SGS253 SON-T100W K II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84269100	SGS253 SON-T150W K II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84272100	SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84274500	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84275200	SGS453 SON-T250W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84277600	SGS453 SON-T250W K II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84337700	SGS453 SON-T100W K II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84343800	SGS453 SON-T150W K II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84346900	SGS453 SON-T150W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84467100	SGS253 SON-T70W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84468800	SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84469500	SGS253 SON-T70W K II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84474900	SGS253 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	CDO-TT
84475600	SGS253 CDO-TT150W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	CDO-TT
84478700	SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	CDO-TT
84747400	SGS253 SON-T150W II CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84859400	SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
84945400	SGS453 SON-T100W K II CR GB AL 7035 SND	CE mark	-	Všetky diely sú farebné	GB	-	CONV	SON-T
84948500	SGS453 SON-T150W K II CR GB AL 7035 SND	CE mark	-	Všetky diely sú farebné	GB	-	CONV	SON-T
84951500	SGS453 CDO-TT150W K II CR GB AL 7035 SND	CE mark	-	Všetky diely sú farebné	GB	-	CONV	CDO-TT
85171600	SGS253 SON-T100W K I CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
85172300	SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
85174700	SGS253 SON-T150W K I CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
85175400	SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
85176100	SGS253 SON-T250W K I OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
85177800	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
85178500	SGS253 SON-T250W K I CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
47649000	SGS453 SON-T70W I CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
47650600	SGS453 SON-T100W I CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
47651300	SGS453 SON-T150W I CR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
47658200	SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND	CE mark	-	-	GB	-	CONV	SON-T
86421800	SGS253 SON-T150W K II CX GB GR SND	-	-	-	GB	-	-	SON-T
84264600	SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T
84267700	SGS253 SON-T100W K II OR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T
84270700	SGS253 SON-T150W K II CR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T

Order Code	Full Product Name	Značka CE	Farebný rám	Farba dielov	Typ optického krytu/šošovky	Cievka	Predradník	Kód radu svetelného zdroja
84273800	SGS253 SON-T150W K II OR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T
84338400	SGS453 SON-T100W K II CR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T
84341400	SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T
84344500	SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T
84480000	SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	CDO-TT
84852500	SGS253 SON-T100W K II TP FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T
84946100	SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND	CE mark	-	Všetky diely sú farebné	FG	-	CONV	SON-T
84949200	SGS453 SON-T150W K II CR FG AL 7035 SND	CE mark	-	Všetky diely sú farebné	FG	-	CONV	SON-T
84952200	SGS453 CDO-TT150W K II CR FG AL 7035 SND	CE mark	-	Všetky diely sú farebné	FG	-	CONV	CDO-TT
47661200	SGS253 SON-T50W K II OR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	SON-T
47662900	SGS253 CDO-TT100W K II OR FG GR SND	CE mark	-	-	FG	-	CONV	CDO-TT

Všeobecné informácie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Výkon svetelného zdroja	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
24951300	SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND	70 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
24952000	SGS253 SON-T70W II OR PC GR SND	70 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
24279800	SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND	70 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
24956800	SGS253 SON-T100W I OR PC GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
24289700	SGS253 SON-T100W I CR PC GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
24290300	SGS253 SON-T100W II CR PC GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
24961200	SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
24962900	SGS253 SON-T150W II OR PC GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
24297200	SGS253 SON-T150W I CR PC GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
24298900	SGS253 SON-T150W II CR PC GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84262200	SGS253 SON-T100W K II CR PC GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84268400	SGS253 SON-T150W K II CR PC GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84456500	SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84457200	SGS253 SON-T100W K I OR PC GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84460200	SGS253 SON-T70W K I OR PC GR SND	70 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84837200	SGS253 SON-T70W K II OR PC GR SND	70 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84838900	SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84839600	SGS253 SON-T150W K II OR PC GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84943000	SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84950800	SGS453 CDO-TT150W K II CR PC AL 7035 SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453

Order Code	Full Product Name	Výkon svetelného zdroja	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
82832900	SGS253 SON- T100W II CR GB GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
47645200	SGS453 SON- T100W I OR GB GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS453
84070300	SGS253 SON- T100W II OR GB GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84071000	SGS253 SON- T150W II OR GB GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84072700	SGS253 SON- T70W I CR GB GR SND	70 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84073400	SGS253 SON- T150W I OR GB GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84232500	SGS253 SON- T250W K II CR GB GR SND	250 W	-	Uzavretý CT-pot	SGS253
84263900	SGS253 SON- T100W K II CR GB GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84269100	SGS253 SON- T150W K II CR GB GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84272100	SGS253 SON- T150W K II OR GB GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84274500	SGS253 SON- T250W K II OR GB GR SND	250 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84275200	SGS453 SON- T250W K II OR GB GR SND	250 W	1	Otvorený CT-pot	SGS453
84277600	SGS453 SON- T250W K II CR GB GR SND	250 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84337700	SGS453 SON- T100W K II CR GB GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84343800	SGS453 SON- T150W K II CR GB GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84346900	SGS453 SON- T150W K II OR GB GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS453

Order Code	Full Product Name	Výkon svetelného zdroja	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
84467100	SGS253 SON- T70W K II OR GB GR SND	70 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84468800	SGS253 SON- T150W K II OR GB GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84469500	SGS253 SON- T70W K II CR GB GR SND	70 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84474900	SGS253 CDO- TT70W K II OR GB GR SND	70 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84475600	SGS253 CDO- TT150W K II OR GB GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84478700	SGS253 CDO- TT100W K II OR GB GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84747400	SGS253 SON- T150W II CR GB GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84859400	SGS253 SON- T150W K II TP GB GR SND	150 W	1	Otvorený T- pot	SGS253
84945400	SGS453 SON- T100W K II CR GB AL 7035 SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84948500	SGS453 SON- T150W K II CR GB AL 7035 SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84951500	SGS453 CDO- TT150W K II CR GB AL 7035 SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
85171600	SGS253 SON- T100W K I CR GB GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
85172300	SGS253 SON- T100W K I OR GB GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
85174700	SGS253 SON- T150W K I CR GB GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
85175400	SGS253 SON- T150W K I OR GB GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
85176100	SGS253 SON- T250W K I OR GB GR SND	250 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253

Iridium SGS253/453

Order Code	Full Product Name	Výkon svetelného zdroja	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
85177800	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	250 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
85178500	SGS253 SON-T250W K I CR GB GR SND	250 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
47649000	SGS453 SON-T70W I CR GB GR SND	70 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
47650600	SGS453 SON-T100W I CR GB GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
47651300	SGS453 SON-T150W I CR GB GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
47658200	SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND	50 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
86421800	SGS253 SON-T150W K II CX GB GR SND	150 W	-	Uzavretý XT-pot	SGS253
84264600	SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84267700	SGS253 SON-T100W K II OR FG GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
84270700	SGS253 SON-T150W K II CR FG GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84273800	SGS253 SON-T150W K II OR FG GR SND	150 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253

Order Code	Full Product Name	Výkon svetelného zdroja	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov
84338400	SGS453 SON-T100W K II CR FG GR SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84341400	SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS453
84344500	SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84480000	SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS253
84852500	SGS253 SON-T100W K II TP FG GR SND	100 W	1	Otvorený T-pot	SGS253
84946100	SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND	100 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84949200	SGS453 SON-T150W K II CR FG AL 7035 SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
84952200	SGS453 CDO-TT150W K II CR FG AL 7035 SND	150 W	1	Uzavretý CT-pot	SGS453
47661200	SGS253 SON-T50W K II OR FG GR SND	50 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253
47662900	SGS253 CDO-TT100W K II OR FG GR SND	100 W	1	Otvorený CT-pot	SGS253

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
24951300	SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND	5°	5°
24952000	SGS253 SON-T70W II OR PC GR SND	5°	5°
24279800	SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND	5°	5°
24956800	SGS253 SON-T100W I OR PC GR SND	5°	5°
24289700	SGS253 SON-T100W I CR PC GR SND	5°	5°
24290300	SGS253 SON-T100W II CR PC GR SND	5°	5°
24961200	SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND	5°	5°
24962900	SGS253 SON-T150W II OR PC GR SND	5°	5°
24297200	SGS253 SON-T150W I CR PC GR SND	5°	5°
24298900	SGS253 SON-T150W II CR PC GR SND	5°	5°

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
84262200	SGS253 SON-T100W K II CR PC GR SND	5°	5°
84268400	SGS253 SON-T150W K II CR PC GR SND	5°	5°
84456500	SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND	5°	5°
84457200	SGS253 SON-T100W K I OR PC GR SND	5°	5°
84460200	SGS253 SON-T70W K I OR PC GR SND	5°	5°
84837200	SGS253 SON-T70W K II OR PC GR SND	5°	5°
84838900	SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND	5°	5°
84839600	SGS253 SON-T150W K II OR PC GR SND	5°	5°
84943000	SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND	5°	5°

Iridium SGS253/453

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
84950800	SGS453 CDO-TT150W K II CR PC AL 7035 SND	5°	5°
82832900	SGS253 SON-T100W II CR GB GR SND	5°	5°
47645200	SGS453 SON-T100W I OR GB GR SND	5°	5°
84070300	SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND	5°	5°
84071000	SGS253 SON-T150W II OR GB GR SND	5°	5°
84072700	SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND	5°	5°
84073400	SGS253 SON-T150W I OR GB GR SND	5°	5°
84232500	SGS253 SON-T250W K II CR GB GR SND	-	-
84263900	SGS253 SON-T100W K II CR GB GR SND	5°	5°
84269100	SGS253 SON-T150W K II CR GB GR SND	5°	5°
84272100	SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	5°	5°
84274500	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	5°	5°
84275200	SGS453 SON-T250W K II OR GB GR SND	5°	5°
84277600	SGS453 SON-T250W K II CR GB GR SND	5°	5°
84337700	SGS453 SON-T100W K II CR GB GR SND	5°	5°
84343800	SGS453 SON-T150W K II CR GB GR SND	5°	5°
84346900	SGS453 SON-T150W K II OR GB GR SND	5°	5°
84467100	SGS253 SON-T70W K II OR GB GR SND	5°	5°
84468800	SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	5°	5°
84469500	SGS253 SON-T70W K II CR GB GR SND	5°	5°
84474900	SGS253 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	5°	5°
84475600	SGS253 CDO-TT150W K II OR GB GR SND	5°	5°
84478700	SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND	5°	5°
84747400	SGS253 SON-T150W II CR GB GR SND	5°	5°
84859400	SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND	5°	5°
84945400	SGS453 SON-T100W K II CR GB AL 7035 SND	5°	5°
84948500	SGS453 SON-T150W K II CR GB AL 7035 SND	5°	5°
84951500	SGS453 CDO-TT150W K II CR GB AL 7035 SND	5°	5°

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
85171600	SGS253 SON-T100W K I CR GB GR SND	5°	5°
85172300	SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND	5°	5°
85174700	SGS253 SON-T150W K I CR GB GR SND	5°	5°
85175400	SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND	5°	5°
85176100	SGS253 SON-T250W K I OR GB GR SND	5°	5°
85177800	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	5°	5°
85178500	SGS253 SON-T250W K I CR GB GR SND	5°	5°
47649000	SGS453 SON-T70W I CR GB GR SND	5°	5°
47650600	SGS453 SON-T100W I CR GB GR SND	5°	5°
47651300	SGS453 SON-T150W I CR GB GR SND	5°	5°
47658200	SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND	5°	5°
86421800	SGS253 SON-T150W K II CX GB GR SND	-	-
84264600	SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND	5°	5°
84267700	SGS253 SON-T100W K II OR FG GR SND	5°	5°
84270700	SGS253 SON-T150W K II CR FG GR SND	5°	5°
84273800	SGS253 SON-T150W K II OR FG GR SND	5°	5°
84338400	SGS453 SON-T100W K II CR FG GR SND	5°	5°
84341400	SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND	5°	5°
84344500	SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND	5°	5°
84480000	SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND	5°	5°
84852500	SGS253 SON-T100W K II TP FG GR SND	5°	5°
84946100	SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND	5°	5°
84949200	SGS453 SON-T150W K II CR FG AL 7035 SND	5°	5°
84952200	SGS453 CDO-TT150W K II CR FG AL 7035 SND	5°	5°
47661200	SGS253 SON-T50W K II OR FG GR SND	5°	5°
47662900	SGS253 CDO-TT100W K II OR FG GR SND	5°	5°

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba
24951300	SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND	Šedá
24952000	SGS253 SON-T70W II OR PC GR SND	Šedá
24279800	SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND	Šedá
24956800	SGS253 SON-T100W I OR PC GR SND	Šedá
24289700	SGS253 SON-T100W I CR PC GR SND	Šedá
24290300	SGS253 SON-T100W II CR PC GR SND	Šedá
24961200	SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND	Šedá
24962900	SGS253 SON-T150W II OR PC GR SND	Šedá
24297200	SGS253 SON-T150W I CR PC GR SND	Šedá
24298900	SGS253 SON-T150W II CR PC GR SND	Šedá
84262200	SGS253 SON-T100W K II CR PC GR SND	Šedá

Order Code	Full Product Name	Farba
84268400	SGS253 SON-T150W K II CR PC GR SND	Šedá
84456500	SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND	Šedá
84457200	SGS253 SON-T100W K I OR PC GR SND	Šedá
84460200	SGS253 SON-T70W K I OR PC GR SND	Šedá
84837200	SGS253 SON-T70W K II OR PC GR SND	Šedá
84838900	SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND	Šedá
84839600	SGS253 SON-T150W K II OR PC GR SND	Šedá
84943000	SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND	Šedá
84950800	SGS453 CDO-TT150W K II CR PC AL 7035 SND	-
82832900	SGS253 SON-T100W II CR GB GR SND	Šedá
47645200	SGS453 SON-T100W I OR GB GR SND	Šedá

Iridium SGS253/453

Order Code	Full Product Name	Farba
84070300	SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND	Šedá
84071000	SGS253 SON-T150W II OR GB GR SND	Šedá
84072700	SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND	Šedá
84073400	SGS253 SON-T150W I OR GB GR SND	Šedá
84232500	SGS253 SON-T250W K II CR GB GR SND	Šedá
84263900	SGS253 SON-T100W K II CR GB GR SND	Šedá
84269100	SGS253 SON-T150W K II CR GB GR SND	Šedá
84272100	SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	Šedá
84274500	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	Šedá
84275200	SGS453 SON-T250W K II OR GB GR SND	Šedá
84277600	SGS453 SON-T250W K II CR GB GR SND	Šedá
84337700	SGS453 SON-T100W K II CR GB GR SND	Šedá
84343800	SGS453 SON-T150W K II CR GB GR SND	Šedá
84346900	SGS453 SON-T150W K II OR GB GR SND	Šedá
84467100	SGS253 SON-T70W K II OR GB GR SND	Šedá
84468800	SGS253 SON-T150W K II OR GB GR SND	Šedá
84469500	SGS253 SON-T70W K II CR GB GR SND	Šedá
84474900	SGS253 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	Šedá
84475600	SGS253 CDO-TT150W K II OR GB GR SND	Šedá
84478700	SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND	Šedá
84747400	SGS253 SON-T150W II CR GB GR SND	Šedá
84859400	SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND	Šedá
84945400	SGS453 SON-T100W K II CR GB AL 7035 SND	-
84948500	SGS453 SON-T150W K II CR GB AL 7035 SND	-
84951500	SGS453 CDO-TT150W K II CR GB AL 7035 SND	-
85171600	SGS253 SON-T100W K I CR GB GR SND	Šedá

Order Code	Full Product Name	Farba
85172300	SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND	Šedá
85174700	SGS253 SON-T150W K I CR GB GR SND	Šedá
85175400	SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND	Šedá
85176100	SGS253 SON-T250W K I OR GB GR SND	Šedá
85177800	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND	Šedá
85178500	SGS253 SON-T250W K I CR GB GR SND	Šedá
47649000	SGS453 SON-T70W I CR GB GR SND	Šedá
47650600	SGS453 SON-T100W I CR GB GR SND	Šedá
47651300	SGS453 SON-T150W I CR GB GR SND	Šedá
47658200	SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND	Šedá
86421800	SGS253 SON-T150W K II CX GB GR SND	Šedá
84264600	SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND	Šedá
84267700	SGS253 SON-T100W K II OR FG GR SND	Šedá
84270700	SGS253 SON-T150W K II CR FG GR SND	Šedá
84273800	SGS253 SON-T150W K II OR FG GR SND	Šedá
84338400	SGS453 SON-T100W K II CR FG GR SND	Šedá
84341400	SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND	Šedá
84344500	SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND	Šedá
84480000	SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND	Šedá
84852500	SGS253 SON-T100W K II TP FG GR SND	Šedá
84946100	SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND	-
84949200	SGS453 SON-T150W K II CR FG AL 7035 SND	-
84952200	SGS453 CDO-TT150W K II CR FG AL 7035 SND	-
47661200	SGS253 SON-T50W K II OR FG GR SND	Šedá
47662900	SGS253 CDO-TT100W K II OR FG GR SND	Šedá

