



CoreLine Surface-mounted (napowierzchniowa) — oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Surface-mounted

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Surface-mounted mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

Korzyści

- Łatwe przejście z podstawowych, konwencjonalnych opraw fluorescencyjnych na oprawy LED
- Zużycie energii niższe o ponad 45% w porównaniu z oprawami TL5
- Smukła konstrukcja — wysokość zaledwie 40 mm

Cechy

- Wbudowana technologia LED
- Smukły korpus
- Wśród akcesoriów dostępne zwieszaki
- Dostępna również wersja do wbudowania przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych

Zastosowanie

- Oświetlenie ogólne

CoreLine Surface-mounted

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikiem wody, dlatego zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Wersje

CoreLine Surface-mounted



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 NOC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L120 NOC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 OC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L150 NOC_SPP



CoreLine Surface-mounted

Wersje

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 NOC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L150 OC_SPP







SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 NOC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L120 OC_SPP




Rysunki techniczne



CoreLine Surface-mounted

Więcej o produkcie



CoreLine Recessed connector PSD
(dali)




CoreLine Surface-mounted
Mounting clip



CoreLine Surface-mounted
backside with PSD (Dali) driver
and Wieland (W5) connector



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Surface-mounted
Mounting clip



CoreLine_Surface-mounted-
SM136V_20x120



CoreLine Surface-mounted
backside with PSD (Dali) driver
and connector

CoreLine Surface-mounted

Więcej o produkcie



CoreLine Surface-mounted edge




CoreLine_Surface-mounted-SM136V_20x150



CoreLine Surface-mounted Backside PSD (dali) driver 20x120



CoreLine Surface-mounted Mounting bracket



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



CoreLine Surface-mounted PSU (On/Off) driver



CoreLine Surface-mounted Backside PSU (On/Off) driver 20x150

CoreLine Surface-mounted

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220–240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20/44
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	SM136V
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	SM136V
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	SM136V
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	SM136V
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	SM136V
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	SM136V
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	SM136V
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	SM136V
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	SM136V
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	SM136V
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana Temperatura		Skuteczność świetlna				Skorelowana Temperatura		Skuteczność świetlna	
Order Code	Full Product Name	All-in Type	Barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Order Code	Full Product Name	All-in Type	Barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm	51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm	51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm	51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm						

CoreLine Surface-mounted

		Skorelowana Skuteczność Temperatura świetlna						Skorelowana Skuteczność Temperatura świetlna			
Order		All-in	Barwowa	(znamionowa)	Strumień	Order		All-in	Barwowa	(znamionowa)	Strumień
Code	Full Product Name	Type	(Nom)	(Nom)	Świetlny	Code	Full Product Name	Type	(Nom)	(Nom)	Świetlny
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm	97565400	SM136V 31S_37S_43S/ 840PSDW20L120OCELB3W5	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	97566100	SM136V 31S_37S_43S/ 840PSUW20L120OCELB3W3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm	96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm	96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm	53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm	51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
						51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
						51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Szeroki rozsył światła	51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Kąt rozsyłu światła 84°
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Szeroki rozsył światła	51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Kąt rozsyłu światła 100°
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Kąt rozsyłu światła 100°
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Kąt rozsyłu światła 100°	51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Kąt rozsyłu światła 84°
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Kąt rozsyłu światła 100°			

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Szeroki rozsył światła
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Szeroki rozsył światła
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Szeroki rozsył światła
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Szeroki rozsył światła
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Szeroki rozsył światła
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	Szeroki rozsył światła
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Szeroki rozsył światła
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	Szeroki rozsył światła
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	Szeroki rozsył światła
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Szeroki rozsył światła
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	34 W
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	34 W
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	31 W
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	31 W
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	31 W
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	31 W
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	31 W
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	31 W
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	31 W
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	31 W
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	31 W
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	31 W
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	31 W
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	34 W
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	34 W
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	31 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Od 0°C do +25°C
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Od 0°C do +25°C
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Od -10°C do +40°C
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Od -10°C do +40°C
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Od -10°C do +40°C
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Od -10°C do +40°C
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Od -10°C do +40°C
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Od -10°C do +40°C
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Od -10°C do +40°C
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Od -10°C do +40°C

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Kąt rozsyłu światła 84°
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Kąt rozsyłu światła 84°
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Kąt rozsyłu światła 100°
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	31 W
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	31 W
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	31 W
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	31 W
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	31 W
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	34 W
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	34 W
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	44 W
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	44 W
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	31 W
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	31 W
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	31 W
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	31 W
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	31 W
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	31 W

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Od -10°C do +40°C
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Od -10°C do +40°C
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Od -10°C do +40°C
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Od 0°C do +25°C
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Od 0°C do +25°C
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Od -10°C do +40°C
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Od -10°C do +40°C
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Od -10°C do +40°C

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	Od -10°C do +40°C
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Od -10°C do +40°C
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	Od -10°C do +40°C
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	Od 0°C do +25°C
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Od 0°C do +25°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Tak
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Nie
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Tak
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Tak
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Nie
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Nie
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Nie
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Tak
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Tak
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Nie
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Nie
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Nie
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Tak
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Nie
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Tak
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Tak

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Klasa bezpieczeństwa II
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Klasa bezpieczeństwa I
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Klasa bezpieczeństwa I
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Klasa bezpieczeństwa I
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Klasa bezpieczeństwa I
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Klasa bezpieczeństwa I
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Klasa bezpieczeństwa I
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Klasa bezpieczeństwa I
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Klasa bezpieczeństwa II
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Klasa bezpieczeństwa I

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Od -10°C do +35°C
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Od -10°C do +35°C
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Od -10°C do +40°C
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Od -10°C do +40°C
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Od -10°C do +40°C
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Od -10°C do +40°C
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Od -10°C do +40°C
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Od -10°C do +40°C

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Nie
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Nie
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	Tak
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Nie
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	Tak
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	Tak
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Nie
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Nie
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Tak
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Tak
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Tak
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Tak
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Tak
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Tak
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Tak

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Klasa bezpieczeństwa II
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Klasa bezpieczeństwa II
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Klasa bezpieczeństwa I
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Klasa bezpieczeństwa I
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	Klasa bezpieczeństwa II
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Klasa bezpieczeństwa I
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	Klasa bezpieczeństwa II
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	Klasa bezpieczeństwa II
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Klasa bezpieczeństwa I
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Klasa bezpieczeństwa II
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Klasa bezpieczeństwa II

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Klasa bezpieczeństwa II
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	3%
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	-
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	1%
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	1%
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3%
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3%
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	3%
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	-

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	3%
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	3%
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-
97560900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	3%
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-
97562300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	3%
97565400	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	3%
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	-
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	3%
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	1%
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	1%
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	1%

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	1%
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3%

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	3%

