



CoreLine stropné – jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine, stropné

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Surface-mounted možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá slúžiace na všeobecné osvetlenie. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to ľahký spôsob prechodu na LED osvetlenie.

Výhody

- Umožňuje jednoduchú zámenu základných konvenčných žiarivkových svietidiel za LED svietidlá.
- Úspora energie viac ako 45 % v porovnaní s funkčnými TL5 svietidlami.
- Úzke teleso s výškou nižšou ako 40 mm.

Vlastnosti

- Integrovaná technológia LED
- Úzke teleso
- Závesná súprava k dispozícii ako príslušenstvo
- Vstavaná verzia dostupná aj na použitie v stropných konštrukciách

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade neuposlušnosti vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Philips/Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

CoreLine, stropné

Versions

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 NOC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L120 NOC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 OC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L150 NOC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 NOC_SPP



SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 NOC_SPP







CoreLine, stropné

Versions

SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L120 OC_SPP




Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

CoreLine Recessed connector PSD
(dali)



CoreLine Surface-mounted
Mounting clip



CoreLine, stropné


Podrobnosti o produkte



CoreLine Surface-mounted backside with PSD (Dali) driver and Wieland (W5) connector



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



CoreLine Surface-mounted Mounting clip



CoreLine_Surface-mounted-SM136V_20x120



CoreLine Surface-mounted backside with PSD (Dali) driver and connector



CoreLine Surface-mounted edge



CoreLine_Surface-mounted-SM136V_20x150




CoreLine Surface-mounted Backside PSD (dali) driver 20x120

CoreLine, stropné

Podrobnosti o produkte



CoreLine Surface-mounted
Mounting bracket



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off)



CoreLine Surface-mounted PSU
(On/OFF) driver



CoreLine Surface-mounted
Backside PSU (On/Off) driver
20x150

Všeobecné informácie

Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	≥80
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
--------------	-------

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP20/44

Počítačový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
-------------------------------	-----

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	SM136V
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	SM136V
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	SM136V
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	SM136V
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	SM136V
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	SM136V
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	SM136V
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Široké vyžarovanie
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Široké vyžarovanie
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Uhol vyžarovania 84°
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Uhol vyžarovania 84°
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Uhol vyžarovania 84°
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Uhol vyžarovania 100°
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Uhol vyžarovania 100°
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Uhol vyžarovania 84°
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Uhol vyžarovania 84°
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Uhol vyžarovania 84°
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Uhol vyžarovania 100°
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Uhol vyžarovania 100°
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Uhol vyžarovania 84°
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Široké vyžarovanie
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Široké vyžarovanie
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Široké vyžarovanie
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Široké vyžarovanie
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Široké vyžarovanie
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Široké vyžarovanie
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Uhol vyžarovania 84°
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Uhol vyžarovania 84°
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Uhol vyžarovania 84°
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Uhol vyžarovania 84°
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Uhol vyžarovania 84°
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Uhol vyžarovania 84°
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Uhol vyžarovania 100°
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Uhol vyžarovania 84°

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	34 W
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	34 W
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	31 W
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	31 W
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	31 W
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	31 W
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	31 W
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	31 W
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	31 W
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	31 W
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	31 W
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	31 W
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	31 W
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	34 W
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	31 W
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	31 W
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	31 W
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	31 W
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	34 W
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	44 W
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	44 W
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	31 W
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	31 W
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	31 W
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	31 W
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	31 W
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	31 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	0 až +25 °C
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	0 až +25 °C
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-10 až +40 °C
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-10 až +40 °C
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-10 až +40 °C
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-10 až +40 °C
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-10 až +40 °C
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-10 až +40 °C
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-10 až +40 °C
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-10 až +40 °C
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-10 až +40 °C
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-10 až +40 °C
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-10 až +40 °C
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	0 až +25 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	0 až +25 °C
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	-10 až +40 °C
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-10 až +40 °C
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-10 až +40 °C
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-10 až +40 °C
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	0 až +25 °C
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-10 až +35 °C
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-10 až +35 °C
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-10 až +40 °C
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-10 až +40 °C
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-10 až +40 °C
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-10 až +40 °C
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-10 až +40 °C
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-10 až +40 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Áno
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Nie
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Áno
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Áno
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Nie
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Nie
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Nie
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Áno
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Áno
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Nie
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Nie
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Áno
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Nie
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Áno
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Áno
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Nie
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Nie
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Nie
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Nie
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Nie
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Áno

CoreLine, stropné

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Áno
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Áno
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Áno
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Áno
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Áno

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Bezpečnostná trieda II
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Bezpečnostná trieda I
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Bezpečnostná trieda II
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Bezpečnostná trieda II
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Bezpečnostná trieda I
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Bezpečnostná trieda I
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Bezpečnostná trieda I
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Bezpečnostná trieda II
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Bezpečnostná trieda II
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Bezpečnostná trieda I
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Bezpečnostná trieda I
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Bezpečnostná trieda I
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Bezpečnostná trieda II
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Bezpečnostná trieda I

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Bezpečnostná trieda II
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Bezpečnostná trieda II
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Bezpečnostná trieda I
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Bezpečnostná trieda I
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Bezpečnostná trieda I
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Bezpečnostná trieda I
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Bezpečnostná trieda II
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Bezpečnostná trieda II
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Bezpečnostná trieda II
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Bezpečnostná trieda II
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Bezpečnostná trieda II
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Bezpečnostná trieda II
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Bezpečnostná trieda II
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	3%
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	-

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	1%
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	1%

CoreLine, stropné

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3%
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3%
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	3%
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	-
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	3%
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	3%

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	-
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	3%
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	1%
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	1%
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	1%
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	1%
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3%
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	3%

