



ComfortVision – oświetlenie asymetryczne

ComfortVision SNF111

ComfortVision to wysokiej klasy projektor asymetryczny o wysokiej sprawności i niskim poziomie ośnienia. Przystosowany dla lamp metalohalogenkowych o dobrym współczynniku oddawania barw oraz wysokoprężnych lamp sodowych zapewniających energooszczędną eksploatację, ze zintegrowaną optyką o średnio- i wąskostrumieniowym rozsyłu światła z jednym źródłem o mocy 1000 W lub z dwoma, każde o mocy 400 W. Poziome usytuowanie zapewnia osiągnięcie optymalnego oświetlenia z zalecanej wysokości 15–25 m. Istnieje możliwość regulacji kąta instalacji w zakresie +/- 7,5 stopnia od poziomu.

Korzyści

- Wysoka sprawność, minimalne ośnienie.
- Elastyczność poprzez wybór różnych szerokości rozsyłu strumienia świetlnego.
- Solidny korpus, łatwy montaż i serwis

Cechy

- Wytrzymała konstrukcja przystosowana do wszystkich warunków pogodowych
- Jedna lampa o mocy 1000 W lub dwie o mocy 400 albo 600 W z możliwością włączania i wyłączania
- Wiązka średnia lub wąska
- Regulacja pozioma w zakresie $\pm 12^\circ$
- Uniwersalny zaczep montażowy

Wniosek

- Industrial areas
- Roundabouts
- Car parks
- Sports lighting

Versions




Więcej o produkcie

Dwie dławice



Zamki ułatwiające dostęp



Informacje podstawowe	
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Osprzęt	CONV
Rodzina produktów	SNF111

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny	Liczba		Typ optyki
		źródła	Moc źródła	źródeł	
54753400	SNF111 1xHPI-TP1000W K MB	HPI-TP	1000 W	1	średni rozsył światłości
41636400	SNF111 1xSON-T1000W MB SI	SON-T	1000 W	1	średni rozsył światłości
41637100	SNF111 1xSON-T1000W K NB SI	SON-T	1000 W	1	wąski rozsył
41638800	SNF111 1xSON-T1000W K MB SI	SON-T	1000 W	1	średni rozsył światłości

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny	Liczba		Typ optyki
		źródła	Moc źródła	źródeł	
41639500	SNF111 2xSON-T400W NB SI	SON-T	400 W	2	wąski rozsył
41640100	SNF111 2xSON-T400W MB SI	SON-T	400 W	2	średni rozsył światłości
41641800	SNF111 2xSON-T400W K NB SI	SON-T	400 W	2	wąski rozsył
41642500	SNF111 2xSON-T400W K MB SI	SON-T	400 W	2	średni rozsył światłości

