



LumiStone – inspirerende ydelse

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

LumiStone er et nyt designarmatur til kontormiljøer. Det unikke design er skabt i samarbejde mellem Philips og designchef Henning Solfeldt fra PLH Arkitekter. For at opnå dette, spiller armaturer med et indbydende design og førsteklasses ydelse en afgørende rolle. LumiStone er et LED-armatur der består af to mindre ellipser i stedet for ét stort, som det generelt er tilfældet. Ellipserne har bløde rundinger og er inspireret af smutsten. Den fleksible lyseffekt der skabes med direkte og indirekte lys, gør LumiStone til det perfekte valg til inspirerende belysningsdesign. Takket være den sidste nye LED-teknologi er LumiStone yderst energieffektivt og giver øjeblikkelige driftsomkostningsbesparelser, og en række innovative monteringsmuligheder gør LumiStone til et utrolig alsidigt armatur.

Fordele

- Skaber et inspirerende miljø med indbydende design og indirekte belysning
- Energibesparelser på over 50 % sammenlignet med et funktionelt armatur og endnu mere sammenlignet med dekorative løsninger
- Mange variationer takket være de innovative monteringsmuligheder

Funktioner

- Mulighed for at vælge mellem direkte og indirekte belysning
- Opfylder kravene til kontorbelysning
- Det fås i versioner til beton og forsænket loft

Anvendelsesområder

- Kontorer – almen belysning og opgavebelysning
- Detailhandel
- Hotel og restaurant

Specifikationer

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Type	SP520P (dobbelt modul, clipses på et loft med synlig T-profil, direkte belysning)
	SP522P (dobbelt modul, clipses på et loft med synlig T-profil, direkte og indirekte belysning)
	SP524P (dobbelt modul, dekorativ loftsprofil, direkte belysning)
	SP526P (dobbelt modul, dekorativ loftsbjælke, direkte og indirekte belysning)
Lyskilde	Philips LED modul PP
Effekt (+/- 10 %)	SP520P og SP524P: 29 W, 31 W
	SP522P og SP526P: 38 W, 40 W
Lysstrøm	SP520P og SP524P: 3000 lm i alt, 1500 lm for hver ellipse
	SP522P og SP526P: 4000 lm i alt, 2000 lm for hver ellipse
Farvetemperatur	3000 eller 4000 K
Farvegengivelse	≥ 80
Middeldriftslevetid (L80B50)	50.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	25.000 timer
Udfald	1 % pr. 5000 timer

Gennemsnitlig omgivende temperatur	+25 °C
Driftstemperatur	+10 til +40 °C
Driver	SP520P og SP522P: separat
	SP524P og SP526P: indbygget
Netspænding	220-240 V / 50-60 Hz
Dæmpning	DALI
Indgangskontrolsystem	DALI
Materiale	Armaturhus og optik: polykarbonat
Farve	Hvid (WH) RAL 9003 og lysegrå (GR) RAL 7035
Optik	LED-skål i polykarbonat
Tilslutning	Push-in-stik med trækaflastning
Installation	SP520P og SP522P: tilslutning med clips til loft med synlig T-profil med to triangulære stålwirer (SMTT), begge med metallignende lysnetkabel, 150 cm, driver i separat driverboks
	SP524P og SP526P: dekorativ loftsprofil med integreret driver, skruemontering i loft
	Mulighed for ledningsgennemføring: nej

