



SPP165/166/180/185/ 186 系列 Smartway

SPP165/166/180/185/186 智能道路

Smartway 结合高性能反射器组成的反射系统以及先进的外观设计，其外壳采用高压铸铝，并以喷漆工艺和磨砂处理，能经济有效地给城市、住宅区和工业区等道路带来崭新的、安全和舒适的照明环境。同时，Smartway 安装方式简单、维护成本低、节能效益高，无论是应用在主干道还是次干道，Smartway 都能提供经济有效的全方位道路照明解决方案。

优点

- 符合成本效益

特点

- 高压铸铝灯体，结构坚固，耐腐蚀，使用寿命长
- 加强筋上盖和安装套管，灯具具有良好的抗冲击能力
- 高质量双层硅橡胶密封圈(不使用任何粘结剂)，高可靠性，能经受室外恶劣天气状况
- 特殊挡水墙设计确保灯具防水防尘等级高
- 硬质钢化玻璃透光罩，透光率高，抗冲击
- 呼吸器和散热片，确保散热性能良好，能有效提高光源、电器、触发器和电容的使用寿命
- 双折镀锌钢上盖支撑臂，带锁定装置，维护和替换光源安全

应用

- 城市主干道
- 次干道
- 支路
- 高架
- 广场
- 停车场

SPP165/166/180/185/186 智能道路

Versions



SPP180 GB RAL7040

基本信息	
底盖	E40
光罩/透镜类型	GB
光源数量	1

基本信息

Order Code	Full Product Name	装置	灯具系列代码	照明功率
910403630197	SPP180 MAX150W GB RAL7040	-	-	-
911400989880	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/60S	SGR	SON-T	150 W
911400990180	SPP186 SON-T250W 220V-50Hz GB GR 48/60S	SGR	SON-T	250 W

Order Code	Full Product Name	装置	灯具系列代码	照明功率
911400990280	SPP186 SON-T250W 230V-50Hz GB GR 48/60S	SGR	SON-T	250 W
911400990380	SPP186 SON-T250W 240V-50Hz GB GR 48/60S	SGR	SON-T	250 W
911400990480	SPP186 MAX250W-E40 E GB GR 48/60S	E	-	-

机械和壳体

Order Code	Full Product Name	颜色
910403630197	SPP180 MAX150W GB RAL7040	-
911400989880	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/60S	灰色
911400990180	SPP186 SON-T250W 220V-50Hz GB GR 48/60S	灰色

Order Code	Full Product Name	颜色
911400990280	SPP186 SON-T250W 230V-50Hz GB GR 48/60S	灰色
911400990380	SPP186 SON-T250W 240V-50Hz GB GR 48/60S	灰色
911400990480	SPP186 MAX250W-E40 E GB GR 48/60S	灰色

