



SRX509 系列

SRX509

SRX509 是一款抗振动多用途紧凑型隧道灯，适合选配高压钠灯或金属卤化物灯 250-400W 光源。

特点

- 吸顶式一体化灯具
- 高强度阳极氧化铝反射器，有对称(S)和非对称(A)两种配光
- 一体化挂装式电器底板，维护时拆卸方便
- 灯具具有专用安装配件，方便安装
- 铝制外壳，高强度安全玻璃

应用

- 收费站
- 高架桥底
- 过街隧道
- 火车站台
- 吸顶式安装、侧装

Versions

