



FP-910925439143

Green Starters

Gyújtó fénycsövek elektromágneses előtéttről való működéshez. 2-csapos, műanyag (tűzálló polikarbonát) házban, magas minőségű, zavarcsűrő kondenzátorral

Előnyök

- Kiváló minőségű gyújtó, amely a nagyon alacsony korai cserével lecsökkenti a karbantartási költségeket
- Mentés a radioaktív anyagoktól és ólommentes ill. etve a gyártáshoz sem használnak káros anyagokat és újrafelhasználható. Ezzel a Philips Green Flagship díjazott termék
- Biztonságos és problémamentes élettartam végi viselkedés
- Újratervezett fedél speciális kialakítással, így egyszerűen beszerelhető ill. cserélhető egy csavarhúzóval
- Tűzálló alkatrészek
- Egyszerűen megkülönböztethető a többi gyújtótól a speciális alakja miatt
- UV álló ház

Szolgáltatások

- Kiváló minőség kevesebb, mint 100 korai meghibásodás milliónként (<100 ppm)
- Kimagasló megbízhatóság 10.000 garantált kapcsolás
- Nem tartalmaz radioaktív anyagokat
- Nem tartalmaz ólmot és megfelel az Európai RoHS szabályozásnak
- Biztonságos és gyors gyújtás induktív (L) és kapacitív (LC) rendszerekben is, megfelelően az IEC 60155 szabványnak
- Kontrollált előmelegítés és elegendő feszültség impulzus a hosszabb fényforrás élettartamért (>25% az olcsó gyújtókhoz képest)
- Új kialakítás a gyorsabb és egyszerűbb beszerelés és csere érdekében
- Zöld megkülönböztető szín, ami jelzi hogy ólom és radioaktív anyagoktól mentes gyújtó
- Újfajta zöld szöveg, hogy megkülönböztethető legyen az S2 és S10 (S2 = világoszöld / S10 = sötétzöld) típusoktól

Alkalmazás


- Fénycsövek begyújtásához elektromágneses előtétetekhez TL-D (T8), TL (T12), TL mini és PL-L fényforrásokhoz
- S2 gyújtó 110/130 V 4-22 W, 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W és 220/240 V 4-22 W soros működtetéshez.
- S10 gyújtó 220/240 V 13, 4-65 W.

Versions



LPPR STARTER 0001

Méretezett rajza



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

