



Opis produktu

Zapłonnik Polar

Najwyższej jakości zapłonnik lampowy do uruchamiania świetlówek pracujących z konwencjonalnymi elektromagnetycznymi statecznikami w bardzo niskich temperaturach

Korzyści

- Jedyne zapłonnik lampowy do stosowania w ekstremalnie niskich temperaturach
- Dzięki wyeliminowaniu promieniotwórczości i ołowiu (zgodnie z europejskim ustawodawstwem) jest on również bezpieczniejszy dla środowiska naturalnego.
- Komponenty zmniejszające palność i pojemnik odporny na promienie UV umożliwiają bezpieczniejszy zapłon i zwiększają ogólne bezpieczeństwo
- Zaprojektowany od podstaw otwór pojemnika — łatwy do rozpoznania, instalacji i wymiany

Cechy

- Fluorescencyjny zapłonnik do stosowania w niskich temperaturach (-40 do $+75^{^{\circ}C}$)
- Bez materiałów radioaktywnych (opatentowana technologia) i ołowiu (zgodność z normą RoHS)
- 2-wtykowy zapłonnik w plastikowym zmniejszającym palność poliwęglanowym pojemniku z kondensatorem tłumiącym zakłócenia radiowe
- Najwyższa niezawodność — 100 przedwczesnych awarii na milion produktów (<10 ppm) i >6000 bezpiecznych przełączeń w temperaturze $-40^{\circ}C$
- Zwężony czubek lampy i zaczep ułatwiający montaż
- Normy CE i oznaczenia ENEC05

Wniosek


- Systemy świetlówek korzystające z lamp TLD (T8) i TL (T12) z konwencjonalnymi elektromagnetycznymi statecznikami i działające w ekstremalnie niskich temperaturach
- Zapłonnik P10 do pracy z napięciem i mocą 220/240 V~, 18–65 W do pojedynczych zastosowań
- W przypadku wymiany świetlówek zaleca się także wymianę zapłowników

Zapłonniki Polar

Versions



Rysunki techniczne



Product	C (max)	E (max)
P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT	40.3 mm	21.5 mm

