



# Εκκινητές για λαμπτήρες **Philips**: πλήρης σειρά οικολογικών εκκινητών εύκολης εγκατάστασης για λαμπτήρες μαυρίσματος που λειτουργούν με συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ

## Starters for tanning lamps

Σειρά ηλεκτρονικών εκκινητών υψηλής ποιότητας για την έναυση λαμπτήρων φθορισμού που λειτουργούν με συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ

### Οφέλη

- Εύκολη εγκατάσταση (κλικ και κύκλος λειτουργίας)
- Ασφαλής ανάφλεξη
- Οικολογικό

## Starters for tanning lamps

### Χαρακτηριστικά

- Στενεγμένο σχήμα εκκινήτη και δύο επιπλέον εγκοπές (κατοχυρωμένη καινοτομία)
- Φλογεπιβραδυντικά συστατικά και θήκη ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Χωρίς μόλυβδο και χωρίς ραδιενεργές ουσίες

### Εφαρμογή

- Έναυση λαμπτήρων φθορισμού (όλες οι μάρκες) που λειτουργούν με συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ
- Εκκινήτης Bodytone 25-100W - 220-240V~, 25-100W, Μονή εφαρμογή
- Εκκινήτης Bodytone 120-180W - 220-240V~, 120-180W, Μονή εφαρμογή
- Εκκινήτης S12 Bodytone 115-140W - 220-240V~, 115-140W, Μονή εφαρμογή
- Εκκινήτης S16 Starter 220-240~, 70, 75, 85, 100, 125W, Μονή εφαρμογή

### Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Φλογεπιβραδυντικά εξαρτήματα
- Θήκη ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία

### Versions



LPPR STARTER PHL 0004

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

## Starters for tanning lamps

Λεπτομέρειες για το προϊόν



S12, 115-140W

