

**Starters pour
bronzage Philips : une
gamme complète de
starters faciles à
installer et
respectueux de
l'environnement pour
les lampes de
bronzage
fonctionnant sur un
ballast
électromagnétique
conventionnel**

Starters for tanning lamps

Starters for tanning lamps

Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

Avantages

- Facile à installer (cliquer et commuter)
- Allumage en toute sécurité
- Respect de l'environnement

Fonctions

- Forme plus étroite du starter et deux encoches supplémentaires (innovation brevetée)
- Composants ignifuges et conteneur résistant aux UV
- Sans plomb ni substances radioactives


Application

- Allumage des lampes fluorescentes (toutes les marques) fonctionnant sur un ballast électromagnétique conventionnel.
- Starter Bodytone 25-100 W - 220-240 V~, 25-100 W, application unique
- Starter Bodytone 120-180 W - 220-240 V~, 120-180 W, application unique
- Starter Bodytone S12 115-140 W - 220-240 V~, 115-140 W, application unique
- Starter S16 220-240~, 70, 75, 85, 100, 125 W, application unique

Mises en garde et sécurité


- Composants ignifuges
- Conteneur résistant aux UV

Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25	40,3 mm	21,5 mm
BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	40,3 mm	21,5 mm
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Détails sur le produit



BodyTone 120-180 W, BK



S12, 115-140W

Starters for tanning lamps

Détails sur le produit



BodyTone 25-100 W, BK

Mécanique et boîtier

Couleur du corps Noir

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500903792	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	220-240 V	115 W
8711500903709	BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	220-240 V	100 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500903488	BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25	230-240 V	120 W

