



TBH375

TBH375

Ball-impact-resistant luminaire for TL-D fluorescent lamps, specially designed for multipurpose sports halls and tennis halls. Lamellae prevent players from seeing directly into the lamps. Strong housing construction protects lamps against ball impact. For surface or recessed mounting. Optics supplied with the luminaire.

Výhody

- Impact-resistant luminaire specifically designed for multi-purpose sports halls - can be surface-mounted or recessed
- Lamps are protected against ball impact by the strong housing
- Optical system with cross-lamellae reduces glare by preventing users from looking directly into the lamps

Vlastnosti

- Nárazuvzdorné tělo
- Zářivky TL-D
- Optický systém s mřížkovými lamelami


Aplikace

- Víceúčelové sportovní haly
- Tenisové haly

Versions



Rozměrové výkresy



Product
TBH375 6xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 2xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 3xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 6xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W HFR PI
TBH375 2xTL-D58W HFR PI
TBH375 3xTL-D58W HFP
TBH375 2xTL-D58W HFP

Approval and Application

IP kód IP20

Operating and Electrical

Vstupní napětí 220 to 240 V

General Information

Značka odolnosti proti nárazu Ball Impact
Resistance mark

Značka CE CE mark

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída
I

Kompenzační okruh -

Značka ENEC ENEC mark

Předřadník HFP

Kód produktové řady TBH375

General Information

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Příkon zdroje	Počet světelných zdrojů
05093500	TBH375 2xTL-D58W HFP	TL-D	58 W	2
05096600	TBH375 3xTL-D58W HFP	TL-D	58 W	3
75804600	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI	TL-D	58 W	2
75807700	TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	2
75808400	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	2
75810700	TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	4
75806000	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI	TL-D	58 W	3
75813800	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	3
75814500	TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	3

