



TBH375

Sportsarmaturer, Indendørs

Boldsikret armatur til TL-D lysstofrør, specielt designet til tennishaller og sportshaller, der anvendes til forskellige formål. Lameller forhindrer, at spillerne ser direkte ind i lyskilderne. En stærk armatur-konstruktion beskytter lyskilderne mod slag fra bolde. Til påmontering og indbygget montering. Optikker leveres med armaturet.

Fordele

- Slagfast armatur, der er specifikt designet til sportshaller – kan overflademonteres eller forsænkes
- Lyskilderne er beskyttet mod boldslag ved hjælp af det stærke armaturhus
- Optisk system med tværgående lameller reducerer blænding ved at forhindre brugerne i at kunne kigge direkte ind i lyskilden

Funktioner

- Slagfast armaturhus
- TL-D-lysstofrør
- Optisk system med tværlameller


Anvendelsesområder

- Multisportshaller
- Tennishaller

Versions



Målskitse



Product

TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI

TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI

TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI

TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

Drift og el

Indgangsspænding 220 to 240 V

Generelle oplysninger

Mærke for bordsikker konstruktion	Ball Impact Resistance mark
CE-mærke	CE mark
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Kompensationskredsløb	-
ENEC-mærke	ENEC mark
Forkobling	HF-Performer
Produktseriekode	TBH375

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Lyskildeserie – kode	Lyskildeeffekt	Antal lyskilder
75808400	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	2
75806000	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI	TL-D	58 W	3
75813800	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	3
75814500	TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	3

