



TBH375

TBH375

Ball-impact-resistant luminaire for TL-D fluorescent lamps, specially designed for multipurpose sports halls and tennis halls. Lamellae prevent players from seeing directly into the lamps. Strong housing construction protects lamps against ball impact. For surface or recessed mounting. Optics supplied with the luminaire.

Előnyök

- Impact-resistant luminaire specifically designed for multi-purpose sports halls - can be surface-mounted or recessed
- Lamps are protected against ball impact by the strong housing
- Optical system with cross-lamellae reduces glare by preventing users from looking directly into the lamps

Szolgáltatások


- Ütközésálló tokozás
- TL-D fénycsövek
- Keresztlamellás optikai rendszer

Alkalmazás


- Többcélú sporttermek
- Fedett tenispályák

TBH375

Versions



Méretezett rajza



Product
TBH375 6xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 2xTL5-49W/830 HFR PI
TBH375 3xTL5-80W/830 HFR PI
TBH375 6xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI
TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI
TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI
TBH375 3xTL-D58W HFR PI
TBH375 2xTL-D58W HFR PI
TBH375 3xTL-D58W HFP
TBH375 2xTL-D58W HFP

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20
--------------------------------------	------

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V
---------------------	--------------

Általános információ

Labdanekiütődés-állósági jel	Ball Impact Resistance mark
CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kiegyenlítő áramkör	-
ENEC jel	ENEC mark
Működtető szerelvény	HFP
Terméksalád kódja	TBH375

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fényforráscsalád kódja	A lámpa teljesítménye	A fényforrások száma
05093500	TBH375 2xTL-D58W HFP	TL-D	58 W	2
05096600	TBH375 3xTL-D58W HFP	TL-D	58 W	3
75804600	TBH375 2xTL-D58W/830 HFP PI	TL-D	58 W	2
75807700	TBH375 2xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	2
75808400	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	2
75810700	TBH375 4xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	4
75806000	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI	TL-D	58 W	3
75813800	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI	TL5	49 W	3
75814500	TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI	TL5	80 W	3

