



# TBS/TCS065 – Ampla funcionalidade

## TBS065

As luminárias TBS050 / TCS050 foram especialmente desenvolvidas para a iluminação de interiores comerciais disponíveis nos modelos de embutir e sobrepor. É uma linha econômica própria para ser utilizada com lâmpadas fluorescentes tubulares de 16, 20, 32 ou 40W. As luminárias podem ser embutidas ou sobrepostas em qualquer tipo de forro (gesso ou pacote) e possui o sistema óptico C4 que garantem a qualidade de projetos, economia de energia, excelente rendimento luminoso e fácil instalação.

### Benefícios

- Funcional e conveniente pela fácil aplicação e qualidade de luz
- Óptica C4 que proporciona boa qualidade de iluminação
- Fácil instalação e manutenção

### Características

- Refletores em alumínio alto brilho
- Perfeita distribuição de luz que aperfeiçoa o seu projeto

### Aplicação

- Escritórios
- Edifícios
- Escolas
- Universidades
- Bibliotecas
- Lojas
- Hospitais


### Especificações

<b>Tipo</b>	TBS065	<b>Fonte de Luz</b>	4 x 16W / 2 x 32 W / TL-D
-------------	--------	---------------------	---------------------------

# TBS065

<b>Tensão de rede</b>	Eletrônico 220 V / 60-50 Hz: (EB)	<b>Instalação</b>	De embutir TBS065: para forro modular perfil "T", gesso ou pacote
<b>Materiais e acabamento</b>	Corpo em aço fosfatizado de 0,5 mm de espessura na cor branca Ópticas em alumínio alta pureza Aletas parabólicas em alumínio brilhante (C4)		

## Versions



### General Information

Equipamento	EB
Código da família das lâmpadas	TL-D
Tipo de ótica	C4

### General Information

Order Code	Full Product Name	Potência da lâmpada	Número de fontes de luz	Order Code	Full Product Name	Potência da lâmpada	Número de fontes de luz
919106031841	TBS065 2XTL-D32W/840 EB C4	32 W	2	919106031861	TBS065 4XTL-D16W/840 EB C4	16 W	4

