



TBS165 – edullinen ja tehokas

TBS165

TBS165 on suunniteltu energiatehokkaaseen perusvalaistukseen. Se korvaa tehottomat elektromagneettiset asennukset Philipsin TL5-tekniikalla ja auttaa säästämään energiaa. TBS165-valikoima koostuu mallikohtaisista TL5-optiikoista, kuristinvaihtoehdoista, valonohjauksesta (liiketunnistimista, päivänvalosäädöstä) ja hätävalaistuksesta. Valaisimia voidaan käyttää yleisvalaistuksessa useissa eri käyttökohteissa, kuten toimistoissa, käytävillä, kouluissa ja myymälöissä (valintamyymälöissä, varastomyymälöissä). HF-liitäntälaitteeseen, valonohjausjärjestelmiin ja Philipsin MASTER TL5 -lamppuihin yhdistettynä TBS165 mahdollistaa huomattavat energiansäästöt. Matala, uppoasennettava valaisin sopii paljaisiin kattoihin. Valaisinta ei tarvitse avata, sillä lamput ovat esiasennettuina ja kytkentä voidaan tehdä valaisimen ulkopuolelta.

Hyödyt

- Merkittäviä energiasäästöjä verrattuna sähkömagneettisilla kuristimilla toimiviin TL-D-ratkaisuihin
- Mallikohtaisella TL-5-optiikalla varustettu TL5-valaisin on erittäin innovatiivinen verrattuna TL-D-valaisimiin
- Helposti asennettava valaisin matalille korkeuksille, korkeus vain 51 mm

Ominaisuudet

- Erityinen TL5-valaisin
- Kiiltävä optiikka ja mattaoptiikka
- Toimistovalaistusnormien mukainen

Käyttökohteet

- Toimistot
- Koulut
- Myymälät (valintamyymälät, nikkarointikaupat)






Spesifikaatiot

TBS165

Tyyppi	TBS165 (moduulin koko: 600 mm) TBS166 (moduulin koko: 625 mm)
Kattoristikko	Moduulin pituus: 600 x 600 mm Moduulin pituus: 625 x 625 mm Näkyvä T-profiilikatto
Valonlähde	Loistelamppu: - 3 tai 4 x MASTER TL5 / G5 / 14 W - 2 x MASTER TL5 / G5 / 28 W
Valonlähde sisältyy toimitukseen	Kyllä (lampun väri 830 tai 840)
Liitäntälaitte	Elektroninen, 220–240 V / 50–60 Hz: - Performer (HFP) - Säädin, 1–10 V (HFR-E) - Säädin, DALI (HFD) - Korkeataajuuksinen (HF)
Optiikka	Kiiltävä alumiininen häikäisysooja ja kiiltävät 3D-lamellit (C6) Kiiltävä alumiininen häikäisysooja ja mattapintaiset poikkilamellit (C3) Mattapintainen alumiininen häikäisysooja ja mattapintaiset poikkilamellit (M2)


Liitos (rungon ulkopuolella)	Asennuspistoliitin vetovapautuksella (PIP)
Lisävarusteet	Turvavalaistus (integroitu): - 1 tunti (EL1) - 3 tuntia (EL3) Valaistushajaimet: - ActiLume-moniohjain (ACL) - HFD-versioissa DALI-pohjainen - HFR-versioissa 1–10 V -pohjainen Luxsense (LX) Turvakaapeli (SC)
Materiaali	Runko: esimaalattua terästä, RAL9016-pohjainen
Asennus	Näkyvät T-profiilikatot

Versions



TBS165

Lisätarvikkeet



Ordercode 49307799

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi	IK02
IP-luokka	IP20

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
------------	-------------

Yleistä tietoa

CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Maaversio	NO
Tulenarkuusmerkintä	F
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Kombipack	Lamput mukana
Lamppuperheen koodi	TL5
Lampun teho	14 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi
88800900	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS M2 PIP SC	HF Standard	4	M2
88803000	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS M2 PIP SC	HF Standard	4	M2
88805400	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC	HF Standard	4	C6
06624900	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP	Electronic high-frequency	4	C6
88809200	TBS165 G 3xTL5-14W/830 HFS M2 PIP SC	HF Standard	3	M2
88811500	TBS165 G 3xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC	HF Standard	3	C6
06622500	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP	Electronic high-frequency	3	C6
06623200	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP	Electronic high-frequency	4	C3

