




Oprawa TBS165 G

TBS165

Oprawy TBS165 to modułowe oprawy zaprojektowane do sufitów podwieszanych o modułach 600 mm x 600 mm z widocznym profilem nośnym. Stosowane w kombinacji z osprzętem wysokiej częstotliwości i lampami Philips MASTER TL5, oprawy TBS165 zastosowane w zastępstwie starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają znaczne oszczędności energii. Mając zaledwie 51 mm wysokości i bardzo płaskie obrzeże kwadratowe oprawy mogą być stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach oraz w sklepach. Lekka oprawa TBS165 posiada złącze zewnętrzne i preinstalowane lampy, co czyni ją prostą i szybką w montażu.

Korzyści

- w zastępstwie starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają znaczne oszczędności energii.
- zaledwie 51 mm wysokości i bardzo płaskie obrzeże kwadratowe oprawy mogą być stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach oraz w sklepach
- łatwy montaż

Cechy

- oprawa TL5
- optyka zgodna z normami oświetlenia biurowego

Wniosek

- biura
- szkoły
- sklepy

Specyfikacje







Typ	TBS165 (wielkość modułu: 600 mm)
	TBS166 (wielkość modułu: 625 mm)

System sufitowy	Długość modułu: 600 x 600 mm
	Długość modułu: 625 x 625 mm
	Sufit o widocznych profilach T

Źródło światła	Światłówka: - 3 lub 4 x MASTER TL5 / G5 / 14 W - 2 x MASTER TL5 / G5 / 28 W
Zawiera źródło światła	Tak (barwa światła 830 lub 840)
Osprzęt	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Performer (HFP) - Regulator, 1–10 V (HFR-E) - Regulator, DALI (HFD) - Statecznik typu HF
Optyka	Wysokopolerowany raster aluminiowy z wysokopolerowanymi lamelkami 3D (C6) Wysokopolerowany raster aluminiowy z lamelkami matowymi (C3) Matowy raster aluminiowy z lamelkami matowymi (M2)




Połączenie (na zewnątrz korpusu)	Złączka push-in ze zwolnieniem napięcia (PIP)
Opcje	Oświetlenie awaryjne (zintegrowane): - 1 godzina (EL1) - 3 godziny (EL3) Sterowanie oświetleniem: - Sterownik ActiLume (ACL) - W wersjach HFD na bazie systemu DALI - W wersjach HFR 1–10 V Luxsense (LX) Linka zabezpieczająca (SC)
Materiał	Korpus: Stal wstępnie malowana, RAL9016
Instalacja	Sufity o widocznych profilach T

Versions




TBS165

Versions




TBS166 G - Purchase Supply
Group - 14 W - Electronic high-
frequency



TBS166 G - Purchase Supply
Group - 14 W - Electronic high-
frequency

Akcesoria



Ordercode 49307799

Certyfikaty i zastosowania	
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP20
Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Informacje podstawowe	
Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	F
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 5 s
Kombipack	K
Kod rodziny źródła światła	TL5

Informacje podstawowe (1/2)

Order Code	Full Product Name	Wersja		Moc źródła		Liczba źródeł
		lokalna	Osprzęt	światła	światła	
88800900	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS M2 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		4
88803000	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS M2 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		4
88801600	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		4
88804700	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		4
89419200	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP SC	FR	HFP	14 W		4
	FR					
06623200	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP	NO	HF	14 W		4
88802300	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		4
88805400	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		4
89420800	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC	FR	HF Standard	14 W		4
	FR					
06624900	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP	NO	HF	14 W		4
88808500	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		3
88811500	TBS165 G 3xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		3
06622500	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP	NO	HF	14 W		3
88809200	TBS165 G 3xTL5-14W/830 HFS M2 PIP SC	NO	HF Standard	14 W		3
88812200	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS M2 PIP SC	NO	HF Standard	28 W		2
	SC					
88813900	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C3 PIP SC	NO	HF Standard	28 W		2
88814600	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SC	NO	HF Standard	28 W		2
88817700	TBS165 G 2xTL5-28W/830 HFS C6 PIP SC	NO	HF Standard	28 W		2
06895300	TBS166 G 4x14W/840 HF C6 PIP	NO	HF	14 W		4
06896000	TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP	NO	HF	14 W		3

Informacje podstawowe (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Order Code	Full Product Name	Typ optyki
88800900	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS M2 PIP SC	M2	88808500	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC	C6
88803000	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS M2 PIP SC	M2	88811500	TBS165 G 3xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC	C6
88801600	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC	C3	06622500	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP	C6
88804700	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3 PIP SC	C3	88809200	TBS165 G 3xTL5-14W/830 HFS M2 PIP SC	M2
89419200	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP SC FR	C3	88812200	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS M2 PIP SC	M2
06623200	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP	C3	88813900	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C3 PIP SC	C3
88802300	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC	C6	88814600	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SC	C6
88805400	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC	C6	88817700	TBS165 G 2xTL5-28W/830 HFS C6 PIP SC	C6
89420800	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR	C6	06895300	TBS166 G 4x14W/840 HF C6 PIP	C6
06624900	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP	C6	06896000	TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP	C6

