



# TBS/TCS165 – Apenas LUZ

## TBS165

Projetado para atender a necessidade de iluminação energeticamente eficiente, a luminária TBS165 permite economizar energia, substituindo instalações desatualizadas com a tecnologia Philips TL5. Design inovador, óptica dedicada, a gama TBS165 pode ser aplicada como iluminação geral em uma grande variedade de aplicações, incluindo escritórios, corredores, escolas e lojas (supermercados, DIY). Usado em combinação com reatores eletrônicos e lâmpadas TL5 Philips, permite economia de energia substancial. A luminária de baixa altura se encaixa perfeitamente em tetos onde a distância do forro e da laje é pequena. Convenientemente, a luminária não tem que ser aberta, já que tem lâmpadas pré-instaladas e pode ser conectada a partir da parte externa.

### Benefícios

- Substancial economia de energia em comparação com soluções TL-D e reatores eletromagnéticos
- Luminária com óptica dedicada – altamente inovadora em relação ao sistema TL-D
- Fácil instalação e manutenção – Luminária pré-montada

### Características

- Refletores em alumínio alto brilho
- Óptica C6 – Omnidirecional com controle de ofuscamento
- Perfeita distribuição de luz que aperfeiçoa o seu projeto

# TBS165

## Aplicação


- Escritórios
- Edifícios
- Escolas
- Universidades
- Bibliotecas
- Lojas
- Hospitais

## Especificações

<b>Tipo</b>	TBS165
<b>Fonte de Luz</b>	2 x 25 W / 2 x 28 W / 2 x 50 W / 2 x 54 W / TL5
<b>Tensão de rede</b>	Eletrônico 220 V / 60-50 Hz: (EB)
<b>Materiais e acabamento</b>	Corpo: em aço fosfatizada de 0.5 mm de espessura na cor branca Ópticas em alumínio alta pureza Aletas em alumínio alto brilho

<b>Instalação</b>	De embutir TBS165: para forro perfil "T" ou gesso Sistema basculante puxando o sistema óptico para ter acesso às lâmpadas Para acessar o reator na versão embutir fica sobre a luminária, na versão sobrepor retira-se o sistema óptico e o reator estará na lateral
-------------------	--

## Versions



### General Information

<b>Código da família das lâmpadas</b>	TL5
<b>Tipo de ótica</b>	C6

## General Information

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Potência da lâmpada	Número de fontes de luz
919106031921	TBS165 2XTL5-25W/840 EB C6	EB	25 W	2
919106032859	TBS165 2XTL5-25W/840 HFD C6	HFD	25 W	2

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Potência da lâmpada	Número de fontes de luz
919106031981	TBS165 4XTL5-13W/840 EB C6	EB	13 W	4

