



SmartForm – den nye standarden for kontorbelysning, med smale, innfelte armaturer

SmartForm TBS417

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. Disse armaturene leveres med MASTER TL5 i små, smale versjoner. Serien er utformet for å passe til mange ulike tak, og den egner seg til de fleste bruksområder. Energieffektivitet i tillegg til energibesparende TL5-lamper og en rekke elektroniske Philips-ballaster kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belysningskontroller for bevegelsesdeteksjon og dagslysregulering (ActiLume), eller bare dagslysregulering (Luxsense), for å redusere energiforbruket (W/m² er svært lavt). Slik reduserer denne grønne serien også eierkostnadene og CO₂-nivåene, noe som gjør SmartForm til et miljøvennlig valg. Innfelt SmartForm TBS417 – lyslinjestråle. De smale, innfelte SmartForm-armaturene for sammenhengende lyslinjer er utformet for å kunne integreres i lineære ubeskyttede T-skinnetak og gipstak. TBS417 med lyslinjestråle, 1 lyskilde. Sammenhengende lyslinje for mikrooptikk, asymmetrisk optikk og kantløse MLO- og Opal-deksler. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 90 mm. TBS417 med lyslinjestråle, 2 lyskilder. Sammenhengende lyslinje for minioptikk, 2 lamper. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 115 mm.

Fordeler

- Slank, innfelt smalstrålearmatur med mikro- eller minioptikk for diskret takinnfelling
- Komplett serie med lineære armaturer utformet for å passe til en lang rekke taktyper
- Leveres med enten én eller to TL5-lyskilder for fremragende, energieffektive kontorbelysningsløsninger

Funksjoner

- Utvalg av LED- eller MASTER TL5-lyskilder
- Mikro- eller mini-optikk
- Elektronisk forkobling
- Kan utstyres med lysstyring for bevegelsesdeteksjon og dagslysregulering (ActiLume) eller kun dagslysregulering (Luxsense)

Søknad

- Kontorer
- Utdanning
- helsesektoren
- Rekreasjon
- Butikk
- Industri

spesifikasjoner

Produktnavn	TBS417 (innfelt "light line" sammenhengende versjon)
Takgitter	Åpent T-tak og gipstak
Lyskilde	Lysrør: - 1 x eller 2 x MASTER TL5 / G5 / 14, 21, 24, 28, 35, 39, 49, 54, 80 W
Lyskilde inkludert	Ja (lyskildefarge 827, 830 eller 840) Nei
Utstyr	Elektronisk, 220-240 V / 50-60 Hz: - Høyfrekvent Performer (HFP) - Høyfrekvent Performer, intelligent, multiwatt (HFPI) - Høyfrekvent Regulator, DALI (HFD) - Høyfrekvent Regulator, 1-10V (HFR) - Høyfrekvent Regulator, berørings-DALI (HFD-T)
Optikk	1 lyskilde: - OLC-mikrooptikk med svært høy effektivitet og høy glans (C8-VH) - OLC-mikrooptikk med svært høy effektivitet og høy glans, med toppreflektor (T C8-VH) - Performer OLC-mikrooptikk med høy glans (C8) - OLC-mikrooptikk med ekstremt høy komfort og høy glans (C8-C) - OLC-mikrooptikk med svært høy effektivitet og mellomhøy glans (D8-VH) - OLC-mikrooptikk med svært høy effektivitet og mellomhøy glans, med toppreflektor (T D8-VH) - Performer OLC-mikrooptikk med mellomhøy glans (D8) - OLC-mikrooptikk med ekstremt høy komfort og mellomhøy glans (D8-C) - Mikro matt speil, riflete kryssrasterfiltre (M2) - Mikro høyeffektivt speil, riflete kryssrasterfiltre (M2-H) - Micro høyeffektiv asymmetrisk optikk (A) 2 lyskilder: - Performer OLC-minioptikk med høy glans (C6) - OLC-minioptikk med svært høy effektivitet og høy glans (C6-VH) - Performer OLC-minioptikk med mellomhøy glans (D6) - OLC-minioptikk med svært høy effektivitet og mellomhøy glans (D6-VH)

Optisk deksel (1 lyskilde)	Opalt deksel (O) Deksel av polykarbonat med OLC-mikrolinseoptikk (PC-MLO)
-----------------------------------	--



spesifikasjoner

Tilkobling (utenfor	Stikkontakt (PI) eller med strekkavlastning (PIP)
Innfatningen)	Wieland-kontakt GST 18, 3- eller 4-pols (henholdsvis W og W4)
	Wago-kontakt, 3- eller 4-pols (henholdsvis WA og WA4)
	Ensto-kontakt, 3- eller 4-pols, (henholdsvis EN, EN4)
	Kabel, lengde 200 cm, med CEE7-støpsel (CCE)
Valgmuligheter	Nødbelysning: 1 time (EL1), 3 timer (EL3)
	Belysningsstyring:
	- Luxsense dagslysstyring, mikro (LXM)
	- ActiLume multistyring (ACL)
	Gjennomgående ledninger, 1-fase, 3-leder (TRW1)
	Gjennomgående ledninger, 3-fase, 5-leder (TRW3)
	Internt ledningsnett uten PVC (PVCFR)
	Eurosikring (FU) inkludert
	Sikkeretskabel (SC)


Målskisse



Produkt detaljer




Produkt detaljer



Tilbehør




Ordercode 98436799




Ordercode 98438199



Ordercode 98434399



Ordercode 98450399



Ordercode 98452799

