



Pentura Mini – dekorative und sehr schlanke Lichtleiste

Pentura Mini

Philips Pentura Mini TCH128 ist eine extrem kleine und dekorative Lichtleiste, die eine Installation in Bereichen ermöglicht, in denen nicht viel Platz zur Verfügung steht, wie z.B. in Vitrinen, Regalen, Vouten etc. Das aus Polycarbonat gefertigte Gehäuse, bietet die Vorteile der TL5-Lampentechnologie wie z.B. minimalistische Leuchten in schlanker Bauform. Die Lieferung erfolgt mit vorinstallierter Lampe in den Lichtfarben 830 (Warmweiß) oder 840 (Neutralweiß). Die 35 W Ausführung wird generell ohne Lampe geliefert, in jedem Fall ist aber eine dekorative Längsprismenabdeckung enthalten. Die Durchgangsverdrahtung (2 x 1,5 mm²) bietet die Möglichkeit einer Lichtbandanordnung. Pentura Mini TCH128 verfügt über Steckanschlussklemmen. Das benötigte Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Vorteile

- Miniaturisierte Leuchtstofflampentechnologie mit patentiertem internen Reflektor
- Schlanke Einzellichtleiste mit effizienten TL5 Leuchtstofflampen
- Lichtbandanordnung per Durchgangsverdrahtung möglich

Merkmale

- Lichtfarben: Warmweiß oder Neutralweiß
- In vier Längen erhältlich
- Diffusor aus Polycarbonat
- Ausführung mit Steckanschlussklemmen
- Lieferung der 35 W Leuchte ohne Lampe

Anwendung

- Regalbeleuchtung
- Funktionsbeleuchtung
- Voutenbeleuchtung

Pentura Mini

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	TCH128
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe: - 1 x TL5-Essential 8, 14, 21 oder 28 W - 1 x MASTER TL5 35 W
Lampe inklusive	Ja (Lichtfarbe 3.000 K, 4.000 K oder bei 8W 2.700 K) Nein (bei 35 Watt-Ausführung)
Vorschaltgerät	Elektronisch, 220-240 V / 50-60 Hz: - Warmstart-EVG (HFP)


Material	Gehäuse und Stirnkappen: Polycarbonat, weiß Abdeckung: Polycarbonat, transparent
Installation	Einzel oder in Reihe; Anbaumontage
Hinweise	Sämtliches Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten; Leuchte kann sofort montiert werden
Anwendungsbereich	Regale, Vitrinen, Vouten

Versions



Lichtleiste Pentura Mini TCH128

Abmessungsskizzen



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm

Produktdetails



Pentura Mini TCH128-Zubehör wird mitgeliefert

TCH128, Einzelne Lichtleisten können zu Lichtbändern zusammengeschlossen werden.



Produktdetails

TCH128, Ultraschlanke Lichtleiste



Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
------------------	---------------

Allgemeine Eigenschaften

CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Entflammbarkeitszeichen	F
Betriebsgerät	Elektronisch, Hochfrequenz
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
Lampenfamiliencode	TL5
Anzahl Lichtquellen	1

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Lampenleistung
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
14852699	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
14854099	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	Nein	35 W

