




Pentura Mini- εξαιρετικά λεπτό διακοσμητικό σκαφάκι

Pentura Mini

Το Pentura MiniTCH128 είναι ένα εξαιρετικά λεπτό διακοσμητικό σκαφάκι για οικιακές εφαρμογές. Μια οικονομική, έτοιμη για εγκατάσταση μίνι λύση φθορισμού. Το Pentura MiniTCH128 προσφέρει τα οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας της τεχνολογίας μίνι λαμπτήρων φθορισμού μαζί με ελαφρά ηλεκτρονικά και έναν κατοχυρωμένο με ευρεσιτεχνία εσωτερικό ανακλαστήρα για βελτιωμένη απόδοση φωτισμού. Το σκαφάκι εγκαθίσταται εύκολα, π.χ. επάνω από πάγκους και επιφάνειες εργασίας στο σπίτι, στο σπίτι-γραφείο και σε χώρους αναψυχής, κλπ., και παρέχει έντονο φως όπου απαιτείται, ακόμη και σε περιορισμένους χώρους εγκατάστασης. Τα σκαφάκια Pentura Mini TCH128 διαθέτουν λαμπτήρα, ανθεκτικό πολυανθρακικό διαχύτη και όλα τα εξαρτήματα στήριξης, ελαττώνοντας το χρόνο εγκατάστασης στο ελάχιστο. Τα σκαφάκια είναι διαμπερώς καλωδιωμένα με αποσπώμενες τάπες και στα δύο άκρα που καλύπτουν τους πιεστούς ακροδέκτες για απλή σύνδεση και διαμπερή καλωδίωση.

Οφέλη

- Εξαιρετικά λεπτό διακοσμητικό σκαφάκι που παρέχει μια οικονομική, έτοιμη για εγκατάσταση μίνι λύση φθορισμού για οικιακή χρήση
- Τα οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας της τεχνολογίας μίνι λαμπτήρων φθορισμού με ελαφρά ηλεκτρονικά και έναν κατοχυρωμένο με ευρεσιτεχνία εσωτερικό ανακλαστήρα για βελτιωμένη απόδοση φωτισμού
- Εύκολη εγκατάσταση ώστε να παρέχει έντονο φως όπου απαιτείται, ακόμη και σε περιορισμένους χώρους εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία μικροσκοπικών λαμπτήρων φθορισμού
- Εσωτερικός ανακλαστήρας, κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Πολυανθρακικός διαχύτης
- Μπλοκ σύνδεσης με πιεζοδιακόπτη

Εφαρμογή

- Οικιακός φωτισμός
- Φωτισμός κάτω από τα ράφια
- Φωτισμός εργασίας

Χαρακτηριστικά


Τύπος	TCH128
Φωτεινή πηγή	Λαμπτήρας φθορισμού: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας	Ναι (χρώμα λαμπτήρα 830 ή 840, η έκδοση 8 W έχει χρώμα 827) Όχι (μόνο η έκδοση 35 W)
Όργανα λειτουργίας	Ηλεκτρονικά, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Υψηλής συχνότητας (HF)

Υλικό	Περίβλημα και τερματικά καλύμματα: πολυσανθρακικό, λευκό Κάλυμμα: πολυσανθρακικό, διαφανές
Εγκατάσταση	Ανεξάρτητη ή σε σειρά, βιδωτή τοποθέτηση
Παρατηρήσεις	Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης, έτοιμο για εγκατάσταση
Κύριες εφαρμογές	Οικιακός φωτισμός, φωτισμός κάτω από ράφια, φωτισμός εργασίας

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

Pentura Mini

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 220 to 240 V

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Σύστημα ελέγχου	HF
Δοκμή με πυρακτωμένο σύρμα	850/5
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5
Αριθμός πηγών φωτός	1

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Ισχύς λαμπτήρα
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	Lamp(s) included	14 W
14852699	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	Lamp(s) included	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	Lamp(s) included	21 W
14854099	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	Lamp(s) included	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	Lamp(s) included	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	Lamp(s) included	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	-	35 W

