

# Pentura Mini – regleta decorativa ultra plana

## Pentura Mini

Pentura Mini TCH128 es una regleta decorativa ultra plana para aplicaciones de interior como foseados. Se trata de una solución fluorescente ultrafina rentable y lista para instalar. Pentura Mini TCH128 combina las ventajas de ahorro energético de la tecnología de lámpara fluorescente TL5 con el equipo electrónico y un difusor que mejora el rendimiento lumínico. El diseño ligero y estilizado de la regleta Pentura Mini simplifica su instalación incluso cuando existen limitaciones de espacio, por ejemplo, sobre escritorios o mesas de ordenador en el hogar, entornos recreativos, bajo mostradores, estanterías, foseados, etc. Con un diseño ligero y estilizado, Pentura Mini ilumina los lugares deseados aunque existan limitaciones de espacio. Las regletas Pentura Mini TCH128 incluyen lámpara, difusor de policarbonato resistente y todos los accesorios de montaje, por lo que requieren un tiempo mínimo de instalación. Las regletas incorporan tapas finales extraíbles en ambos extremos, que cubren las regletas y simplifican la conexión y el cableado.

### Beneficios

- Regleta decorativa ultra-fina, con tecnología TL5 y equipo electrónico que la hace muy eficiente y rentable, el reflector interno mejora el rendimiento
- Con todos los accesorios necesarios para su montaje, lista para instalar
- Por su tamaño pequeño y compacto se puede colocar incluso en espacios reducidos

### Características

- Tecnología de lámparas fluorescentes TL-5
- Reflector interno patentado
- Difusor de policarbonato
- Bloques de conexión de botones

## Pentura Mini

### Aplicaciones

- Iluminación de foseados
- Iluminación bajo estanterías
- Iluminación de tareas

### Especificaciones

<b>Tipo</b>	TCH128/TCH129
<b>Tipo de lámpara</b>	Fluorescente: - 1 TL5 / G5 / 14, 21, 28 W
<b>Lámpara incluida</b>	Sí (color de lámpara 830 u 840)
<b>Equipo</b>	Electrónico, 220-240 V / 50-60 Hz: - Alta frecuencia (HF)
<b>Material</b>	Carcasa y remates: policarbonato, blanco Cubierta: policarbonato, transparente


<b>Instalación</b>	Individual o en línea; montaje con tornillos
<b>Observaciones</b>	Se incluyen todos los accesorios para la instalación; listo para instalar
<b>Aplicaciones principales</b>	Iluminación del hogar, debajo de estanterías, vitrinas, sobre una mesa...

### Versions



Regleta Pentura Mini TCH128

### Plano de dimensiones



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

# Pentura Mini

## Detalles del producto



Accesorios TCH128 incluidos



Las regletas individuales se pueden unir para formar líneas de luz.

Regleta ultra plana



### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20

### Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

### Información general

Marca CE	Marcado CE
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Marca de inflamabilidad	F
Equipo	Electrónico alta frecuencia
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Código familia de lámparas	TL5
Número de fuentes de luz	1

### Información general

Order Code	Full Product Name	Con lámpara incluida	Potencia de la lámpara
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
14854099	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	No	35 W

