




Pentura Mini – ultra ince dekoratif tiriz

Pentura Mini

Pentura Mini TCH128, ev içi uygulamalar için ultra ince, dekoratif bir tirizdir. Uygun maliyetli, kurulumu hazır küçük bir floresan çözümü Pentura Mini TCH128, ağırlığı hafif elektronik donanımlar ve gelişmiş aydınlatma performansı için patentli dahili reflektör ile birleştirilmiş küçük floresan lamba teknolojisinin enerji tasarrufu faydalarını sunar. Pentura Mini tirizin ince ve hafif tasarımı, evdeki tezgahların ve çalışma köşelerinin üstü, çalışma odası ve eğlence ortamları, vb. gibi alanın sınırlı olduğu yerlerde bile kolay kurulum sağlar. Pentura Mini'nin ince ve hafif tasarımı, kurulum alanının sınırlı olduğu yerlerde bile, ihtiyaç olduğunda parlak ışık sağlar. Pentura Mini TCH128 tirizler, lamba, sağlam polikarbonat difüzör ve tüm sabitleme aksesuarlarına uyarak, kurulum süresini minimuma indirir. Tirizler, basit bağlantı ve içerden kablolama için düğme bağlantı parçalarını kapatan ve her iki uçta bulunan çıkarılabilir uç kapaklarla içerden kablolamalıdır.

Faydaları

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Özellikler

- Minyatür floresan lamba teknolojisi
- Patentli dahili reflektör
- Polikarbonat difüzör
- Düğmeli bağlantı blokları

Uygulama

- Ev aydınlatması
- Raf altı aydınlatması
- Çalışma alanı aydınlatması

Pentura Mini

şartlar


Tür	TCH128
Işık kaynağı	Floresan: - 1 adet TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 adet MASTER TL5 / G5 / 35 W
Ampul dahil	Evet (ampul rengi 830 veya 840, 8 W modeli için: 827) Hayır (yalnızca 35 W modeli için)
Tertibat	Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz: - Yüksek Frekanslı (HF)

Malzeme	Muhafaza ve uç kapakları: polikarbonat, beyaz Kapak: polikarbonat, şeffaf
Kurulum	Bağımsız veya sıralı: vidalı montaj
Açıklamalar	Tüm kurulum aksesuarları dahildir; montaja hazırdır
Ana uygulamalar	Ev, raf altı, çalışma aydınlatması

Versions



Boyutlu çizim



Product	A
TCH128 1xTL5-35W HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm

ÜRÜN BİLGİLERİ



TCH128 aksesuarları dahildir

Tek tirizler, ışık sıraları oluşturmak için bağlanabilirler.



Pentura Mini

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ultra ince tiriz



Onay ve Uygulama

Girişime karşı koruma sınıfı IP20

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı 220 to 240 V

Genel Bilgiler

CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Alev alma işareti	F
Tertibat	HF
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Lamba ailesi kodu	TL5
Işık kaynağı sayısı	1

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Birleşik paket	Lamba gücü
14851999	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	Lamp(s) included	14 W
14852699	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	Lamp(s) included	14 W
14853399	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	Lamp(s) included	21 W
14854099	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	Lamp(s) included	21 W
14855799	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	Lamp(s) included	28 W
14856499	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	Lamp(s) included	28 W
81517699	TCH128 1xTL5-35W HF	-	35 W

