



Pentura Mini CC – työtaakkaa keventämään

Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 on superhoikka, tyylikäs kodin kalustevalaisin. Kustannustehokas, asennusvalmis valaisin tarjoaa pienikokoisten loistelamppujen energiansäästöedut yhdistyneinä kevyeen elektroniikkaan ja patentoituun, valoteknisiä ominaisuuksia parantavaan sisäiseen heijastimeen. Pentura Mini CC TCH129 kytketään pistokeliittimillä. Valaisimessa on virtakytkin, joka mahdollistaa valaisinkohtaisen ohjauksen kodin, kotitoimiston tai vapaa-ajantilojen työtasojen ja työpisteiden yhteydessä.

Hyödyt

- Superohut, koristeellinen kalustevalaisin koteihin: tarjoaa kustannustehokkaan, asennusvalmiin, pienikokoisille loistelampuille tarkoitetun ratkaisun
- Pienikokoisten loistelamppujen energiansäästöedut yhdistyneinä kevyeen elektroniikkaan ja patentoituun, valoteknisiä ominaisuuksia parantavaan sisäiseen heijastimeen
- Hoikan, kevyen rakenteen ansiosta on helppo asentaa myös ahtaisiin tiloihin

Ominaisuudet

- Minikokoinen loisteputkilampputeknikka.
- Patentoitu sisäinen heijastin.
- Polykarbonaattihajotin.
- Painikeliitäntäkappaleet.

Käyttökohteet

- Kotivalaistus
- Hyllynalaisvalaistus
- Tehtävävalaistus

Spesifikaatiot

Tyyppi	TCH129	Valonlähde	Loistelamppu:
--------	--------	------------	---------------

Pentura Mini CC


	- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W
	- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Lamppu sisältyy	Kyllä (lampun väri 830 tai 840, 8 W:n versiossa 827)
toimitukseen	Ei (35 W:n mallissa)
Liitäntälaitte	Elektroninen, 220–240 V / 50–60 Hz (HF)

Materiaali	Runko ja päätykappaleet: valkoista polykarbonaattia Kupu: polykarbonaattia, RAL 9023
Asennus	Yksittäin tai sarjaan, ruuvikiinnitys
Huomautukset	Kaikki asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen, asennusvalmis
Käyttökohteet	Kotiin, hyllyn alle, työpistevalaistukseen

Versions



Mittapiirros



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Tuotetiedot

Yhdysjohdot



Superohut perusvalaisin



Pentura Mini CC

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20
-----------	------

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
------------	-------------

Yleistä tietoa

CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	F
Liitäntälaitte	Electronic high-frequency
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Lamppuperheen koodi	TL5
Valonlähteiden määrä	1

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Lampun teho
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	Lampun mukana	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	Lampun mukana	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	Lampun mukana	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	Lampun mukana	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	Lampun mukana	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	Lampun mukana	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

