



Pentura Mini CC – rozjasni si pracovnú plochu

Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 je mimoriadne štíhle dekoratívne lištové svietidlo určené pre použitie v domácnosti, cenovo výhodné a pre priamu inštaláciu. Kombinácia miniatúrnej lineárnej žiarivky s elektronickým predradníkom a patentovaným vnútorným reflektorom ponúka energetické výhody a vynikajúci svetelný výkon. Svietidlo Pentura Mini CC obsahuje pripojiteľný kábel so zástrčkou a vypínač pre spínanie svetidla v priestore kuchynskej linky, domáceho pracoviska a oddychového priestoru.

Výhody

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Vlastnosti

- Technológia miniatúrnych žiariviek
- Patentovaný vnútorný reflektor
- Polykarbonátový difúzor
- Pripájacie svorkovnice s tlačidlom

Aplikácie

- Domáce osvetlenie
- Osvetlenie priestoru pod policami
- Pracovné osvetlenie

Špecifikácia

Pentura Mini CC


Typ	TCH129
Svetelný zdroj	Žiarivka: - 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W - 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Vrátane svetelného zdroja	Áno (farba svetelného zdroja 830 alebo 840, pre 8 W verziu 827) Nie (len 35 W verzia)
Predradník	Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Vysokofrekvenčný (HF)

Materiál	Teleso a pätice: polykarbonát, biely Kryt: polykarbonát, RAL 9023
Montáž	Individuálna alebo do svetelných radov, priskrutkovaním
Poznámky	Vrátane montážneho príslušenstva; pripravené na montáž
Hlavné použitie	Domácnosť, pod poličkami, pracovné osvetlenie

Versions



Rozmerový obrázok



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Podrobnosti o produkte

Prepojovacie káble



Extra štíhle lištové svetidlo



Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20
-----------	------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 to 240 V
-----------------	--------------

Všeobecné informácie

Značka CE	CE mark
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Značka horľavosti	F
Predradník	HF
Požiarom odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Kód radu svetelného zdroja	TL5
Počet svetelných zdrojov	1

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kombi balenie	Výkon svetelného zdroja
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	Vrátane zdroja	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	Vrátane zdroja	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	Vrátane zdroja	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	Vrátane zdroja	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	Vrátane zdroja	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	Vrátane zdroja	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

