




TCS165 – nyt lys

TCS165

Det overflademonterede og hængende TCS165-armatur er Philips' basisløsning inden for belysning. TL5-armaturet har HF-forkoblinger (den mest energieffektive løsning) og muliggør energibesparelser på op til 25 % sammenlignet med traditionelle armaturer. Serien kan anvendes til almen belysning i forskellige anvendelsesområder, herunder kontorer, korridorer, skoler og butikker (f.eks. supermarkeder og byggemarkeder). Det overflademonterede og hængende TCS165-armatur fås til to eller fire lyskilder. Armaturet har push-in-stik og fås med eller uden lyskilde. TCS164 overholder alle kontorstandarderne.

Fordele

- Specialudviklet TL5-løsning, der giver dig mulighed for op til 25 % energibesparelse sammenlignet med traditionelle løsninger
- God løsning til kontorer, skoler og butikker
- Overholder alle kontorstandarderne

Funktioner

- Basisløsning inden for overflademonteret og pendelbelysning
- Mulighed for at vælge mellem en, to eller fire TL5-lyskilder
- HF-forkobling
- Push-in-stik

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler
- Butikker

Specifikationer

Type	TCS165	Lyskilde	Fluorescerende:
			- 1 x MASTER TL5 / G5 / 49 W
			- 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49 W
			- 4 x MASTER TL5 / G5 / 14 W

TCS165

Lyskilde medfølger	Ja (farve 840)
Forkobling	Elektronisk, 220-240 V / 50-60 Hz - High Frequency (HF) - High Frequency Standard (HFS)
Optik	Højglansoptik, dobbeltparabolsk (C6)
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet netspænding

Materiale	Armaturhus: forlakeret stål, hvidt Optikker: forlakeret stål eller aluminium
Installation	Overflademonteret: individuel skruemontering Versioner med to eller fire lyskilder: - Lyskilder medfølger (el-tilslutning i armaturhus)

Versions



TCS165 surface-mounted/suspended
luminaire with high-gloss optic double
parabolic closed



TCS165 surface-mounted/suspended
luminaire with high-gloss optic double
parabolic closed

Godkendelse og anvendelse

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
------------------	--------------

Generelle oplysninger

CE-mærke	CE mark
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Nødbelysning	No
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	F
Kombipakke	Lamp(s) included
Lyskildeserie – kode	TL5
Optiktype	C6

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Forkobling	Lyskildeeffekt	Antal lyskilder
06933200	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	Elektronisk, højfrekvens	14 W	4
06934900	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	Elektronisk, højfrekvens	28 W	2
06937000	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF-standard	49 W	2
06936300	TCS165 1xTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF-standard	49 W	1

