

TCS165 - απλά φως

TCS165

Το επίτοιχο και αναρτώμενο TCS165 αποτελεί τη βασική επιλογή φωτισμού της Philips. Είναι ένα φωτιστικό αποκλειστικά για λαμπτήρες TL5 βασισμένο σε μπάλαστ HF (η πλέον ενεργειακά αποδοτική λύση), που σας επιτρέπει να εξοικονομήτε έως 25% στο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τα συμβατικά φωτιστικά. Η σειρά μπορεί να έχει εφαρμογή ως γενικός φωτισμός σε διάφορες εφαρμογές που περιλαμβάνουν γραφεία σε διαδρόμους, σχολεία και καταστήματα (supermarket, χρωματοπωλεία). Το επίτοιχο και αναρτώμενο TCS165 είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις 2 και 4 λαμπτήρων. Το φωτιστικό έχει πιστούς συνδέσμους και είναι διαθέσιμο με και χωρίς λαμπτήρα.

Οφέλη

- Βασική επιλογή φωτισμού για επίτοιχες και αναρτώμενες λύσεις
- Λύση αποκλειστικά για λαμπτήρες TL5, η οποία σας επιτρέπει εξοικονόμηση έως 25% στο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις
- Σειρά κατάλληλη για εφαρμογές όπως διάδρομοι σε γραφεία, σχολεία και καταστήματα

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα επιλογής δύο ή τεσσάρων λαμπτήρων TL5
- Μπάλαστ HF
- Κουμπωτή σύνδεση

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Σχολεία
- Καταστήματα

Χαρακτηριστικά

Τύπος	TCS165
Φωτεινή πηγή	Λαμπτήρας φθορισμού: - 2 ή 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49 W
Περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας	Ναι (χρώμα λαμπτήρα 830 ή 840)

Μπάλαστ	Ηλεκτρονικό, 220-240 V/50-60 Hz: - Υψηλής συχνότητας, υψηλής απόδοσης (High Frequency Performer ή HFP)
---------	---

TCS165


Οπτικό σύστημα	Καθρέπτης υψηλής στιλπνότητας, πολυεδρικός (C3) Περσίδες από ελάσματα, επίπεδες διασταυρούμενες περσίδες (L1) Ματ καθρέπτης, επίπεδες διασταυρούμενες περσίδες (M1)
Προαιρετικά εξαρτήματα	Εσωτερική καλωδίωση χωρίς PVC (PVCFR)
Σύνδεση	Πιεστός σύνδεσμος, 3πολική σύνδεση τάσης δικτύου
Υλικό	Περιβλήμα: λακαρισμένος πριν την κατασκευή χάλυβας, λευκός Γωνίες, τερματικά καλύμματα: πολυανθρακικό Οπτικό σύστημα: λακαρισμένος πριν την κατασκευή χάλυβας ή αλουμίνιο
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε επιφάνεια: ανεξάρτητη στήριξη με βίδες ή προαιρετικά με εξαρτήματα ανάρτησης Έκδοση 2 λαμπτήρων: - Έκδοση ΚΙΤ: οι λαμπτήρες περιλαμβάνονται + πιεστός σύνδεσμος εκτός περιβλήματος - Έκδοση εκτός ΚΙΤ: δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες (ηλεκτρική σύνδεση εντός περιβλήματος) Έκδοση 4 λαμπτήρων: - Λαμπτήρες ναι/δεν περιλαμβάνονται (ηλεκτρική σύνδεση εντός περιβλήματος)

Εξαρτήματα	Σετ ανάρτησης, ZCS165 SMS και ZCS165 SMS KIT
Κύριες εφαρμογές	Γραφεία, σχολεία, καταστήματα

Versions



TCS165 - 14 W



TCS165 - 49 W

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
--------------	--------------

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	No
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Κομπιράκ	Lamp(s) included
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5
Τύπος οπτικού συστήματος	C6

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Σύστημα ελέγχου	Ισχύς λαμπτήρα	Αριθμός πηγών φωτός
06933200	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	HF	14 W	4
06934900	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	HF	28 W	2
06937000	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	Τυπικός HF	49 W	2
06936300	TCS165 1xTL5-49W/840 HFS C6 PIP	Τυπικός HF	49 W	1

