



TCS165 – po prostu światło

TCS165

Oprawa TCS165 nasufitowa lub podwieszana to podstawowy wybór oświetleniowy w ofercie firmy Philips. To dedykowana oprawa TL5 na bazie stateczników HF (najbardziej energooszczędne rozwiązanie), umożliwiająca zaoszczędzenie do 25% kosztów energii w porównaniu z oprawami konwencjonalnymi. Rodzina tych opraw może być stosowana jako oświetlenie ogólne w różnych miejscach takich jak biura, korytarze, szkoły i sklepy (supermarkety, sklepy z artykułami dla majsterkowiczów). Oprawa TCS165 do montażu nasufitowego i podwieszana są dostępne w wersjach 2-lampowych i 4-lampowych. Oprawa posiada szybkozłączkę i jest dostępna ze źródłem światła lub bez niego.

Korzyści

• –

Cechy

- Modele na 2 lub 4 świetlówki TL5
- Statecznik HF
- Szybkozłączka typu push-in

Wniosek

- Biura
- Szkoły
- Sklepy

Specyfikacje

Typ	TCS165
Źródło światła	Świetlówka: – 2 lub 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49 W
Zawiera lampę	Tak (barwa lampy 830 lub 840)

Statecznik	Elektroniczny, 220-240 V / 50-60 Hz: – Statecznik typu HFP
------------	---

Optyka	Odbłyśnik wysokopolerowany, fasetonowany (C3)
	Lamele, raster krzyżowy (L1)
	Odbłyśnik matowy, krzyżowy (M1)
Opcja	Wewnętrzne okablowanie bez PVC (PVCFR)
Złącza	Szybkozłącza typu push-in Adels, 3-biegunowy przewód główny
Materiał	Obudowa: stal lakierowana na biało
	Narożniki, zaślepki: poliwęglan
	Optyka: stal lakierowana na biało
Instalacja	Montaż na powierzchni: indywidualny za pomocą wkrętów lub opcjonalnie zwieszany z akcesoriami do podwieszania
	Wersja 2-światłowa:
	- wersja KIT: źródła światła + szybkozłącza typu push-in na zewnątrz obudowy
	- Wersja inna niż KIT: bez źródeł światła (przyłącze elektryczne wewnątrz obudowy)
	Wersja 4-światłowa:
	- Ze źródłami lub bez źródeł światła (przyłącze elektryczne wewnątrz obudowy)

Akcesoria	Zestawy zwieszaków; ZCS165 SMS i ZCS165 SMS KIT
Główne zastosowania	Biura, szkoły i sklepy

Versions



TCS165 - 14 W

TCS165 - 49 W

Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP20

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oświetlenie awaryjne	brak
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie palności	F
Kombipack	K
Kod rodziny źródła światła	TL5
Typ optyki	C6

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Osprzęt	Moc źródła światła	Liczba źródeł światła
06933200	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	HF	14 W	4
06934900	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	HF	28 W	2
06937000	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	2
06936300	TCS165 1xTL5-49W/840 HFS C6 PIP	HF Standard	49 W	1

